

<b>Energetikai szakreferenci jelentés</b>	<b>2022 év</b>
<b>Cégnév</b>	<b>GRUNDFOS Magyarország Gyártó Kft.</b>
<b>Vizsgált telephely(ek)</b>	<b>Székesfehérvár, Holland fasor 15.</b>

2022 év összefoglaló értékek	
<b>Összes fogyasztás [kWh]</b>	<b>10 768 349</b>
<b>Összes energiaköltség [Ft]</b>	<b>1 081 712 883</b>
<b>Összes CO2 kibocsátás [tonna]</b>	<b>3,4776</b>

Vizsgált időszak	2021 év	Energianemek alapvonal								
		Szumma	Áram 1	Áram 2	Gáz 1	Gáz 2	Távhő	Üzemanyag	0	0
		-	kWh	kWh	m3	m3	GJ	liter	-	-
Fogyasztás		-	8 322 115	0	348 032	0	0	0	0	0
<b>Fogyasztás ekvivalens</b>	<b>[ kWh ]</b>	<b>12 048 604</b>	<b>8 322 115</b>	<b>0</b>	<b>3 726 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költség</b>	<b>[ Ft ]</b>	<b>280 638 871</b>	<b>241 263 979</b>	<b>0</b>	<b>39 374 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CO <sub>2e</sub>	[ e tonna ]	<b>3,7940</b>	3,0376	0,0000	0,7565	0,0000	0,0000	0,0000	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

Előző év időszakához viszonyított fogyasztás eltérés	<b>-4%</b>	<b>0%</b>	<b>-17%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Előző év időszakához viszonyított költség eltérés	<b>320%</b>	<b>0%</b>	<b>71%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

Vizsgált időszak	2022 év	Energianemek								
		Szumma	Áram Fő	Áram Mellék	Gáz Fő	Gáz Mellék	Távhő	Üzemanyag	0	0
		-	kWh	kWh	m3	m3	GJ	liter	-	-
Fogyasztás		-	7 973 179	0	288 492	0	0	0	0	0
<b>Fogyasztás ekvivalens</b>	<b>[ kWh ]</b>	<b>10 768 349</b>	<b>7 973 179</b>	<b>0</b>	<b>2 795 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költség</b>	<b>[ Ft ]</b>	<b>1 081 712 883</b>	<b>1 014 443 167</b>	<b>0</b>	<b>67 269 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CO <sub>2e</sub>	[ e tonna ]	<b>3,4776</b>	2,9102	0,0000	0,5674	0,0000	0,0000	0,0000	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

Épület	mért/becsült %	15	0	15	0	0	0	0	0
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	85	0	85	0	0	0	0	0
Szállítás	mért/becsült %	0	0	0	0	0	0	0	0

Fogyasztás megoszlás [kWh]										
Épület	mért/becsült %	<b>1 615 252</b>	1 195 977	0	419 276	0	0	0	0	0
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	<b>9 153 097</b>	6 777 202	0	2 375 895	0	0	0	0	0
Szállítás	mért/becsült %	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség megoszlás [Ft]										
Épület	mért/becsült %	<b>162 256 932</b>	152 166 475	0	10 090 457	0	0	0	0	0
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	<b>919 455 950</b>	862 276 692	0	57 179 258	0	0	0	0	0
Szállítás	mért/becsült %	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
CO2e megoszlás [e Tonna]										
Épület	mért/becsült %	<b>1</b>	0,4365	0,0000	0,0851	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	<b>3</b>	2,4737	0,0000	0,4823	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Szállítás	mért/becsült %	<b>0</b>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

