

Для заказа оборудования просим  
заполнить этот опросный лист и  
отправить его по  
e-mail: [kazakhstan@grundfos.com](mailto:kazakhstan@grundfos.com)

Казахстан, 050020 г. Алматы,  
ул. Кыз-Жибек 7  
[Grundfos.kz](http://Grundfos.kz)

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

подбора вакуумных переключателей 186, 189 для установок Vassuregm

<b>I. Характеристики установки дозирования</b>		
1. Установка хлорирования (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/> )		
<input type="checkbox"/> Новая	<input type="checkbox"/> Действующая	<input type="checkbox"/> Реконструируемая
2. Назначение установки дозирования (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/> )		
<input type="checkbox"/> Питьевая вода	<input type="checkbox"/> Пром/бытовые стоки	<input type="checkbox"/> Другое
<b>II. Основные технические параметры установки</b>		
3. Производительность установки, max (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/> )		
<input type="checkbox"/> до 120 кг/час (модель 186)	<input type="checkbox"/> до 10 кг/час (модель 189)	
4. Наличие панели управления - только для модели 186 (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/> )		
<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
5. Электропитание панели управления (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/> )		
<input type="checkbox"/> 230В; 50/60 Гц	<input type="checkbox"/> 115В; 50/60 Гц	
6. Присоединение вакуумной линии – вход и выход (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/> )		
6.1. Модель 186 (накидная гайка под ПВХ-трубу)		
<input type="checkbox"/> DN 32 (стандарт)	<input type="checkbox"/> DN 20	<input type="checkbox"/> DN 40
6.2. Модель 189		
<input type="checkbox"/> ПЭ-трубка 8x11 (до 4 кг/ч)	<input type="checkbox"/> ПЭ-трубка 10x14 (до 10 кг/ч)	<input type="checkbox"/> ПВХ-труба DN 10 (до 10 кг/ч)
7. Дополнительные требования _____ _____ _____ _____ _____		
8. Прочее _____ _____ _____ _____ _____		
_____		_____
Ф.И.О.		Тел/факс.
_____		_____
Должность		E-mail
_____		_____