

Для заказа оборудования просим  
заполнить этот опросный лист и  
отправить его по  
e-mail: [kazakhstan@grundfos.com](mailto:kazakhstan@grundfos.com)

Казахстан, 050020 г. Алматы,  
ул. Кыз-Жибек 7  
[Grundfos.kz](http://Grundfos.kz)

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
по подбору инжекторов серии 545 для установок дозирования Vacsuergm

<b>I. Характеристики установки дозирования хлора, диоксида серы</b>				
<b>1. Установка дозирования</b> (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/> )				
<input type="checkbox"/> Новая	<input type="checkbox"/> Действующая	<input type="checkbox"/> Реконструируемая		
<b>2. Обрабатываемая вода</b> (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/> )				
<input type="checkbox"/> Питьевая	<input type="checkbox"/> Сточная	<input type="checkbox"/> Техническая		
<b>II. Первичное (I-ое) и вторичное (II-ое) хлорирование</b>				
<b>3.1. I-ое – диапазон расхода воды, подаваемой на инжектор, тыс.м<sup>3</sup>/час:</b>				
№ 1 _____	№ 2 _____	№ 3 _____	№ 4 _____	№ 5 _____
<b>3.2. II-ое - диапазон расхода воды, подаваемой на инжектор, тыс.м<sup>3</sup>/час:</b>				
№ 1 _____	№ 2 _____	№ 3 _____	№ 4 _____	№ 5 _____
<b>4. Противодавление в точках ввода хлорной воды, раствора диоксида серы, бар (мПа):</b>				
<b>4.1. I-ое хлорирование:</b>				
№ 1 _____	№ 2 _____	№ 3 _____	№ 4 _____	№ 5 _____
<b>4.2. II-ое хлорирование:</b>				
№ 1 _____	№ 2 _____	№ 3 _____	№ 4 _____	№ 5 _____
<b>5. Максимальный расход газа (включая гиперхлорирование) по точкам, кг/час:</b>				
<b>5.1. I-ое хлорирование, кг/час:</b>				
№ 1 _____	№ 2 _____	№ 3 _____	№ 4 _____	№ 5 _____
<b>5.2. II-ое хлорирование, кг/час:</b>				
№ 1 _____	№ 2 _____	№ 3 _____	№ 4 _____	№ 5 _____
<b>6. Резервирование инжекторов _____ %,</b>				
<b>7. Дополнительные требования _____</b> _____ _____ _____				
<b>8. Прочее _____</b> _____ _____ _____ _____				
_____ Ф.И.О.		_____ Тел/факс.		
_____ Должность		_____ E-mail		