

Казахстан, 050020 г. Алматы,
ул. Кыз-Жибек 7
Grundfos.kz

Қызылорда облысы

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по подбору испарителей RV 171, 171W для установок дозирования

1. Характеристики установки дозирования (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/>)		
<input type="checkbox"/> Новая	<input type="checkbox"/> Действующая	<input type="checkbox"/> Реконструируемая
2. Назначение установки дозирования (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/>)		
<input type="checkbox"/> Питьевая вода	<input type="checkbox"/> Пром/бытовые стоки	<input type="checkbox"/> Другое
<i>Основные технические параметры</i>		
3. Максимальное потребление жидкого хлора, диоксида серы (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/>)		
<input type="checkbox"/> до 100 кг/час	<input type="checkbox"/> до 200 кг/час	
4. Используемый теплоноситель (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/>)		
<input type="checkbox"/> Модель RV 171 (масло)	<input type="checkbox"/> Модель RV 171W (вода)	
5. Электропитание испарителя (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/>)		
<input type="checkbox"/> 230/400 В; 50÷60 Гц	<input type="checkbox"/> 240/415 В; 50÷60 Гц	
6. Опции		
6.1. Панель управления испарителя (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/>)		
<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
6.2. Расширительный сосуд с разрывной мембраной на линии жидкого хлора (на входе в испаритель) (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/>)		
<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
6.3. Расширительный сосуд с разрывной мембраной на линии испаренного хлора, диоксида серы (на выходе в испаритель) (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/>)		
<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
6.4. Выход (управление) редукционным клапаном с панели управления (после испарителя) (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/>)		
<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
7. Дополнительные требования _____ _____ _____		
8. Прочее _____ _____ _____ _____		
_____ Ф.И.О.		_____ Тел/факс.
_____ Должность		_____ E-mail