



Опросный лист на установки пожаротушения Hydro MX

GRUNDFOS

Организация
Адрес
Телефон / E-mail
ФИО и должность
Наименование и адрес объекта

Контакты Grundfos:
ТОО "Грундфос Казахстан", 050020
г. Алматы, ул. Кыз-Жибек 7
Тел.: +7 (727) 227 98 55, 227 98 56
e-mail: kazakhstan@grundfos.com
Grundfos.kz

Параметры для подбора установки:

Количество насосов	рабочих +	резервных	
Существующий напор на входе (подпор)	м	Требуемый расход	м ³ /ч
Требуемый напор на выходе (без учета подпора)	м	Наименование жидкости	
Максимальное давление в системе	бар	Температура жидкости	°С

Тип системы пожаротушения:

Автоматические установки пожаротушения

Hydro MX-A (исполнительное устройство-реле давления, с отсечными задвижками на коллекторах)

Внутренний противопожарный трубопровод

Hydro MX-V (исполнительное устройство-датчик давления, без отсечных задвижек на коллекторах)

Управление дренажным насосом:

Подключения комплектного дренажного насоса до 6А

Увеличение тока дренажного насоса с 6А до 14А

Подключение дренажного насоса с собственным поплавком

Управление жockey-насосом:

Параметры для подбора: расход, напор, бак (в литрах)

Подключение комплектного жockey-насоса до 6 А

Увеличение тока жockey-насоса до 30А

Управление задвижками с электроприводом:

Количество и подключение задвижек (макс. до 4-х):

Количество	Тип подключения	Ток	А
------------	-----------------	-----	---

Опции шкафа управления:

Опционально ППУ в красном корпусе

Устройство плавного пуска на резервный пожарный насос

Устройство плавного пуска на главный пожарный насос

Общие опции установки:

Покраска насосов в красный цвет (только насосы CR)

Отсечная задвижка на коллекторе для Hydro MX-V

Удлинение кабелей Hydro MX
(кратно 5 м)

Комплектация установки затворами с концевыми выключателями

Дополнительная информация:

Дата заполнения: