

ООО «ГРУНДФОС» Адрес: 109544, г.Москва, ул.Школьная, д.39-41, стр. 1 Телефон: (495) 737-30-00	Мартынову Александру: E-mail: amartynov@grundfos.com Рахимовой Галие: E-mail: grahimova@grundfos.com Лопатину Алексею: E-mail: alopatin@grundfos.com
--	---

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
 по подбору инжекторов серии 545 для установок дозирования Vassuretm

I. Характеристики установки дозирования хлора, диоксида серы				
1. Установка дозирования (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/>)				
<input type="checkbox"/> Новая	<input type="checkbox"/> Действующая	<input type="checkbox"/> Реконструируемая		
2. Обрабатываемая вода (нужное - отметить <input checked="" type="checkbox"/>)				
<input type="checkbox"/> Питьевая	<input type="checkbox"/> Сточная	<input type="checkbox"/> Техническая		
II. Первичное (I-ое) и вторичное (II-ое) хлорирование				
3.1. I-ое – диапазон расхода воды, подаваемой на инжектор, тыс.м³/час:				
№ 1 _____	№ 2 _____	№ 3 _____	№ 4 _____	№ 5 _____
3.2. II-ое - диапазон расхода воды, подаваемой на инжектор, тыс.м³/час:				
№ 1 _____	№ 2 _____	№ 3 _____	№ 4 _____	№ 5 _____
4. Противодавление в точках ввода хлорной воды, раствора диоксида серы, бар (мПа):				
4.1. I-ое хлорирование:				
№ 1 _____	№ 2 _____	№ 3 _____	№ 4 _____	№ 5 _____
4.2. II-ое хлорирование:				
№ 1 _____	№ 2 _____	№ 3 _____	№ 4 _____	№ 5 _____
5. Максимальный расход газа (включая гиперхлорирование) по точкам, кг/час:				
5.1. I-ое хлорирование, кг/час:				
№ 1 _____	№ 2 _____	№ 3 _____	№ 4 _____	№ 5 _____
5.2. II-ое хлорирование, кг/час:				
№ 1 _____	№ 2 _____	№ 3 _____	№ 4 _____	№ 5 _____
6. Резервирование инжекторов _____ %,				
7. Дополнительные требования _____ _____ _____ _____				
8. Прочее _____ _____ _____ _____ _____				
_____		_____		
Ф.И.О.		Тел/факс.		
_____		_____		
Должность		E-mail		
_____		_____		