



## GRUNDFOS CR 255

# สำหรับวิศวกร ที่ต้องการ ก้าวข้ามขีดจำกัด

ปั๊ม Grundfos CR ขนาดใหญ่รุ่นใหม่มาพร้อมประสิทธิภาพระดับโลก ด้วยคุณสมบัติใหม่ กับอัตราการไหลที่สูงสุดถึง 320 ลบ.ม./ชม.

### มันใจได้ยิ่งกว่าเดิม


ปั๊มน้ำ CR ขนาดใหญ่รุ่นใหม่ พลิตขึ้นให้มีความแข็งแรงมากกว่ารุ่นก่อน ผ่านการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการออกแบบด้วยการจำลอง วัสดุ การทดสอบ และการผลิต

### ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

Grundfos CR รุ่นใหม่มอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานระดับโลก ด้วยการออกแบบไฮดรอลิก ตั้งแต่ใบพัดและขอบครีบบใบพัดไปจนถึงทางน้ำเข้า ช่องระบายน้ำออก ปลอกบั้น และครีบบันน้ำ (diffuser) เนื่องจากมีฐานเครื่องที่เล็ก จึงติดตั้งง่าย และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปั๊มแบบอื่น ๆ

### มีคุณสมบัติมากกว่า

ปั๊มรุ่นใหม่เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ ให้กับโปรแกรมการทำงานแบบแยกหน่วยย่อยของบีบีซีที่ยืดหยุ่นมากที่สุดในโลก รวมถึงมีความดันสูงขึ้น, NPSH ต่ำลงและโซลิตอร์ตามมาตรฐาน และแน่นอนว่า CR ใหม่ก็ยังมีการใช้งานในรูปแบบระบบพลมซึ่งมีตัวแปลงความถี่ CUE เฉพาะและระบบบูสเตอร์



วัสดุที่แตกต่างกัน

วัสดุ	โคมิต/ห้องน้ำ (chamber)	รยสูบน้ำแมวดังของน้ำ (Pump head)	ฐานน้ำ (base)	แผ่นรองฐาน (base plate)	หน้าแปลน
CR	●	○	○	○	○
CRN	●	●	●	○	○
CRN (H-version*)	●	●	●	●	●


● Stainless steel EN 1.4401 ○ Ductile cast iron EN-GJS-500-7 ● Cast stainless steel EN 1.4408

\* สำหรับสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสาร

กรณีเชื่อมต่อ

วัสดุ	DIN/EN, ANSI, JIS	PJE
CR	▲	
CRN	▲	▲

Grundfos Product Center



ประหยัดเวลาด้วย GRUNDFOS PRODUCT CENTER

Grundfos Product Center ให้ความคุ้มค่า กำหนดค่า และเลือกขนาดเป็นทางเลือกออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุดเพื่อให้อุปกรณ์ของคุณต้องกรออย่างแท้จริง

- ค้นหาตามการใช้งาน แบบปั๊ม หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์
- กำหนดค่าและเลือกปั๊มน้ำที่ตรงตาม ข้อมูลเฉพาะของคุณ
- เลือกขนาดเป็นน้ำที่เหมาะสมด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ: "ขนาดอย่างรวดเร็ว (Quick Size)"
- รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ รวมถึงเส้นโค้งประสิทธิภาพ ข้อกำหนดทางเทคนิค แบบร่าง CAD ภาพรวมของหลัก และวิธีการติดตั้ง

ที่ [product-selection.grundfos.com](http://product-selection.grundfos.com)