



GRUNDFOS
ECADEMY

NYOMÁSFOKOZÓK

CME NYOMÁSFOKOZÓ (CMBE)

A CME nyomásfokozó

A Grundfos CME házi nyomásfokozó állandó nyomást tart a vízelvételtől függetlenül.


A CME szivattyún a víznyomást gombokkal lehet állítani.



Alkalmazási terület

A CME nyomásfokozót házi vízellátási feladatokhoz tervezték.

Vízmű hálózathoz és megszakító tartályhoz is csatlakozhat.




Legfontosabb előnyök








- Folyamatos szabályozás – állandó nyomás
- Könnyű üzembe helyezés, kompakt kialakítás
- Alacsony zajszint ≤ 55 dB(A)
- Szárazonfutás és túlterhelés védelem
- Két év garancia



Teljesítmény tartomány



Kiválasztás

CSAPOLÓ					
SZINT		1 - 5	6 - 10	11 - 20	21 - 50
	4	CMBE 3-4	CMBE 3-4	CMBE 3-4	
	3	CMBE 3-3	CMBE 3-3	CMBE 3-4	CMBE 5-3
	2	CMBE 1-4	CMBE 3-3	CMBE 3-3	CMBE 3-4
	1	CMBE 1-4	CMBE 1-4	CMBE 3-3	CMBE 3-4

Üzemeltetési körülmények - műszaki adatok

Üzemeltetési körülmények

- Rendszer nyomás:
Max. 7.5 bar
- Közeghőmérséklet:
0° C - +60° C
- Környezeti hőmérséklet:
Max. +55° C
- Relatív páratartalom:
Max. 95%

Műszaki adatok

- Tápfeszültség: 1x 220-240V,
50/60Hz
- Védettség: IP55
- Hangnyomás szint: <= 55 dB(A)
- Ki/be kapcsolás gyakorisága:
Max. 100 óránként
- Ivóvíz szivattyúzására alkalmas



GRUNDFOS **ECADEMY**

www.grundfos.hu