



GRUNDFOS  
**ECADEMY**

NYOMÁSFOKOZÓK

**MQ**

# Kompakt házi vízmű


A Grundfos MQ nyomásfokozó egy kompakt házi vízmű és kerti locsoló szivattyú.



# Alkalmazási terület

Az MQ-t vízellátási és nyomásfokozási feladatokra tervezték:

- Családi házakban
- Hétvégi házakban
- Nyaralókban
- Farmokon
- Kisebb-nagyobb kertekben




Ivóvíz és esővíz szivattyúzására is alkalmas.

# Legfontosabb előnyök







- Kompakt - minden az egyben - kialakítás
- Könnyű telepítés
- Egyszerű használat
- Önfelszívó
- Szárazonfutás védelem
- Csendes
- Minimális karbantartás



# Teljesítmény tartomány



# Kiválasztás

CSAPOLÓ		 1 - 5	 6 - 10	 11 - 20
SZINT				
	3	<b>MQ 3-45</b>	<b>MQ 3-45</b>	
	2	<b>MQ 3-35</b>	<b>MQ 3-45</b>	
	1	<b>MQ 3-25</b>	<b>MQ 3-35</b>	<b>MQ 3-45</b>

# Üzemeltetési körülmények - műszaki adatok

## Üzemeltetési körülmények

- Rendszer nyomás:  
Max. 7.5 bar
- Belépő nyomás: Max. 3 bar
- Szívóképesség: Max. 8 m
- Közeghőmérséklet:  
0° C - +35° C
- Környezeti hőmérséklet:  
0° C - +45° C

## Műszaki adatok

- Tápfeszültség: 1x 220-240V,  
50/60Hz
- Védettség: IP54
- Hangnyomás szint : <= 55 dB(A)
- Ivóvíz szivattyúzására alkalmas



GRUNDFOS  
**ECADEMY**

[www.grundfos.hu](http://www.grundfos.hu)