



GRUNDFOS  
**ECADEMY**

GRUPPO DI AUMENTO PRESSIONE

**CMB + PM2**

# CMB + PM2

Con il gruppo di aumento pressione CMB + PM2 puoi modificare le impostazioni in funzione dell'applicazione.

Semplici impostazioni garantiscono prestazioni ottimali in ogni situazione, così che l'utente abbia sempre tutto sotto controllo.




# APPLICAZIONI

Il gruppo di aumento pressione CM Booster + PM2 è progettato per aumentare la pressione idrica in applicazioni domestiche.

Può essere collegato direttamente alla rete idrica\* o tramite serbatoio.

\* se consentito dalla normativa locale




# VANTAGGI PRINCIPALI

- Avvio-arresto automatico con pressione di attacco regolabile
- Sistema completo – plug & pump
- Funzionamento silenzioso  $\leq 55$  dB(A)
- Idoneo per l'alimentazione da generatore – attenua le fluttuazioni di corrente
- Protezione incorporata contro la marcia a secco e il sovraccarico
- Garanzia 2 anni




# PRESTAZIONI

## CM1/CM3



## CM5



# SELEZIONE

RUBINETTI .....		1 - 5	6 - 10	11 - 20	21 - 50
PIANI					
4		<b>CMB 1-36</b>	<b>CMB 3-28</b>	<b>CMB 3-37</b>	<b>CMB 5-47</b>
3		<b>CMB 1-45</b>	<b>CMB 3-37</b>	<b>CMB 3-47</b>	<b>CMB 5-47</b>
2		<b>CMB 1-45</b>	<b>CMB 3-37</b>	<b>CMB 3-47</b>	<b>CMB 5-38</b>
1		<b>CMB 1-54</b>	<b>CMB 3-47</b>	<b>CMB 3-47</b>	<b>CMB 5-38</b>

Pressione di avvio regolabile  
Rilevazione della pressione  
Protezione anticiclica

Max cicli avvio/arresto  
**Auto-reset**

**CMB PM2**  
Prev. max 45 m

Fixed start pressure

**CMB PM1 22**  
Max. height 18m

**CMB PM1 15**  
Max. height 11m

# DATI TECNICI

- Tensione di alimentazione: 1x220-240V, 50/60Hz
- Classe di protezione: IP55
- Livello pressione sonora:  $\leq 55$  dB(A)
- Frequenza avvio/arresto: Max 100 per ora
- Approvazioni: Idoneo per acqua potabile



GRUNDFOS  
**ECADEMY**

[www.grundfos.it](http://www.grundfos.it)