



GRUNDFOS
ECADEMY

DRUKVERHOGERS / BOOSTERS

DE CMBE BOOSTER

De CMBE Booster

De Grundfos CMBE Booster levert constante waterdruk voor een diversiteit aan huishoudelijke toepassingen, onafhankelijk van variaties in de behoefte.


De CMBE stelt ook gebruikers in staat om de waterdruk te variëren - hogere of lagere druk met een druk op de knop.



Toepassingen

De CMBE is bedoeld om water op de voeren voor huishoudelijke toepassingen.

Het systeem kan direct (i.c.m. een onderdrukbeveiliging) of via een buffertank op het gemeentelijke waterleidingnet worden aangesloten.





Belangrijkste voordelen


- Cruise Control – altijd constante druk
- Alles-in-één systeem – plug & pomp
- Geruisloos bedrijf ≤ 55 dB(A)
- Bescherming tegen drooglopen en overbelasting
- 2 jaar garantie












Prestaties



Prestaties



Keuze

		 1 - 5	 6 - 10	 11 - 20	 21 - 50
		 4	CMBE 3-62	CMBE 3-62	CMBE 3-62
 3	CMBE 1-44	CMBE 3-62	CMBE 3-62	CMBE 3-62	
 2	CMBE 1-44	CMBE 1-44	CMBE 3-62	CMBE 3-62	
 1	CMBE 1-44	CMBE 1-44	CMBE 5-31	CMBE 3-62	

Bedrijfsomstandigheden & technische gegevens

Bedrijfsomstandigheden

- Systeemdruk: Max. 7,5 bar
- Vloeistoftemperatuur: 0° C
t/m +60° C
- Omgevingstemperatuur: Max.
+55° C
- Relatieve luchtvochtigheid:
Max. 95%

Technische gegevens

- Netspanning: 1x 220-240V,
50/60Hz
- Beschermingsklasse: IP55
- Geluidsbelasting: <= 55 dB(A)
- Start/stop-frequentie: Max. 100
per uur
- Keurmerken: Goedgekeurd voor
drinkwater



GRUNDFOS
ECADEMY

www.grundfos.nl