



GRUNDFOS  
**ECADEMY**

GRUNDFOS TRYCKSTEGRINGSENHETER

**CM BOOSTER MED PM1**

# CM Booster med PM1

Grundfos CM Booster med PM1 är en kompakt tryckstegringsenhet för vattenförsörjning i en- och tvåfamiljshus.


Den här lösningen består av en CM-pump och en tryckbrytare från Grundfos, PM1 (Pressure Manager), som startar och stoppar pumpen automatiskt beroende på uttag och skyddar pumpen mot torrkörning.



# Användningsområden

Grundfos CM Booster med PM1 är avsedd för tryckstegring och attenförsörjning i en- och tvåfamiljshus.

Den kan anslutas direkt till den kommunala vattenledningen eller via en övergångstank.




# Fördelar

- Automatiskt start/stopp
- Komplet system  
Plug & Pump-koncept
- Låg ljudnivå i drift  
 $\leq 55$  dB(A)
- Lämplig för generatordrift  
– spänningsfluktuationer
- Skydd mot torrkörning och  
överbelastning
- 2 års garanti




# Kapacitetsöversikt

## CM1/CM3



## CM5



# Pumpguide

TAPP-STÄLLEN VÅNINGAR		1 - 5	6 - 10	11 - 20	21 - 50
		4	<b>CMB 1-6</b>	<b>CMB 3-5</b>	<b>CMB 3-5</b>
3	<b>CMB 1-5</b>	<b>CMB 3-4</b>	<b>CMB 3-5</b>	<b>CMB 5-5</b>	
2	<b>CMB 1-5</b>	<b>CMB 3-4</b>	<b>CMB 3-5</b>	<b>CMB 5-4</b>	
1	<b>CMB 1-4</b>	<b>CMB 3-3</b>	<b>CMB 3-4</b>	<b>CMB 5-4</b>	

Justerbart starttryck  
 Tryckavläsning  
 Skydd mot för täta start/stopp

Stopp vi lång max. drift  
 Automatisk återstart

**CMB PM2**  
 Max. lyfthöjd 45m

**Fast starttryck**

**CMB PM1 22**  
 Max. lyfthöjd 18 m

**CMB PM1 15**  
 Max. lyfthöjd 11 m

# Tekniska data

- Nätspänning: 1 x 220-240 V, 50/60 Hz
- Kapslingsklass: IP55
- Ljudtrycksnivå:  $\leq 55$  dB(A)
- Antal starter/stopp: Max. 100 per timme.
- Godkännanden: Godkänd för dricksvatten



# GRUNDFOS **ECADEMY**

[www.grundfos.se/ecademy](http://www.grundfos.se/ecademy)