



GRUNDFOS  
**ECADEMY**

GRUNDFOS TRYCKSTEGRINGSENHETER

**CME BOOSTER**

# CME Booster

Grundfos CME Booster ger konstant vattentryck för många olika hushållsapplikationer, oavsett uttaget.


Med CME Booster är det också möjligt att anpassa vattentrycket efter personliga önskemål genom att öka eller minska trycket med en knapptryckning.



# Användningsområden

CME Booster är avsedd för tryckstegring och vattenförsörjning i en- och tvåfamiljshus.

Den kan anslutas direkt till den kommunala vattenledningen eller via en övergångstank.




# Fördelar









- Varvtalsstyrning  
– alltid konstant tryck
- Komplet system  
Plug & Pump-koncept
- Låg ljudnivå i drift  
 $\leq 55$  dB(A)
- Skydd mot torrkörning och  
överbelastning
- 2 års garanti



# Kapacitetsöversikt



# Pumpguide

TAPP- STÄLLEN VÅNINGAR		 1 - 5	 6 - 10	 11 - 20	 21 - 50
		 4	<b>CMBE 3-4</b>	<b>CMBE 3-4</b>	<b>CMBE 3-4</b>
 3	<b>CMBE 3-3</b>	<b>CMBE 3-3</b>	<b>CMBE 3-4</b>	<b>CMBE 5-3</b>	
 2	<b>CMBE 1-4</b>	<b>CMBE 3-3</b>	<b>CMBE 3-3</b>	<b>CMBE 3-4</b>	
 1	<b>CMBE 1-4</b>	<b>CMBE 1-4</b>	<b>CMBE 3-3</b>	<b>CMBE 3-4</b>	

# Driftsförhållanden och tekniska data

## Driftsförhållanden

- Systemtryck: Max. 7,5 bar
- Vätsketemperatur:  
0 till 60 ° C
- Omgivningstemperatur:  
Max. 55 ° C
- Relativ luftfuktighet:  
Max. 95 %

## Tekniska data

- Nätspänning:  
1 x 220-240 V, 50/60 Hz
- Kapslingsklass: IP55
- Ljudtrycksnivå:  $\leq 55$  dB(A)
- Antal starter/stopp:  
Max. 100 per timme.
- Godkänd för dricksvatten



# GRUNDFOS **ECADEMY**

[www.grundfos.se/ecademy](http://www.grundfos.se/ecademy)