



GRUNDFOS
ECADEMY

TRYCKSTEGRINGSENHETER

GRUNDFOS MQ

Det kompakta vattenverket


Grundfos MQ är en kompakt pumpautomat för vattenförsörjningssystem, avsedd för hushålls - och jordbruksapplikationer samt horisontell installation.



Användningsområden

MQ är konstruerad för vattenförsörjning och tryckstegring i:

- Privata bostäder
- Sommarstugor
- Fritidshus
- Jordbruk
- Handelsträdgårdar och andra stora trädgårdar




MQ är lämplig för pumpning av dricksvatten och regnvatten.

Fördelar




- Kompletta tryckstegringsenhet
- Enkel att installera
- Enkel att använda
- Självsugande/-evakuerande
- Inbyggt torrkörningsskydd
- Låg ljudnivå
- Underhållsfri



Kapacitetsöversikt



Pumpguide

TAPP- STÄLLEN		VÅNINGAR		
		1 - 5	6 - 10	11 - 20
	3	MQ 3-45	MQ 3-45	
	2	MQ 3-35	MQ 3-45	
	1	MQ 3-25	MQ 3-35	MQ 3-45

Driftsförhållanden och tekniska data

Driftsförhållanden

- Systemtryck: Max. 7,5 bar
- Inloppstryck: Max. 3 bar
- Sughöjd: Max. 8 m
- Vätsketemperatur:
0 till 35 ° C
- Omgivningstemperatur:
0 till 45 ° C

Tekniska data

- Nätspänning:
1 x 220-240 V, 50/60 Hz
- Kapslingsklass: IP54
- Ljudtrycksnivå: ≤ 55 dB(A)
- Godkänd för dricksvatten



GRUNDFOS
ECADEMY

www.grundfos.se/ecademy