



Οδηγός αντικατάστασης

Επιλέξτε την ιδανική αναβάθμιση SOLOLIFT2 για τις
υπάρχουσες αντλίες ανύψωσης στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα



GRUNDFOS 

Possibility in every drop

Οδηγός αντικατάστασης **SOLOLIFT2**

Γιατί να αναβαθμίσετε σε **SOLOLIFT2**;

Όταν οι πελάτες σας διαπιστώνουν ότι οι αντλητικοί σταθμοί ή οι τεμαχιστές τους εμφανίζουν ολοένα και συχνότερα φραξίματα, διαρροές ή δυσάρεστες οσμές, είναι η στιγμή να σκεφτείτε την αντικατάσταση.

Το SOLOLIFT2 είναι η ιδανική αναβάθμιση: είναι πιο εύκολο στην επιλογή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, και πιο στιβαρό και αξιόπιστο από τους ανταγωνιστικούς σταθμούς ανύψωσης.

Πιο εύκολη επιλογή

Με μόνο πέντε μοντέλα, το SOLOLIFT2 καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Η Grundfos προσφέρει μια ξεκάθαρη γκάμα πέντε μοντέλων SOLOLIFT2 για οικιακές εφαρμογές ανύψωσης και απομάκρυνσης λυμάτων. Είναι εύκολα στη σωστή διαστασιολόγηση, δεν επικαλύπτονται μεταξύ τους και έχουν την ίδια ονομασία παγκοσμίως — ώστε να κάνετε εύκολα τη σωστή επιλογή και να θυμάστε τι χρειάζεστε στα επόμενα έργα.

Πιο εύκολη εγκατάσταση

Το SOLOLIFT2 εξοικονομεί χρόνο στην εγκατάσταση σε σύγκριση με πολλούς ανταγωνιστές. Το SOLOLIFT2, έτοιμο για χρήση και προ-συναρμολογημένο, διαθέτει έξυπνες συνδέσεις εισόδου και εξόδου που επιτρέπουν μετατόπιση έως 10 mm, καθώς και ρακόρ κατάθλιψης με περιστροφή 360° για εύκολη οριζόντια ή κάθετη σύνδεση με τους υπάρχοντες σωλήνες κατάθλιψης.

Πιο εύκολη συντήρηση

Το SOLOLIFT2 ξεβουλώνει και συντηρείται πολύ πιο εύκολα από τους ανταγωνιστικούς σταθμούς ανύψωσης. Το ξεμπλοκάρισμα γίνεται μόνο με ένα κατσαβίδι. Στα μοντέλα WC, ο αρθρωτός κινητήρας κάνει κάθε αντικατάσταση πιο απλή. Επιπλέον, υπάρχει πλήρης γκάμα ανταλλακτικών, ώστε ο χρόνος σέρβις –και το κόστος για τους πελάτες σας– να μένουν στο ελάχιστο.

Ανθεκτικό και αξιόπιστο

Το SOLOLIFT2 έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη αντοχή, υψηλότερη απόδοση και καλύτερη ανθεκτικότητα στο ζεστό νερό. Αντέχει έως και 90°C σε εφαρμογές γκρίζων υδάτων για έως 30 λεπτά (μοντέλο C-3) – περισσότερο από κάθε ανταγωνιστή. Τα μοντέλα WC διαθέτουν ισχυρότερους κινητήρες και κοπτικά επαγγελματικών προδιαγραφών, ώστε η ροή των λυμάτων να παραμένει απρόσκοπτη.

Βρείτε στην απέναντι σελίδα την υπάρχουσα αντλία σας για να δείτε την αντίστοιχη άμεση αντικατάστασή της με SOLOLIFT2.

Ποια αντλία αντικαθιστάτε;

Επισκόπηση αντικατάστασης: για απόλυτα σωστή εφαρμογή

Όταν επιλέγετε αντλία αντικατάστασης, η ακρίβεια κάνει τη διαφορά. Γι’ αυτό η επισκόπηση αντικατάστασης έχει σχεδιαστεί ώστε η νέα σας SOLOLIFT2 να ενσωματώνεται άψογα στην υπάρχουσα εγκατάσταση. Δείτε πώς το πετυχαίνουμε:

- Συμβατότητα διαστάσεων: συγκρίνουμε προσεκτικά τις συνολικές διαστάσεις (μήκος, ύψος και πλάτος) κάθε αντλίας, ώστε να ταιριάζει ιδανικά στον διαθέσιμο χώρο, με βάση τα τεχνικά στοιχεία από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή.
- Θέση εισόδων και εξόδων: αντιστοιχίζουμε με ακρίβεια τη θέση και το μέγεθος τόσο των εισόδων όσο και των εξόδων, μειώνοντας στο ελάχιστο την ανάγκη για μεγάλες μετατροπές.
- Αριθμός συνδέσεων: επιβεβαιώνουμε πόσες είσοδοι και έξοδοι υπάρχουν, για εγκατάσταση χωρίς ταλαιπωρία.
- Ευκολία εγκατάστασης: η ανάλυσή μας ελέγχει αν η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με μικρές μόνο προσαρμογές στις σωληνώσεις ή με επαναχρησιμοποίηση των υπάρχοντων εξαρτημάτων σας, όπως σωλήνες επέκτασης και αντάπτορες, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος.

Με αυτά τα κριτήρια στον πυρήνα της επισκόπησης αντικατάστασης, μπορείτε να είστε σίγουροι για μια ομαλή και αποδοτική μετάβαση στη νέα σας αντλία – χωρίς απρόοπτα, μόνο αξιόπιστη λειτουργία.

Δεν βρίσκετε εδώ την αντλία που έχετε;

Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει και για εσάς μια κατάλληλη SOLOLIFT2· απλώς μπορεί να χρειαστεί λίγη επιπλέον δουλειά στην εγκατάσταση. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας εκπρόσωπο της Grundfos – θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Σημείωση: η παρούσα επισκόπηση βασίζεται σε τεχνικά δελτία και πληροφορίες από τις ιστοσελίδες των κατασκευαστών. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν.

- Ταιριάζει χωρίς προσαρμογές
- Ταιριάζει με μικρές προσαρμογές ή προαιρετικά εξαρτήματα

Μάρκα	Μοντέλο αντλίας	Συμβατότητα	Μοντέλο αντικατάστασης
CICLON	Πολτοποιητής LS	●	SOLOLIFT2 C-3
	Πολτοποιητής XS	●	SOLOLIFT2 WC-1
	Πολτοποιητής L	●	SOLOLIFT2 WC-1
	Πολτοποιητής FIT	●	SOLOLIFT2 WC-3
	Πολτοποιητής L	●	SOLOLIFT2 WC-3
DAB	GENIX VT 010	●	SOLOLIFT2 C-3
	GENIX VT 030	●	SOLOLIFT2 C-3
	GENIX WL 130	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	GENIX WL 110	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	GENIX 110 (COMFORT)	●	SOLOLIFT2 WC-1
	GENIX 130 (COMFORT)	●	SOLOLIFT2 WC-3
IBO	Μίνι αντλία μπάνιου Aquasan	●	SOLOLIFT2 D-2
	Αντλία λεκάνης Aquasan pro	●	SOLOLIFT2 WC-1
	Αντλία λεκάνης Sanibo 4	●	SOLOLIFT2 WC-3
JIMTEN	CICLON LS ,EB-705	●	SOLOLIFT2 C-3
	CICLON T-604CS	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	CICLON L, T-503	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON L,T-604L	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON XS, T502	●	SOLOLIFT2 WC-1
	“CICLON FIT1, T501FIT”	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON FIT2, T502FIT	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON L, T-503	●	SOLOLIFT2 WC-3
	CICLON L, T-604L	●	SOLOLIFT2 WC-3
	CICLON FIT 3,T503FIT	●	SOLOLIFT2 WC-3
KESSEL	MINILIFT F	●	SOLOLIFT2 WC-3


LEO	WC601C	●	SOLOLIFT2 C-3
	WC601B	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	WC600A	●	SOLOLIFT2 WC-3
	WC601A	●	SOLOLIFT2 WC-3
SFA	SANI ACCESS PUMP	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANISPEED (PLUS)	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIVITE / SANI PUMP2 (παραλλαγή ΗΠΑ)	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIPOMPE VITE	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIPACK / SANINSIDE	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	SANIPACK PRO UP /SANIACCESS PACK	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	SANIDOUCHE+ / SANISHOWER+/ SANIPUMP+ / SANIFLOOR UP	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIDOUCHE / SANISHOWER / SANI PUMP	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIDOUCHE FLAT / SANISHOWER FLAT περιλαμβάνει σιφόνι	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIFLO	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIACCESS 1	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIACCESS 2	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR PRO UP / SANI BROY PRO UP / SANITOP UP	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR UP /SANIBROY UP /SANIFLO UP /SANITRIT UP	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANITOP / SANIBROYEUR PRO / SANIBROY PRO	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR TOP SILENCE / SANI 2	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR SILENCE / SANI 1 : SANIBROYEUR/ SANIBROY / SANIFLO / SANITRIT	●	SOLOLIFT2 WC-1
	"SANIACCESS 3 "	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS UP	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS UP IP68/	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPRO XR UP / SANIPRO UP	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPRO / SANIPRO XR	●	SOLOLIFT2 WC-3
SHIMGE	SANISLIM	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIBEST PRO	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIBROYEUR PLUS SILENCE / SANI 3	●	SOLOLIFT2 WC-3
WT500B	WT500B	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	WT400A	●	SOLOLIFT2 WC-1
	WT400A	●	SOLOLIFT2 WC-3
	WT500A	●	SOLOLIFT2 WC-3
WATERMATIC	VD80	●	SOLOLIFT2 D-2
WATERMATIC (SFA)	VD110	●	SOLOLIFT2 C-3
	VD120	●	SOLOLIFT2 C-3
	W16P	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	"VD90 με σιφόνι"	●	SOLOLIFT2 D-2
	W19P	●	SOLOLIFT2 WC-3
	W15SP SILENCE	●	SOLOLIFT2 WC-3
WILO	HiDrainlift 3-35	●	SOLOLIFT2 C-3
	HiDrainlift 3-37	●	SOLOLIFT2 C-3
	HiSewlift 3-135	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	HiDrainlift 3-24	●	SOLOLIFT2 D-2
	HiSewlift 3-15	●	SOLOLIFT2 WC-1
	Hisewlift 3-35	●	SOLOLIFT2 WC-3

SOLOLIFT2 WC-1

Ιδανικό για εγκαταστάσεις μίας τουαλέτας με
ένα προαιρετικό επιπλέον είδος υγιεινής.



Σύνδεση κατάθλιψης: Ø 22/25/28/32/36/40
Πρόσθετη είσοδος: 1x Ø 32/36/40 στο επάνω μέρος



Οι επισημασμένες διαστάσεις συγκρίνονται
προσεκτικά με εκείνες άλλων αντλιών (με βάση
τεχνικά στοιχεία από τον ιστότοπο του
κατασκευαστή), ώστε να διασφαλιστεί ότι το
SOLOLIFT2 εφαρμόζει άψογα στον
προβλεπόμενο χώρο.



Κατάλληλο για άντληση λυμάτων από:
1x τουαλέτα (δαπέδου)



Προαιρετικά επιπλέον είδη υγιεινής, π.χ.: 1x
νιπτήρας, μπιντές ή ουρητήριο



Αντικατάσταση για:

• Ταιριάζει χωρίς καμία προσαρμογή

Οι παρακάτω αντλίες μπορούν να αντικατασταθούν
απευθείας με το SOLOLIFT2. Η τσάντα αξεσουάρ που
περιλαμβάνεται διαθέτει όλα τα απαραίτητα
εξαρτήματα σύνδεσης.

Μάρκα	Μοντέλο αντλίας
DAB	GENIX 130(COMFORT)
IBO	Αντλία λεκάνης Aquasan pro
SFA	SANIFLO SANIACCESS 1SANIACCESS 2 SANIBROYEUR PRO UP / SANI BROY PRO UP / SANITOP UP SANIBROYEUR UP / SANIBROY UP / SANIFLO UP /SANITRIT UPSANITOP/ SANIBROYEUR PRO / SANIBROY PRO SANIBROYEUR TOP SILENCE / SANI 2 SANIBROYEUR SILENCE / SANI 1 : SANIBROYEUR/ SANIBROY / SANIFLO / SANITRIT
WILO	Hisewlift 3-35

• Ταιριάζει με μικρές προσαρμογές ή με προαιρετικά εξαρτήματα

Οι παρακάτω αντλίες μπορούν επίσης να αντικατασταθούν
απευθείας, όμως ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν υπόψη μικρές
διαφορές στη σωλήνωση, στις διαστάσεις ή στη διάταξη της εξόδου.
Αν έχετε αμφιβολίες, ο τοπικός συνεργάτης της Grundfos θα χαρεί
να σας βοηθήσει.

Μάρκα	Μοντέλο αντλίας
CICLON	Τεμαχιστής XS Τεμαχιστής L
JIMTEN	CICLON L, T-503 CICLON L,T-604L CICLON XS, T502 CICLON FIT1, T501FIT CICLON FIT2, T502FIT
SHIMGE	WT400A


Σημείωση: η παρούσα επισκόπηση βασίζεται σε τεχνικά δελτία και πληροφορίες από τους ιστότοπους των κατασκευαστών. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν.

SOLOLIFT2 WC-3

Διαχειρίζεται λύματα από μία λεκάνη WC και έως τρεις επιπλέον συσκευές υγιεινής.



Σύνδεση κατάθλιψης: Ø 22/25/28/32/36/40
Πρόσθετη είσοδος: 1x Ø32/36/40 στο επάνω μέρος
2x Ø 36/40/50 στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά της δεξαμενής



Οι επισημασμένες διαστάσεις έχουν συγκριθεί προσεκτικά με εκείνες άλλων αντλιών (βάσει τεχνικών στοιχείων από τον ιστότοπο του κατασκευαστή), ώστε να διασφαλιστεί ότι η SOLOLIFT2 εφαρμόζει άψογα στον προβλεπόμενο χώρο.



Κατάλληλο για άντληση λυμάτων από:
1x λεκάνη WC (δαπέδου)



Προαιρετικά επιπλέον είδη υγιεινής, π.χ.: 1x νιπτήρας, 1x ντους, 1x μπιντέ ή ουρητήριο



Αντικατάσταση για:

• Ταιριάζει χωρίς προσαρμογές

Οι παρακάτω αντλίες μπορούν να αντικατασταθούν απευθείας με τη SOLOLIFT2, χωρίς δυσκολία. Η τσάντα αξεσουάρ που περιλαμβάνεται διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης.

Μάρκα	Μοντέλο αντλίας
DAB	GENIX 130(COMFORT)
LEO	WC600A WC601A
SFA	"SANIACCESS 3 " SANIPLUS UP SANIPLUS UP IP IP68/ SANIPRO XR UP / SANIPRO UP SANIPRO / SANIPRO XR SANISLIM SANIPLUS SANIBEST PRO SANIBROYEUR PLUS SILENCE / SANI 3
WILO	Hisewlift 3-35

• Ταιριάζει με μικρές προσαρμογές ή προαιρετικά αξεσουάρ

Οι παρακάτω αντλίες μπορούν επίσης να αντικατασταθούν απευθείας, όμως ίσως χρειαστεί να ληφθούν υπόψη μικρές διαφορές στις σωληνώσεις, στις διαστάσεις ή στη διάταξη της εξόδου. Αν έχετε αμφιβολίες, ο τοπικός συνεργάτης της Grundfos θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Μάρκα	Μοντέλο αντλίας
CICLON	Μασερατέρ FIT Μασερατέρ L
IBO	Αντλία τουαλέτας Sanibo 4
JIMTEN	CICLON L, T-503 CICLON L, T-604L CICLON FIT 3,T503FIT
KESSEL	MINILIFT F
SHIMGE	WT400A WT500A
WATERMATIC (SFA)	W19P W15SP SILENCE


Σημείωση: αυτή η επισκόπηση βασίζεται σε τεχνικά δελτία και πληροφορίες από τους ιστότοπους των κατασκευαστών. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν.

SOLOLIFT2 C-3

Μπορεί να διαχειριστεί ζεστό νερό από έως τρεις συσκευές, όπως πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων, καθώς και άλλες πηγές γκρίζων λυμάτων.



Σύνδεση κατάθλιψης: Ø 22/25/28/32/36/40
Πρόσθετη είσοδος: 1x Ø 32/36/40 στο επάνω μέρος
2x Ø 36/40/50 στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της δεξαμενής



Οι επισημασμένες διαστάσεις έχουν συγκριθεί προσεκτικά με εκείνες άλλων αντλιών (με βάση τεχνικά στοιχεία από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή), ώστε να διασφαλιστεί ότι η SOLOLIFT2 εφαρμόζει άψογα στον προβλεπόμενο χώρο.



Κατάλληλο για άντληση γκρίζων λυμάτων από συνολικά έως τρεις διαφορετικές συσκευές, π.χ.: 1x πλυντήριο ρούχων και/ή πλυντήριο πιάτων (αντοχή σε ζεστό νερό έως 90°C για 30 λεπτά) 1x μπανιέρα και/ή ντους 1x νιπτήρας ή νεροχύτης κουζίνας



Ταιριάζει σε προτοιχισμένες εγκαταστάσεις και διαθέτει ελεύθερη διέλευση 20 mm.

Αντικατάσταση για:

• Ταιριάζει χωρίς προσαρμογές

Οι παρακάτω αντλίες μπορούν να αντικατασταθούν απευθείας με τη SOLOLIFT2. Η τσάντα αξεσουάρ που περιλαμβάνεται διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης.

Μάρκα	Μοντέλο αντλίας
DAB	GENIX VT 010
	GENIX VT 030
LEO	WC601C
SFA	SANI ACCESS PUMP
	SANISPEED (PLUS)
	SANIVITE / SANI PUMP2 (έκδοση ΗΠΑ)
	SANIPOMPE VITE
WATERMATIC (SFA)	VD120
WILO	HiDrainlift 3-35
	HiDrainlift 3-37

• Ταιριάζει με μικρές προσαρμογές ή με προαιρετικά εξαρτήματα

Οι παρακάτω αντλίες μπορούν επίσης να αντικατασταθούν απευθείας, όμως ίσως χρειαστεί να ληφθούν υπόψη μικρές διαφορές στις σωληνώσεις, στις διαστάσεις ή στη διάταξη της εξόδου. Αν έχετε αμφιβολία, ο τοπικός συνεργάτης της Grundfos θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Μάρκα	Μοντέλο αντλίας
CICLON	LS Macerator
JIMTEN	CICLON LS ,EB-705
WATERMATIC (SFA)	VD110

Σημείωση: η παρούσα επισκόπηση βασίζεται σε τεχνικά δελτία και πληροφορίες από τις ιστοσελίδες των κατασκευαστών. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν.


SOLOLIFT2 D-2

Εξαιρετικά συμπαγές, για δύο συσκευές
όπως νιπτήρας, ντους ή μπιντέ.



Σύνδεση κατάθλιψης: Ø 22/32

Επιπλέον είσοδος: 2x Ø 36/40/50 στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της δεξαμενής



Οι επισημασμένες διαστάσεις έχουν συγκριθεί προσεκτικά με εκείνες άλλων αντλιών (με βάση τεχνικά στοιχεία από την ιστοσελίδα του κατασκευαστή), ώστε να διασφαλιστεί ότι η SOLOLIFT2 εφαρμόζει άψογα στον προβλεπόμενο χώρο.



Κατάλληλο για δύο διαφορετικά είδη υγιεινής, π.χ.:

1x νιπτήρας

1x ντους ή μπιντέ



Αντικατάσταση για:

• Ταιριάζει χωρίς καμία προσαρμογή

Οι παρακάτω αντλίες μπορούν να αντικατασταθούν απευθείας με τη SOLOLIFT2. Η τσάντα αξεσουάρ που περιλαμβάνεται διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης.

Μάρκα	Μοντέλο αντλίας
IBO	Mini αντλία μπάνιου Aquasan
SFA	SANIDOUCHE+ / SANISHOWER+/ SANIPUMP+/SANIFLOOR UP SANIDOUCHE / SANISHOWER / SANI PUMP SANIDOUCHE FLAT / SANISHOWER FLAT με σιφόνι
WATERMATIC	VD80

• Ταιριάζει με μικρές προσαρμογές ή προαιρετικά αξεσουάρ


Οι παρακάτω αντλίες αντικαθίστανται επίσης απευθείας, όμως ίσως χρειαστεί να ληφθούν υπόψη μικρές διαφορές στη σωλήνωση, στις διαστάσεις ή στη διάταξη της εξόδου. Αν έχετε αμφιβολία, ο τοπικός συνεργάτης της Grundfos θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Μάρκα	Μοντέλο αντλίας
WATERMATIC (SFA)	VD90 με σιφόνι
WILO	HiDrainlift 3-24

Αξεσουάρ για SOLOLIFT2


Κάθε SOLOLIFT2 συνοδεύεται από σετ αντάπτορων εισόδου και εξόδου. Διατίθενται επίσης προαιρετικά αξεσουάρ, όπου χρειάζεται, για να ολοκληρώσετε την εγκατάστασή σας.

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία με το SOLOLIFT2

Προϊόν	Περιγραφή	Κατάλληλο για	Κωδικός προϊόντος
Σετ αντάπτορα, είσοδος	Σετ, δεύτερη είσοδος ø 40/40/32.	D-2	97775334
			
Σετ αντάπτορα, είσοδος	Σετ, δεύτερη είσοδος ø 50/50/40.	WC-3, CWC-3, C-3	97775335
			
Δακτύλιος προσαρμογής	Σετ, αντάπτορας ø 36 UK.	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3, D2	97775336
			
Σύνδεσμος κατάθλιψης	Έξοδος ø 32, ø40	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
			
Τάπα και κατάθλιψη	Τάπα κατάθλιψης και προέκταση κατάθλιψης, έξοδος	WC-1, WC-3, C-3	
			
Αντάπτορες	Αντάπτορες για διαφορετικές διαμέτρους σωλήνων, έξοδος, ø22, ø25, ø28 και ø36	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
			
Σφικκτήρας	Σφικκτήρας σύνδεσης, έξοδος	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
			
Σύνδεσμος κατάθλιψης	Έξοδος, ø22, ø32	D-2	
			



Προαιρετικά εξαρτήματα

Προϊόν	Περιγραφή	Κατάλληλο για	Κωδικός προϊόντος
Συσκευή συναγερμού	Ηχητικός συναγερμός σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος για τοποθέτηση σε εσωτερική υποδοχή.	WC-1, WC-3, CWC-3	97772315
			
Ανταλλακτικός σωλήνας	Εύκαμπτος σωλήνας PVC με δύο σφικκτήρες και αντάπτορα για την έξοδο του SOLOLIFT2. Μήκος: 500 mm Εσωτερική διάμετρος: 32 Εξωτερική διάμετρος: ø 38	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	97772316
			
Διακόπτης στάθμης	Μαγνητικός πλωτηροδιακόπτης. Μήκος καλωδίου: 10 m	C-3	97775337
			
Σωλήνας αποστράγγισης	Εύκαμπτος σωλήνας PVC με δύο σφικκτήρες και τάπα. Κατάλληλος όταν η δεξαμενή SOLOLIFT2 χρειάζεται να αδειάσει για συντήρηση. Μήκος: 500 mm Εσωτερική διάμετρος: ø 12 Εξωτερική διάμετρος: ø 14.4	WC-1, WC-3	97789093
			
Προέκταση σωλήνα	Η σύνδεση ενός SOLOLIFT2 WC-1 ή WC-3 με ορισμένες εκδόσεις λεκανών, όπως οι Ifö, μπορεί να είναι απαιτητική. Αυτές οι λεκάνες διαθέτουν κεραμικό πλαίσιο γύρω από τη σύνδεση εξόδου στο πίσω μέρος, που εμποδίζει την (γρήγορη) σύνδεση με το SOLOLIFT2. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μια προέκταση σωλήνα μπορεί να βοηθήσει τον εγκαταστάτη να επιταχύνει την εγκατάσταση.	WC1, WC-3	98162129 (250 mm) 98162133 (160 mm)
			

