



Guía de reemplazo

Selecciona el mejor reemplazo de
SOLOLIFT2 para las estaciones elevadoras
existentes en su hogar.

Leer más [→](#)

GRUNDFOS 

Possibility in every drop

Guía de reemplazo SOLOLIFT2

¿Por qué actualizar a SOLOLIFT2?

Cuando tus clientes descubren que sus estaciones elevadoras o trituradoras son cada vez más propensas a obstrucciones, fugas u olores desagradables, es hora de considerar su reemplazo.





SOLOLIFT2 es la mejora ideal: es más fácil de seleccionar, instalar y mantener, y más robusta y fiable que las estaciones elevadoras de la competencia.

Más fácil de seleccionar

Con solo cinco modelos, SOLOLIFT2 cubre todas tus necesidades. Grundfos ofrece una gama sencilla de cinco modelos SOLOLIFT2 para aplicaciones domésticas de elevación y retirada de objetos. Son fáciles de dimensionar, no se solapan y tienen el mismo nombre en todo el mundo, por lo que resulta sencillo elegir el modelo adecuado y recordar lo que se necesita para futuros proyectos.

Más fácil de instalar

SOLOLIFT2 ahorra tiempo en la instalación en comparación con muchos de sus competidores.

El sistema SOLOLIFT2, listo para usar y preensamblado, cuenta con conexiones inteligentes de entrada y salida que permiten un movimiento de hasta 10 mm, y un adaptador de descarga giratorio de 360° para una fácil instalación horizontal o vertical en las tuberías de descarga existentes.

Más fácil de mantener

SOLOLIFT2 es mucho más fácil de desatascar y mantener que las estaciones de bombeo de la competencia. Puedes desbloquear el SOLOLIFT2 con solo un destornillador. El motor modular de los modelos para inodoro facilita cualquier reemplazo. Además, disponemos de una amplia gama de repuestos para minimizar el tiempo de servicio y los costos para tus clientes.

Robusta y fiable

SOLOLIFT2 está diseñado para ser más fuerte, más eficiente y más resistente al agua caliente. SOLOLIFT2 resiste hasta 90 °C en aplicaciones de aguas grises durante un máximo de 30 minutos (el modelo C-3), más que cualquier competidor. Los modelos para inodoros cuentan con motores más potentes y cuchillas de calidad profesional para garantizar que las aguas residuales sigan fluyendo.

Encuentra tu bomba actual en la página siguiente para ver su reemplazo directo SOLOLIFT2.

¿Qué bomba vas a reemplazar?

Descripción general del reemplazo: garantizar un ajuste perfecto

A la hora de elegir una bomba de repuesto, la precisión es fundamental. Por eso, nuestra guía de repuestos está diseñada para garantizar que tu nueva SOLOLIFT2 se integre a la perfección con la configuración existente. Así es como lo hacemos:

- Compatibilidad de tamaño: comparamos cuidadosamente las dimensiones generales (largo, alto y ancho) de cada bomba para asegurarnos de que encaje perfectamente en el espacio previsto, basándonos en los datos técnicos del sitio web del fabricante.
- Posicionamiento de entrada y salida: la posición y el tamaño exactos tanto de las entradas como de las salidas coinciden, lo que minimiza la necesidad de modificaciones importantes.
- Conteo de conexiones: verificamos la cantidad de entradas y salidas para una instalación sin complicaciones.

- Facilidad de instalación: nuestro análisis comprueba si la sustitución puede realizarse con solo pequeños ajustes en las tuberías o reutilizando los accesorios actuales, como tubos de extensión y adaptadores, lo que le ahorrará tiempo y dinero.

Con estos criterios como base de nuestra descripción general de reemplazo, puedes tener la seguridad de una transición fluida y eficiente a su nueva bomba: sin sorpresas, solo un rendimiento fiable.

¿No encuentras aquí tu bomba actual?

No te preocupes. Aún hay un SOLOLIFT2 adecuado para ti; solo que podría requerir un poco más de trabajo de instalación. Simplemente ponte en contacto con tu representante local de Grundfos; estará encantados de ayudarte.

Nota: esta descripción general se basa en las fichas técnicas y la información de los sitios web de los fabricantes. Las especificaciones pueden variar.

- Se ajusta sin necesidad de ajustes
- Se ajusta con pequeños ajustes o accesorios opcionales.

Marca	Modelo de bomba	Adaptar	Modelo Reemplazo
CICLON	LS Macerador	●	SOLOLIFT2 C-3
	XS Macerador	●	SOLOLIFT2 WC-1
	L Macerador	●	SOLOLIFT2 WC-1
	FIT Macerador	●	SOLOLIFT2 WC-3
	L Macerador	●	SOLOLIFT2 WC-3
DAB	GENIX VT 010	●	SOLOLIFT2 C-3
	GENIX VT 030	●	SOLOLIFT2 C-3
	GENIX WL 130	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	GENIX WL 110	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	GENIX 110(COMFORT)	●	SOLOLIFT2 WC-1
	GENIX 130(COMFORT)	●	SOLOLIFT2 WC-3
IBO	Aquasan mini bathroom pump	●	SOLOLIFT2 D-2
	Aquasan pro toilet pump	●	SOLOLIFT2 WC-1
	Sanibo 4 toilet pump	●	SOLOLIFT2 WC-3
JIMTEN	CICLON LS ,EB-705	●	SOLOLIFT2 C-3
	CICLON T-604CS	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	CICLON L, T-503	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON L,T-604L	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON XS, T502	●	SOLOLIFT2 WC-1
	"CICLON FIT1, T501FIT"	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON FIT2, T502FIT	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON L, T-503	●	SOLOLIFT2 WC-3
	CICLON L, T-604L	●	SOLOLIFT2 WC-3
	CICLON FIT 3,T503FIT	●	SOLOLIFT2 WC-3
		●	
KESSEL	MINILIFT F	●	SOLOLIFT2 WC-3


LEO	WC601C	●	SOLOLIFT2 C-3
	WC601B	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	WC600A	●	SOLOLIFT2 WC-3
	WC601A	●	SOLOLIFT2 WC-3
SFA	SANI ACCESS PUMP 升利达	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANISPEED (PLUS)升利畅	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIVITE 升利流/ SANI PUMP2 (US variant)	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIPOMPE VITE	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIPACK / SANINSIDE 升利影	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	SANIPACK PRO UP 升利达影/SANIACCESS PACK	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	SANIDOUCHE+ / SANISHOWER+升利加洒 / SANIPUMP+ / SANIFLOOR UP	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIDOUCHE / SANISHOWER 升利洒 / SANI PUMP	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIDOUCHE FLAT / SANISHOWER FLAT including siphon	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIFLO 升利保	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIACCESS 1	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIACCESS 2 升利达2	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR PRO UP / SANI BROY PRO UP / SANITOP UP	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR UP / SANIBROY UP /SANIFLO UP /SANITRIT UP	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANITOP 升利体 / SANIBROYEUR PRO / SANIBROY PRO	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR TOP SILENCE / SANI 2	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR SILENCE / SANI 1 : SANIBROYEUR/ SANIBROY / SANIFLO / SANITRIT	●	SOLOLIFT2 WC-1
	"SANIACCESS 3 升利达3"	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS UP	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS UP IP IP68/升利加	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPRO XR UP / SANIPRO UP	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPRO / SANIPRO XR 升利添	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANISLIM	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIBEST PRO 升利倍	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIBROYEUR PLUS SILENCE / SANI 3	●	SOLOLIFT2 WC-3
SHIMGE	WT500B	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	WT400A	●	SOLOLIFT2 WC-1
	WT400A	●	SOLOLIFT2 WC-3
	WT500A	●	SOLOLIFT2 WC-3
WATERMATIC	VD80	●	SOLOLIFT2 D-2
WATERMATIC (SFA)	VD110	●	SOLOLIFT2 C-3
	VD120	●	SOLOLIFT2 C-3
	W16P	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	"VD90 including siphon"	●	SOLOLIFT2 D-2
	W19P	●	SOLOLIFT2 WC-3
	W15SP SILENCE	●	SOLOLIFT2 WC-3
WILO	HiDrainlift 3-35	●	SOLOLIFT2 C-3
	HiDrainlift 3-37	●	SOLOLIFT2 C-3
	HiSewlift 3-135	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	HiDrainlift 3-24	●	SOLOLIFT2 D-2
	HiSewlift 3-15	●	SOLOLIFT2 WC-1
	Hisewlift 3-35	●	SOLOLIFT2 WC-3

Modelos SOLOLIFT2



Estaciones elevadoras con macerador

Adecuadas para aguas negras



WC-1

Ideal para instalaciones de un solo inodoro con un aparato sanitario adicional opcional.


Página 8



WC-3

Gestiona las aguas residuales de un inodoro y hasta tres aparatos sanitarios adicionales.

Página 10



CWC-3


Apto para inodoros suspendidos y hasta tres aparatos sanitarios adicionales.

Página 12



Estaciones elevadoras

Aptas para aguas grises



C-3

Capaz de gestionar el agua caliente procedente de hasta tres electrodomésticos, como lavadoras y lavavajillas, además de otras fuentes de aguas residuales grises.

Página 14



D-2

Extremadamente compacta, para dos electrodomésticos como lavabo, ducha o bidé.

Página 16

Accesorios Incluidos

con SOLOLIFT2

- Adaptadores de entrada y salida: conectan tuberías con un diámetro de entre 22 y 50 mm

Opcional

- Manguera de repuesto flexible
 - Incluye dos abrazaderas y adaptador de salida; 500 mm de longitud
- Kit adaptador para segunda entrada
- Sistema de alarma: alarma de inserción para avisar de cualquier mal funcionamiento

Página 18


SOLOLIFT2 WC-1

Ideal para instalaciones de un solo inodoro con un aparato sanitario adicional opcional.



Conexión de descarga: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$

Entrada adicional: 1x $\varnothing 32/36/40$ en la parte superior



Las dimensiones resaltadas se comparan cuidadosamente con las de otras bombas (basándose en los datos técnicos del sitio web del fabricante) para garantizar que SOLOLIFT2 encaje perfectamente en el espacio previsto.



Apta para bombear aguas residuales
de: 1x inodoro (de pie)



Aparatos sanitarios adicionales opcionales,
por ejemplo.: 1x lavabo, bidé o urinario



Reemplazo para:

● **Se ajusta sin necesidad de ajustes**

Las siguientes bombas se pueden intercambiar fácilmente con SOLOLIFT2. La bolsa de accesorios incluida contiene todos los repuestos necesarios.

Marca	Modelo de bomba
DAB	GENIX 130(COMFORT)
IBO	Aquasan pro toilet pump
SFA	SANIFLO 升利保
	SANIACCESS 1
	SANIACCESS 2 升利达2
	SANIBROYEUR PRO UP / SANI BROY PRO UP / SANITOP UP
	SANIBROYEUR UP /SANIBROY UP / SANIFLO UP /SANITRIT UP
	SANITOP 升利体 / SANIBROYEUR PRO / SANIBROY PRO
	SANIBROYEUR TOP SILENCE / SANI 2
	SANIBROYEUR SILENCE / SANI 1 : SANIBROYEUR/ SANIBROY / SANIFLO / SANITRIT
WILO	Hisewlift 3-35

● **Se adapta con pequeños ajustes o accesorios opcionales.**

Las siguientes bombas también son directamente reemplazables, pero es posible que deban tenerse en cuenta pequeñas diferencias en las tuberías, las dimensiones o la disposición de las salidas. Si tiene alguna duda, su distribuidor Grundfos local estará encantado de ayudarle.

Marca	Modelo de bomba
CICLON	XS Macerator
	L Macerator
JIMTEN	CICLON L, T-503
	CICLON L,T-604L
	CICLON XS, T502
	CICLON FIT1, T501FIT
	CICLON FIT2, T502FIT
SHIMGE	WT400A

Nota: esta descripción general se basa en las fichas técnicas y la información de los sitios web de los fabricantes. Las especificaciones pueden variar.

SOLOLIFT2 WC-3


Gestiona las aguas residuales de un inodoro y hasta tres aparatos sanitarios adicionales



Conexión de descarga: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$

Entrada adicional: 1x $\varnothing 32/36/40$ en la parte superior

2x $\varnothing 36/40/50$ en los lados izquierdo y derecho del tanque



Las dimensiones resaltadas se comparan cuidadosamente con las de otras bombas (basándose en los datos técnicos del sitio web del fabricante) para garantizar que SOLOLIFT2 encaje perfectamente en el espacio previsto.



Apta para bombear aguas residuales
de: 1x inodoro (de pie)



Aparatos sanitarios adicionales opcionales,
por ejemplo.: 1x lavabo, 1 ducha, 1 bidé o
 urinario



Reemplazo para:

● **Se ajusta sin necesidad de ajustes**

Las siguientes bombas se pueden intercambiar fácilmente con SOLOLIFT2. Su bolsa de accesorios incluida contiene todos los repuestos necesarios.

Marca	Modelo de bomba
DAB	GENIX 130(COMFORT)
LEO	WC600A
	WC601A
SFA	"SANIACCESS 3 升利达3"
	SANIPLUS UP
	SANIPLUS UP IP IP68/升利加
	SANIPRO XR UP / SANIPRO UP
	SANIPRO / SANIPRO XR 升利添
	SANISLIM
	SANIPLUS
	SANIBEST PRO 升利倍
WILO	SANIBROYEUR PLUS SILENCE / SANI 3
	Hisewlift 3-35

● **Se adapta con pequeños ajustes o accesorios opcionales**

Las siguientes bombas también son directamente reemplazables, pero es posible que deban tenerse en cuenta pequeñas diferencias en las tuberías, las dimensiones o la disposición de las salidas. Si tiene alguna duda, su distribuidor Grundfos local estará encantado de ayudarle.

Marca	Modelo de bomba
CICLON	FIT Macerator
	L Macerator
IBO	Sanibo 4 toilet pump
JIMTEN	CICLON L, T-503
	CICLON L, T-604L
	CICLON FIT 3,T503FIT
KESSEL	MINILIFT F
SHIMGE	WT400A
	WT500A
WATERMATIC (SFA)	W19P
	W15SP SILENCE

Nota: esta descripción general se basa en las fichas técnicas y la información de los sitios web de los fabricantes. Las especificaciones pueden variar.

SOLOLIFT2 CWC-3




Adecuado para inodoros
suspensos y hasta tres
aparatos sanitarios adicionales.



Conexión de descarga: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$

Entrada adicional 1x $\varnothing 32/36/40$ en la parte superior

2x $\varnothing 36/40/50$ en los lados izquierdo y derecho del tanque



- Las dimensiones resaltadas se comparan cuidadosamente con las de otras bombas (basándose en los datos técnicos del sitio web del fabricante) para garantizar que SOLOLIFT2 encaje perfectamente en el espacio previsto



Apta para bombear aguas residuales
de: 1x inodoro (colgado en la pared)



Aparatos sanitarios adicionales opcionales,
por ejemplo.: 1x lavabo, 1 ducha, 1 bidé o urinario



Reemplazo para:

● **Se ajusta sin necesidad de ajustes**

Las siguientes bombas se pueden intercambiar fácilmente con SOLOLIFT2. Su bolsa de accesorios incluida contiene todos los repuestos necesarios.

Brand	Pump model
DAB	GENIX WL 130
	GENIX WL 110
SFA	SANIPACK PRO UP 升利达影/ SANIACCESS PACK

● **Se adapta con pequeños ajustes o accesorios opcionales**

Las siguientes bombas también son directamente reemplazables, pero es posible que deban tenerse en cuenta pequeñas diferencias en las tuberías, las dimensiones o la disposición de las salidas. Si tiene alguna duda, su distribuidor Grundfos local estará encantado de ayudarle.

Brand	Pump model
JIMTEN	CICLON T-604CS
LEO	WC601B
SFA	SANIPACK / SANINSIDE 升利影
SHIMGE	WT500B
WATERMATIC (SFA)	W16P
WILO	HiSewlift 3-I35

Nota: esta descripción general se basa en las fichas técnicas y la información de los sitios web de los fabricantes. Las especificaciones pueden variar

SOLOLIFT2 C-3


Capaz de gestionar el agua caliente procedente de hasta tres electrodomésticos, como lavadoras y lavavajillas, junto con otras fuentes de aguas residuales grises.



Conexión de descarga: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$

Entrada adicional: 1x $\varnothing 32/36/40$ en la parte superior

2x $\varnothing 36/40/50$ en los lados izquierdo y derecho del tanque





Adecuado para bombear aguas residuales grises de un total de tres aparatos diferentes, por ejemplo.:

- 1x Lavadora y/o lavavajillas (resistente al agua caliente hasta 90 °C durante 30 minutos)
- 1 bañera y/o ducha
- 1x lavabo o fregadero de cocina



Se adapta a instalaciones previas a la pared y tiene un paso libre de 20 mm.

Reemplazo para:

● **Se ajusta sin necesidad de ajustes**

Las siguientes bombas se pueden intercambiar fácilmente con SOLOLIFT2. La bolsa de accesorios incluida contiene todos los repuestos necesarios.

Marca	Modelo de bomba
DAB	GENIX VT 010
	GENIX VT 030
LEO	WC601C
SFA	SANI ACCESS PUMP 升利达
	SANISPEED (PLUS)升利畅
	SANIVITE 升利流/
	SANI PUMP2 (US variant)
	SANIPOMPE VITE
WATERMATIC (SFA)	VD120
WILO	HiDrainlift 3-35
	HiDrainlift 3-37

● **Se adapta con pequeños ajustes o accesorios opcionales**

Las siguientes bombas también son directamente reemplazables, pero es posible que deban tenerse en cuenta pequeñas diferencias en las tuberías, las dimensiones o la disposición de las salidas. Si tiene alguna duda, su distribuidor Grundfos local estará encantado de ayudarle.

Marca	Modelo de bomba
CICLON	LS Macerator
JIMTEN	CICLON LS ,EB-705
WATERMATIC (SFA)	VD110

Nota: esta descripción general se basa en las fichas técnicas y la información de los sitios web de los fabricantes. Las especificaciones pueden variar.


SOLOLIFT2 D-2

Extremadamente compacta,
para dos electrodomésticos
como lavabo, ducha o bidé.



Conexión de descarga: $\varnothing 22/32$

Entrada adicional: 2x $\varnothing 36/40/50$ en los lados izquierdo y derecho del tanque



- Las dimensiones resaltadas se comparan cuidadosamente con las de otras bombas (basándose en los datos técnicos del sitio web del fabricante) para garantizar que SOLOLIFT2 encaje perfectamente en el espacio previsto.



Adecuado para dos aparatos sanitarios diferentes, por ejemplo:

- 1x lavabo
- 1x ducha o bidé



Reemplazo para:

● **Se ajusta sin necesidad de ajustes**

Las siguientes bombas se pueden intercambiar fácilmente con SOLOLIFT2. Su bolsa de accesorios incluida contiene todos los repuestos necesarios.

Brand	Pump model
IBO	Aquasan mini bathroom pump
SFA	SANIDOUCHE+ /
	SANISHOWER+ 升利加洒 /
	SANIPUMP+ / SANIFLOOR UP
	SANIDOUCHE / SANISHOWER 升利洒 / SANI PUMP
	SANIDOUCHE FLAT /
	SANISHOWER FLAT including siphon
WATERMATIC	VD80

● **Se adapta con pequeños ajustes o accesorios opcionales**

Las siguientes bombas también son directamente reemplazables, pero es posible que deban tenerse en cuenta pequeñas diferencias en las tuberías, las dimensiones o la disposición de las salidas. Si tiene alguna duda, su distribuidor Grundfos local estará encantado de ayudarle.


Brand	Pump model
WATERMATIC	VD90 including siphon
(SFA)	
WILO	HiDrainlift 3-24

Nota: esta descripción general se basa en las fichas técnicas y la información de los sitios web de los fabricantes. Las especificaciones pueden variar.

Accesorios para SOLOLIFT2

Cada SOLOLIFT2 incluye un kit adaptador de entrada y salida. También hay accesorios opcionales disponibles para completar la instalación.

Incluido en el paquete con SOLOLIFT2

Product o	Descripción	Aplicable a	Número de Producto
Kit adaptador, entrada 	Kit, segunda entrada ø40/40/32.	D-2	97775334
Kit adaptador, entrada 	Kit, segunda entrada ø50/50/40.	WC-3, CWC-3, C-3	97775335
Anillo adaptador 	Kit, adaptador ø36 UK.	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3, D2	97775336
Conector de descarga 	Salida ø32, ø40	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Conectar y descargar 	Tapón de descarga y extensión de descarga, salida	WC-1, WC-3, C-3	
Adaptadores 	Adaptadores para diferentes tamaños de tubería, salida, ø22, ø25, ø28, and ø36	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Abrazadera 	Abrazadera para conexión, salida	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Conector de descarga 	Salida, ø22, ø32	D-2	



Accesorios opcionales

Producto	Descripción	Aplicable a	Número de Producto
Dispositivo de alarma 	Alarma acústica en caso de mal funcionamiento. La placa de circuito impreso debe insertarse en una ranura interna.	WC-1, WC-3, CWC-3	97772315
Manguera de repuesto 	Manguera flexible de PVC con dos abrazaderas y un adaptador para la salida de SOLOLIFT2. Longitud: 500 mm Diámetro interior: ø32 Diámetro exterior: ø38	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	97772316
Interruptor de nivel 	Interruptor de flotador magnético. Longitud del cable: 10 m	C-3	97775337
Manguera de desagüe 	Manguera flexible de PVC con dos abrazaderas y un tapón. Aplicable cuando sea necesario vaciar el depósito SOLOLIFT2 para su mantenimiento. Longitud: 500 mm Diámetro interior: ø12 Diámetro exterior: ø14.4	WC-1, WC-3	97789093
Tubo de extensión 	Conectar un inodoro SOLOLIFT2 WC-1 o WC-3 a algunos modelos, como el Ifö, puede resultar complicado. Estos inodoros cuentan con un marco cerámico alrededor de la salida en la parte posterior, lo que impide una conexión rápida al SOLOLIFT2. En estos casos, un tubo de extensión puede facilitar la instalación.	WC1, WC-3	98162129 (250 mm) 98162133 (160 mm)

Bombas GRUNDFOS España S.A
Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)
www.grundfos.com/es

