



# Utbytesguiden

Välj rätt SOLOLIFT2-uppgradering för befintliga lyftstationer i hemmet.

**GRUNDFOS** 

Läs mer



Possibility in every drop

Utbygtesguiden SOLOLIFT2

# Varför välja SOLOLIFT2?

När dina kunders lyftstation eller kvarnpump allt oftare drabbas av igensättningar, läckage eller dålig lukt är det dags att överväga ett byte.

SOLOLIFT2 är den perfekta uppgraderingen: den är enkel att välja, installera och serva, och dessutom mer robust och driftsäker än andra lyftstationer.

## Enkel att välja

Med bara fem modeller täcker SOLOLIFT2 alla behov. Grundfos erbjuder ett tydligt sortiment med fem SOLOLIFT2-modeller för pumpning och bortledning av avloppsvatten i hemmet. De är enkla att dimensionera, överlappar inte varandra och har samma beteckningar globalt – vilket gör det lätt att välja rätt och komma ihåg till framtida projekt.

## Enkel att installera

SOLOLIFT2 sparar installationstid jämfört med många andra lösningar. Den färdigmonterade plug-and-play-enheten har smart utformade in- och utlopp som medger upp till 10 mm flexibilitet, samt en 360° vridbar utloppsadapter för enkel anslutning – både horisontellt och vertikalt – till befintliga rör.

## Enkel att serva

SOLOLIFT2 är betydligt enklare att rensa och serva än andra lyftstationer. Eventuella stopp kan åtgärdas med en vanlig skruvmejsel. Samma motor till WC-modellerna gör dessutom motor byten smidigare. Ett komplett reservdelssortiment bidrar till minimering av både servicetid och kostnader för dina kunder.

## Robust och driftsäker

SOLOLIFT2 är konstruerad för att vara starkare, mer effektiv och tåla högre temperaturer. Den klarar temperaturer upp till 90 °C i gråvattenapplikationer i upp till 30 minuter (C-3-modellen) – mer än jämförbara alternativ. WC-modellerna är utrustade med kraftfullare motorer och professionella skärverk som säkerställer ett jämnt flöde av avloppsvattnet.

Besök utbytessidan för att hitta din befintliga pump och dess motsvarande SOLOLIFT2-ersättning.

Vilken pump ersätter du?

Utbytesöversikt: Säkerställ en perfekt passform. När du väljer en ersättningspump är precision avgörande. Därför är vår utbytesöversikt utformad för att säkerställa att din nya SOLOLIFT2 passar sömlöst in i den befintliga installationen. Så här gör vi:

- Storleksanpassning: Vi jämför noggrant varje pumps mått (längd, höjd och bredd) för att säkerställa att den passar perfekt i utrymmet, baserat på tekniska data från tillverkarens webbplats.
- Placering av in- och utlopp: Exakt position och dimension på både inlopp och utlopp matchas för att minimera behovet av större ombyggnationer.
- Antal anslutningar: Vi kontrollerar antalet in- och utlopp för att säkerställa en smidig installation utan överraskningar.

• Enkel installation: Vi analyserar om bytet kan göras med mindre justeringar av rören eller genom att återanvända befintliga tillbehör, som förlängningsrör och adaptrar – vilket sparar både tid och kostnad.

Med dessa kriterier i fokus kan du känna dig trygg med en smidig och effektiv övergång till din nya pump – utan överraskningar, bara pålitlig drift.

Hittar du inte din befintliga pump här? Ingen fara. Det finns fortfarande en passande SOLOLIFT2-lösning, men det kan kräva lite extra installationsarbete. Kontakta din lokala Grundfos-representant så får du hjälp. Observera: denna översikt baseras på tekniska datablad och information från tillverkarnas webbplatser. Specifikationer kan variera.

- Passar utan justeringar
- Passar med mindre justeringar eller tillvalstillbehör

| Varumärke | Pumpmodell                 | Fit | Ersättningsmodell |
|-----------|----------------------------|-----|-------------------|
| CICLON    | LS Macerator               | ●   | SOLOLIFT2 C-3     |
|           | XS Macerator               | ●   | SOLOLIFT2 WC-1    |
|           | L Macerator                | ●   | SOLOLIFT2 WC-1    |
|           | FIT Macerator              | ●   | SOLOLIFT2 WC-3    |
|           | L Macerator                | ●   | SOLOLIFT2 WC-3    |
|           |                            |     |                   |
| DAB       | GENIX VT 010               | ●   | SOLOLIFT2 C-3     |
|           | GENIX VT 030               | ●   | SOLOLIFT2 C-3     |
|           | GENIX WL 130               | ●   | SOLOLIFT2 CWC-3   |
|           | GENIX WL 110               | ●   | SOLOLIFT2 CWC-3   |
|           | GENIX 110(COMFORT)         | ●   | SOLOLIFT2 WC-1    |
|           | GENIX 130(COMFORT)         | ●   | SOLOLIFT2 WC-3    |
|           |                            |     |                   |
| IBO       | Aquasan mini bathroom pump | ●   | SOLOLIFT2 D-2     |
|           | Aquasan pro toilet pump    | ●   | SOLOLIFT2 WC-1    |
|           | Sanibo 4 toilet pump       | ●   | SOLOLIFT2 WC-3    |
| JIMTEN    | CICLON LS ,EB-705          | ●   | SOLOLIFT2 C-3     |
|           | CICLON T-604CS             | ●   | SOLOLIFT2 CWC-3   |
|           | CICLON L, T-503            | ●   | SOLOLIFT2 WC-1    |
|           | CICLON L,T-604L            | ●   | SOLOLIFT2 WC-1    |
|           | CICLON XS, T502            | ●   | SOLOLIFT2 WC-1    |
|           | "CICLON FIT1, T501FIT"     | ●   | SOLOLIFT2 WC-1    |
|           | CICLON FIT2, T502FIT       | ●   | SOLOLIFT2 WC-1    |
|           | CICLON L, T-503            | ●   | SOLOLIFT2 WC-3    |
|           | CICLON L, T-604L           | ●   | SOLOLIFT2 WC-3    |
|           | CICLON FIT 3,T503FIT       | ●   | SOLOLIFT2 WC-3    |
|           |                            |     |                   |
|           |                            |     |                   |
| KESSEL    | MINILIFT F                 | ●   | SOLOLIFT2 WC-3    |

|                  |                                                                           |   |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| LEO              | WC601C                                                                    | ● | SOLOLIFT2 C-3   |
|                  | WC601B                                                                    | ● | SOLOLIFT2 CWC-3 |
|                  | WC600A                                                                    | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  | WC601A                                                                    | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
| SFA              | SANI ACCESS PUMP                                                          | ● | SOLOLIFT2 C-3   |
|                  | SANISPEED (PLUS)                                                          | ● | SOLOLIFT2 C-3   |
|                  | SANIVITE / SANI PUMP2 (US variant)                                        | ● | SOLOLIFT2 C-3   |
|                  | SANIPOMPE VITE                                                            | ● | SOLOLIFT2 C-3   |
|                  | SANIPACK / SANINSIDE                                                      | ● | SOLOLIFT2 CWC-3 |
|                  | SANIPACK PRO UP /SANIACCESS PACK                                          | ● | SOLOLIFT2 CWC-3 |
|                  | SANIDOUCHE+ / SANISHOWER+ / SANIPUMP+ / SANIFLOOR UP                      | ● | SOLOLIFT2 D-2   |
|                  | SANIDOUCHE / SANISHOWER / SANI PUMP                                       | ● | SOLOLIFT2 D-2   |
|                  | SANIDOUCHE FLAT / SANISHOWER FLAT including siphon                        | ● | SOLOLIFT2 D-2   |
|                  | SANIFLO                                                                   | ● | SOLOLIFT2 WC-1  |
|                  | SANIACCESS 1                                                              | ● | SOLOLIFT2 WC-1  |
|                  | SANIACCESS 2                                                              | ● | SOLOLIFT2 WC-1  |
|                  | SANIBROYEUR PRO UP / SANI BROY PRO UP / SANITOP UP                        | ● | SOLOLIFT2 WC-1  |
|                  | SANIBROYEUR UP / SANIBROY UP / SANIFLO UP / SANITRIT UP                   | ● | SOLOLIFT2 WC-1  |
|                  | SANITOP / SANIBROYEUR PRO / SANIBROY PRO                                  | ● | SOLOLIFT2 WC-1  |
|                  | SANIBROYEUR TOP SILENCE / SANI 2                                          | ● | SOLOLIFT2 WC-1  |
|                  | SANIBROYEUR SILENCE / SANI 1 : SANIBROYEUR/ SANIBROY / SANIFLO / SANITRIT | ● | SOLOLIFT2 WC-1  |
|                  | "SANIACCESS 3 "                                                           | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  | SANIPLUS UP                                                               | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  | SANIPLUS UP IP IP68                                                       | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  | SANIPRO XR UP / SANIPRO UP                                                | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  | SANIPRO / SANIPRO XR                                                      | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  | SANISLIM                                                                  | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  | SANIPLUS                                                                  | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  | SANIBEST PRO                                                              | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  | SANIBROYEUR PLUS SILENCE / SANI 3                                         | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
| SHIMGE           | WT500B                                                                    | ● | SOLOLIFT2 CWC-3 |
|                  | WT400A                                                                    | ● | SOLOLIFT2 WC-1  |
|                  | WT400A                                                                    | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  | WT500A                                                                    | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  |                                                                           |   |                 |
| WATERMATIC       | VD80                                                                      | ● | SOLOLIFT2 D-2   |
| WATERMATIC (SFA) | VD110                                                                     | ● | SOLOLIFT2 C-3   |
|                  | VD120                                                                     | ● | SOLOLIFT2 C-3   |
|                  | W16P                                                                      | ● | SOLOLIFT2 CWC-3 |
|                  | "VD90 including siphon"                                                   | ● | SOLOLIFT2 D-2   |
|                  | W19P                                                                      | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  | W15SP SILENCE                                                             | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  |                                                                           |   |                 |
| WILO             | HiDrainlift 3-35                                                          | ● | SOLOLIFT2 C-3   |
|                  | HiDrainlift 3-37                                                          | ● | SOLOLIFT2 C-3   |
|                  | HiSewlift 3-I35                                                           | ● | SOLOLIFT2 CWC-3 |
|                  | HiDrainlift 3-24                                                          | ● | SOLOLIFT2 D-2   |
|                  | HiSewlift 3-15                                                            | ● | SOLOLIFT2 WC-1  |
|                  | Hisewlift 3-35                                                            | ● | SOLOLIFT2 WC-3  |
|                  |                                                                           |   |                 |

# SOLOLIFT2 modeller



## Lyftstationer med skärsystem

Lämplig för svartvatten



### WC-1

Perfekt för en toalettinstallation med möjlighet att ansluta ytterligare ett handfat.

RSK-nummer 588 65 45  
Produktnummer 97775314

Sidan 8




### WC-3

Hanterar avloppsvatten från en toalett och upp till tre ytterligare handfat.

RSK-nummer 588 65 46  
Produktnummer 97775315

Sidan 10



### CWC-3

Lämplig för vägghängda toaletter och upp till tre ytterligare handfat.

RSK-nummer 588 54 83  
Produktnummer 97775316

Sidan 12

## Lyftstationer

Lämplig för gråvatten



### C-3

Kan hantera varmvatten från upp till tre enheter, som tvättmaskiner och diskmaskiner.

RSK-nummer 588 65 47  
Produktnummer 9777531

Sidan 14



### D-2

Kompakt – för två enheter, som tvättställ, duschkabin eller bidé.

RSK-nummer 588 65 48  
Produktnummer 97775318

Sidan 16

## Tillbehör

Ingår i SOOLOLIFT2

- Inlopps- och utloppsadapter – för anslutning av rör med en diameter på 22–50 mm

### Tillval

- Flexibel ersättnings slang – inkl. två slangklämmor och utloppsadapter; längd 500 mm
- Adapterkit – för extra inlopp
- Larmsystem – insticksbart larm som varnar vid driftstörningar


Sidan 18

# SOLOLIFT2 WC-1

Perfekt för en toalettinstallation med möjlighet att ansluta ytterligare en sanitetsenhet.



Utløpsanslutning:    ø22/25/28/32/36/40  
Additional Inløpp:    1x ø32/36/40 på ovansidan



Lämplig för:  
1x golvstående toalett, spolning 4-9 l



Ytterligare sanitetsenheter kan anslutas, t.ex.:  
1x tvättställ, bidé eller urinal



## Ersättning för:

### ● Passar utan justeringar

Följande pumpar kan enkelt bytas ut utan justeringar mot SOLOLIFT2. I den medföljande tillbehörspåsen finns alla nödvändiga kopplingar.

| Varumärke | Pumpmodell                        |
|-----------|-----------------------------------|
| DAB       | GENIX 130(COMFORT)                |
| IBO       | Aquasan pro toilet pump           |
| SFA       | SANIFLO                           |
|           | SANIAACCESS 1                     |
|           | SANIAACCESS 2                     |
|           | SANIBROYEUR PRO UP /              |
|           | SANI BROY PRO UP / SANITOP UP     |
|           | SANIBROYEUR UP / SANIBROY UP /    |
|           | SANIFLO UP / SANITRIT UP          |
|           | SANITOP / SANIBROYEUR PRO /       |
|           | SANIBROY PRO                      |
|           | SANIBROYEUR TOP SILENCE / SANI 2  |
|           | SANIBROYEUR SILENCE / SANI 1:     |
|           | SANIBROYEUR/ SANIBROY / SANIFLO / |
|           | SANITRIT                          |
| WILO      | Hisewlift 3-35                    |

### ● Passar med mindre justeringar eller tillvalstillbehör

Följande pumpar kan också ersättas, men mindre justeringar i rördragning, mått eller utloppslösning kan behövas. Vid osäkerhet hjälper din lokala Grundfos representant dig gärna.

| Varumärke | Pumpmodell           |
|-----------|----------------------|
| CICLON    | XS Macerator         |
|           | L Macerator          |
| JIMTEN    | CICLON L, T-503      |
|           | CICLON L,T-604L      |
|           | CICLON XS, T502      |
|           | CICLON FIT1, T501FIT |
|           | CICLON FIT2, T502FIT |
| SHIMGE    | WT400A               |


Observera: denna översikt baseras på tekniska datablad och information från tillverkarnas webbplatser. Specifikationer kan variera.

# SOLOLIFT2 WC-3

Hanterar avloppsvatten från en toalett och upp till tre ytterligare sanitetsenheter.



Utløpsanslutning:    ø22/25/28/32/36/40  
Additional Inlopp:    1x ø32/36/40 på ovansidan  
                              2x ø36/40/50 på tankens vänstra resp. högra sida



De markerade måtten jämförs noggrant med andra tillverkares pumpar (baserat på tekniska data från deras webbplatser) för att säkerställa att SOLOLIFT2 passar perfekt i det avsedda utrymmet.



Lämplig för:  
1x golvstående toilet, spolning 4-9 l



Ytterligare sanitetsenheter kan anslutas, t.ex.:  
1x tvättställ, 1x duschkabin, 1x bidé eller urinal



## Ersättning för:

### Passar utan justeringar

Följande pumpar kan enkelt bytas ut utan justeringar mot SOLOLIFT2. I den medföljande tillbehörspåsen finns alla nödvändiga kopplingar.

| Varumärke | Pumpmodell                        |
|-----------|-----------------------------------|
| DAB       | GENIX 130(COMFORT)                |
| LEO       | WC600A                            |
|           | WC601A                            |
| SFA       | "SANIACCESS 3"                    |
|           | SANIPLUS UP                       |
|           | SANIPLUS UP IP IP68               |
|           | SANIPRO XR UP / SANIPRO UP        |
|           | SANIPRO / SANIPRO XR              |
|           | SANISLIM                          |
|           | SANIPLUS                          |
|           | SANIBEST PRO                      |
|           | SANIBROYEUR PLUS SILENCE / SANI 3 |
| WILO      | Hisewlift 3-35                    |

### Passar med mindre justeringar eller tillvalstillbehör

Följande pumpar kan också ersättas, men mindre justeringar i rördragning, mått eller utloppslösning kan behövas. Vid osäkerhet hjälper din lokala Grundfos representant dig gärna.

| Varumärke        | Pumpmodell           |
|------------------|----------------------|
| CICLON           | FIT Macerator        |
|                  | L Macerator          |
| IBO              | Sanibo 4 toilet pump |
| JIMTEN           | CICLON L, T-503      |
|                  | CICLON L, T-604L     |
|                  | CICLON FIT 3,T503FIT |
| KESSEL           | MINILIFT F           |
| SHIMGE           | WT400A               |
|                  | WT500A               |
| WATERMATIC (SFA) | W19P                 |
|                  | W15SP SILENCE        |


Observera: denna översikt baseras på tekniska datablad och information från tillverkarnas webbplatser. Specifikationer kan variera.

# SOLOLIFT2 CWC-3

Lämplig för vägghängda toaletter och upp till tre ytterligare sanitetsenheter.



Utløpsanslutning:   ø22/25/28/32/36/40  
Additional Inlopp:   1x ø32/36/40 på ovansidan  
                              2x ø36/40/50 på tankens vänstra resp. högra sida



Lämplig för:  
1x vägghängd toalett, spolning 4-9 l



Ytterligare sanitetsenheter kan anslutas, t.ex.:  
1x tvättställ, 1x duschabin, 1x bidé eller urinal



## Ersättning för:

### ● Passar utan justeringar

Följande pumpar kan enkelt bytas ut utan justeringar mot SOLOLIFT2. I den medföljande tillbehörspåsen finns alla nödvändiga kopplingar.

| Varumärke | Pumpmodell                        |
|-----------|-----------------------------------|
| DAB       | GENIX WL 130                      |
|           | GENIX WL 110                      |
| SFA       | SANIPACK PRO UP / SANIACCESS PACK |

### ● Passar med mindre justeringar eller tillvalstillbehör

Följande pumpar kan också ersättas, men mindre justeringar i rördragning, mått eller utloppslösning kan behövas. Vid osäkerhet hjälper din lokala Grundfos representant dig gärna.

| Varumärke        | Pumpmodell           |
|------------------|----------------------|
| JIMTEN           | CICLON T-604CS       |
| LEO              | WC601B               |
| SFA              | SANIPACK / SANINSIDE |
| SHIMGE           | WT500B               |
| WATERMATIC (SFA) | W16P                 |
| WILO             | HiSewlift 3-I35      |


Observera: denna översikt baseras på tekniska datablad och information från tillverkarnas webbplatser. Specifikationer kan variera.

# SOLOLIFT2 C-3

Kan hantera varmvatten från upp till tre enheter, som tvättmaskiner och diskmaskiner, samt andra källor till gråvatten.



Utløpsanslutning:    ø22/25/28/32/36/40  
Additional Inlopp:    1x ø32/36/40 på ovensidan  
                          2x ø36/40/50 på tankens vänstra resp. högra sida



De markerade måtten jämförs noggrant med andra tillverkares pumpar (baserat på tekniska data från deras webbplatser) för att säkerställa att SOLOLIFT2 passar perfekt i det avsedda utrymmet.



Lämplig för pumpning av gråvatten från totalt tre olika enheter, t.ex.:  
1x tvättmaskin och/eller diskmaskin (tål varmvatten upp till 90 °C i 30 minuter)  
1x badkar och/eller duschkabin  
1x tvättställ eller köksvask



Soppar in i förväggsinstallationer och har 20 mm fri passage.

## Ersättning för:

### ● Passar utan justeringar

Följande pumpar kan enkelt bytas ut utan justeringar mot SOLOLIFT2. I den medföljande tillbehörspåsen finns alla nödvändiga kopplingar.

| Varumärke        | Pumpmodell              |
|------------------|-------------------------|
| DAB              | GENIX VT 010            |
|                  | GENIX VT 030            |
| LEO              | WC601C                  |
| SFA              | SANI ACCESS PUMP        |
|                  | SANISPEED (PLUS)        |
|                  | SANIVITE /              |
|                  | SANI PUMP2 (US variant) |
|                  | SANIPOMPE VITE          |
| WATERMATIC (SFA) | VD120                   |
| WILO             | HiDrainlift 3-35        |
|                  | HiDrainlift 3-37        |

### ● Passar med mindre justeringar eller tillvalstillbehör

Följande pumpar kan också ersättas, men mindre justeringar i rördragning, mått eller utloppslösning kan behövas. Vid osäkerhet hjälper din lokala Grundfos representant dig gärna.

| Varumärke        | Pumpmodell        |
|------------------|-------------------|
| CICLON           | LS Macerator      |
| JIMTEN           | CICLON LS ,EB-705 |
| WATERMATIC (SFA) | VD110             |


Observera: denna översikt baseras på tekniska datablad och information från tillverkarnas webbplatser. Specifikationer kan variera.

# SOLOLIFT2 D-2

Kompakt – för två enheter,  
som handfat, dusch eller bidé.



Utløpsanslutning:    ø22/32  
Extra inløp:           2x ø36/40/50 på tankens vänstra resp. högra sida



De markerade måtten jämförs noggrant med andra tillverkares pumpar (baserat på tekniska data från deras webbplatser) för att säkerställa att SOLOLIFT2 passar perfekt i det avsedda utrymmet.



Lämplig för två sanitetsenheter, t.ex.:

- 1x tvättställ
- 1x duschkabin eller bidé



## Ersättning för:

### ● Passar utan justeringar

Följande pumpar kan enkelt bytas ut utan justeringar mot SOLOLIFT2. I den medföljande tillbehörspåsen finns alla nödvändiga kopplingar.

| Varumärke  | Pumpmodell                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBO        | Aquasan mini bathroom pump                                                                                                                                  |
| SFA        | SANIDOUCHE+ /<br>SANISHOWER+ /<br>SANIPUMP+/SANIFLOOR UP<br>SANIDOUCHE / SANISHOWER / SANI<br>PUMP<br>SANIDOUCHE FLAT /<br>SANISHOWER FLAT including siphon |
| WATERMATIC | VD80                                                                                                                                                        |

### ● Passar med mindre justeringar eller tillvalstillbehör

Följande pumpar kan också ersättas, men mindre justeringar i rördragning, mått eller utloppslösning kan behövas. Vid osäkerhet hjälper din lokala Grundfos representant dig gärna.



| Varumärke        | Pumpmodell            |
|------------------|-----------------------|
| WATERMATIC (SFA) | VD90 including siphon |
| WILO             | HiDrainlift 3-24      |

Observera: denna översikt baseras på tekniska datablad och information från tillverkarnas webbplatser. Specifikationer kan variera.

# Tillval för SOLOLIFT2

Varje SOLOLIFT2 levereras med ett adapterkit för in- och utlopp. Vid behov finns även tillvalstillbehör för att komplettera installationen.

Ingår i SOLOLIFT2-förpackningen

| Produkt                                                                             | Beskrivning                                                      | Gäller för                 | Produkt nr |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Adapterkit, inlopp                                                                  | Kit, andra inlopp ø40/40/32.                                     | D-2                        | 97775334   |
|   |                                                                  |                            |            |
| Adapterkit, inlopp                                                                  | Kit, andra inlopp ø50/50/40.                                     | WC-3, CWC-3, C-3           | 97775335   |
|  |                                                                  |                            |            |
| Adapterring                                                                         | Kit, adapter ø36 UK.                                             | WC-1, WC-3, CWC-3, C-3, D2 | 97775336   |
|  |                                                                  |                            |            |
| Utloppsanslutning                                                                   | Utlopp ø32, ø40                                                  | WC-1, WC-3, CWC-3, C-3     |            |
|  |                                                                  |                            |            |
| Plugg och utlopp                                                                    | Utloppsplugg och utloppsförlängning, utlopp                      | WC-1, WC-3, C-3            |            |
|  |                                                                  |                            |            |
| Adapters                                                                            | Adaptrar för olika rördimensioner, utlopp, ø22, ø25, ø28 och ø36 | WC-1, WC-3, CWC-3, C-3     |            |
|  |                                                                  |                            |            |
| Slangklämma                                                                         | Slangklämmor, Utlopp                                             | WC-1, WC-3, CWC-3, C-3     |            |
|  |                                                                  |                            |            |
| Utloppsanslutning                                                                   | Utlopp, ø22, ø32                                                 | D-2                        |            |
|  |                                                                  |                            |            |



Optional accessories

| Produkt                                                                               | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gäller för             | Produkt nr / RSK nr                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Larmenhet                                                                             | Akustiskt larm vid driftstörning.<br>Kretskort som enkelt skjuts in i ett internt fack.                                                                                                                                                                                                                                                 | WC-1, WC-3, CWC-3      | 97772315                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                  |
| Ersättningsslang                                                                      | Flexibel PVC-slang med två slangklämmor och adapter för SOLOLIFT2:s utlopp.<br>Längd: 500 mm<br>Innerdiameter: ø32<br>Ytterdiameter: ø38                                                                                                                                                                                                | WC-1, WC-3, CWC-3, C-3 | 97772316                                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                  |
| Nivåvipa                                                                              | Magnetisk flottörbrytare.<br>Kabellängd: 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C-3                    | 97775337                                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                  |
| Dräneringslang                                                                        | Flexibel PVC-slang med två slangklämmor och en plugg. Används när SOLOLIFT2-tanken ska tömmas vid service.<br>Längd: 500 mm<br>Innerdiameter: ø12<br>Ytterdiameter: ø14.4                                                                                                                                                               | WC-1, WC-3             | 97789093                                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                  |
| Förlängningsrör                                                                       | Anslutning av SOLOLIFT2 WC-1 eller WC-3 till vissa toalettmodeller, som Ifö, kan vara en utmaning. Dessa toaletter har en keramisk kant runt utloppet på baksidan, vilket förhindrar en direkt anslutning till SOLOLIFT2. Ett förlängningsrör kan i sådana fall hjälpa installatören att snabbare och enklare genomföra installationen. | WC1, WC-3              | 98162129 (250 mm)<br>/ 6010810<br>98162133 (160 mm)<br>/ 6010811 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                  |

