


Malpumpar med skärssystem

Enkel installation - enkel service



SOLOLIFT2 är marknadens mest kraftfulla, driftsäkra och servicevänliga malpump för bortpumpning av WC- och BDT-vatten. Den är enkel att installera utan att begränsas av befintlig rördragning. Oavsett om det är en extra toalett på vinden eller ett nytt badrum under avloppsnivån i källaren kommer SOLOLIFT2 effektivt att ta hand om avloppsvattnet.

Fördelar

Robust och driftsäker

- Kraftfulla motorer med starkt startmoment och professionell skärare (WC-1, -3 och CWC-3)
- Varmvattenbeständiga komponenter upp till 90°C i 30 minuter (C-3)
- Trycktäta tankar som tål upp till 2,5 m vattenpelar
- Tillbehör för enastående säkerhet som larmfunktion

Enkel installation

- Justerbart utlopp 360° vridbar och för horisontell eller vertikal montering
- Flexibel utloppsanslutning med 6 olika rördiameter
- Flexibel inloppsanslutning med 4 olika diameter
- Justerbar startnivå (C-3)
- Inklusive backventil - färdig att installera

SOLOLIFT2 är lätt att installera och underhålla, och dess backventil skyddar mot återflöde av avloppsvatten. Serien omfattar fem kompakta lyftstationer.

Enkel service

- Den avtagbara och torra kompakta pump-motorenheten
- Torr och ren åtkomst till nivåbrytarenheten
- Dräneringsfunktion för tanken
- Antiblockeringsfunktion med skruvmejsel utan att öppna enheten
- Vid service kan enheten fortsatt vara installerad

Applikationer

- Extra badrum (vindar)
- Återströmningsskydd av sanitetsapparater när de placeras under avloppsnivå
- För genomförande av dusch- och toalettanläggningar som ska byggas senare (t ex sommarstugor)
- Renovering av kontor och byggnader

GRUNDFOS 

Possibility in every drop

SOLOLIFT2-malmpumpar

WC-1

- Produktnummer 97775314
- **RSK-nummer 588 65 45**
- För en toalett + extra inlopp för ett tvättställ

Utloppanslutning:

- Ø22/25/28/32/36/40

Inloppanslutning:

- Ø100

Extra inlopp:

- 1 x Ø32/36/40 på ovansidan

WC-3

- Produktnummer 97775315
- **RSK-nummer 588 65 46**
- För en toalett + extra inlopp för 3 enheter, t ex ett tvättställ, en duschkabin och en bidé eller urinoar

Utloppanslutning:

- Ø22/25/28/32/36/40

Inloppanslutning:

- Ø100

Extra inlopp:

- 1 x Ø32/36/40 på ovansidan
- 2 x Ø36/40/50 på tankens vänstra resp. högra sida

CWC-3

- Produktnummer 97775316
- **RSK-nummer 588 54 83**
- För en vägghängd toalett + extra inlopp för t ex ett tvättställ, en duschkabin och en bidé eller urinoar

Utloppanslutning:

- Ø22/25/28/32/36/40

Inloppanslutning:

- Ø100

Extra inlopp:

- 1 x Ø32/36/40 på ovansidan
- 2 x Ø36/40/50 på tankens vänstra resp. högra sida

D-2

- Produktnummer 97775318
- **RSK-nummer 588 65 48**
- Extremt kompakt version för pumpning av gråvatten från 2 olika enheter, t ex ett tvättställ och en duschkabin eller en bidé

Utloppanslutning:

- Ø22/32

Extra inlopp:

- 2 x Ø36/40/50 på tankens vänstra resp. högra sida

C-3

- Produktnummer 97775317
- **RSK-nummer 588 65 47**
- Lämplig för pumpning av gråvatten från totalt 3 olika enheter, t ex tvättmaskin och/eller diskmaskin (varmvattentålig upp till 90°C under 30 min), ett badkar och/eller en duschkabin samt köksvask

Utloppanslutning:

- Ø22/25/28/32/36/40

Extra inlopp:

- 1 x Ø32/36/40 på ovansidan
- 2 x Ø36/40/50 på tankens vänstra resp. högra sida



WC-1



WC-3



CWC-3



D-2



C-3

