



GRUNDFOS  
**ECADEMY**

GRUPPO DI AUMENTO PRESSIONE

**CMB + PM1**

# CMB + PM1

Grundfos CMB + PM1 è un gruppo di aumento pressione compatto, ideale per l'approvvigionamento idrico in applicazioni domestiche.

È composto da una pompa Grundfos CMB e da un Grundfos Pressure Manager PM1.

Questa combinazione permette l'avvio e l'arresto della pompa in funzione delle reali necessità, proteggendo la pompa dalla marcia a secco.




# APPLICAZIONI

Il gruppo CMB + PM1 è stato progettato per l'aumento di pressione nelle applicazioni domestiche di approvvigionamento idrico.

Può essere collegato direttamente alla rete idrica\* o tramite serbatoio.

\* se consentito dalla normativa locale




# VANTAGGI PRINCIPALI

- Avvio e arresto automatici
- Sistema completo – *plug & pump*
- Funzionamento silenzioso  $\leq 55$  dB(A)
- Idoneo per l'alimentazione da generatore – attenua le fluttuazioni di corrente
- Protezione incorporata contro la marcia a secco ed il sovraccarico
- Garanzia di 2 anni




# PRESTAZIONI









## CM1/CM3



## CM5



# SELEZIONE

RUBINETTI					
PIANI		1 - 5	6 - 10	11 - 20	21 - 50
	4	<b>CMB 1-36</b>	<b>CMB 3-28</b>	<b>CMB 3-37</b>	<b>CMB 5-47</b>
	3	<b>CMB 1-45</b>	<b>CMB 3-37</b>	<b>CMB 3-47</b>	<b>CMB 5-47</b>
	2	<b>CMB 1-45</b>	<b>CMB 3-37</b>	<b>CMB 3-47</b>	<b>CMB 5-38</b>
	1	<b>CMB 1-54</b>	<b>CMB 3-47</b>	<b>CMB 3-47</b>	<b>CMB 5-38</b>

Adjustable start pressure  
Pressure read-out  
Cycling protection

Max run time stop  
Auto-reset

**CMB PM2**  
Max. height 45m

Pressione di avvio fissa

**CMB PM1 22**  
Prev. max 18 m

**CMB PM1 15**  
Prev. max 11 m

# DATI TECNICI

- Tensione di alimentazione: 1x220-240V, 50/60Hz
- Classe di protezione: IP55
- Livello di pressione sonora:  $\leq 55$  dB(A)
- Frequenza avvio/arresto: Max 100 per ora
- Approvazioni: Idoneo per acqua potabile



GRUNDFOS  
**ECADEMY**

[www.grundfos.it](http://www.grundfos.it)