



Guide de remplacement

Choisissez la meilleure solution de remplacement SOLOLIFT2 pour les stations de relevage domestiques.

GRUNDFOS 

En savoir plus 

Possibility in every drop

Guide de remplacement SOLOLIFT2

Pourquoi choisir SOLOLIFT2 ?

Lorsque vos clients constatent que leurs stations de relevage ou broyeurs sont de plus en plus sujets aux engorgements, aux fuites ou aux mauvaises odeurs, il est temps d'envisager un remplacement.





SOLOLIFT2 est la solution de remplacement idéale : plus simple à sélectionner, à installer et à entretenir, mais aussi plus robuste et plus fiable que les stations de relevage concurrentes.

Plus simple à sélectionner

Avec seulement cinq modèles, SOLOLIFT2 couvre l'ensemble des besoins. Grundfos propose une gamme de cinq modèles SOLOLIFT2 pour les applications domestiques de relevage et d'évacuation. Les modèles sont faciles à dimensionner, ne se chevauchent pas et portent la même appellation dans le monde entier, ce qui permet de faire le bon choix rapidement et de s'en souvenir pour les projets futurs.

Plus simple à installer

SOLOLIFT2 permet de gagner du temps à l'installation par rapport à de nombreuses solutions concurrentes. Les unités SOLOLIFT2, prêtes à l'emploi et préassemblées, intègrent des raccords d'entrée et de sortie intelligents autorisant un ajustement jusqu'à 10 mm, ainsi qu'un adaptateur de refoulement orientable à 360° pour une connexion facile, horizontale ou verticale, aux canalisations existantes.

Plus simple à entretenir

SOLOLIFT2 est beaucoup plus facile à déboucher et à entretenir que les autres stations de relevage. Un simple tournevis suffit pour débloquer l'appareil. Sur les modèles WC, le moteur modulaire facilite les remplacements. De plus, une large gamme de pièces détachées permet de réduire au minimum le temps d'intervention et les coûts pour vos clients.

Robuste et fiable

SOLOLIFT2 est conçu pour être plus robuste, plus performant et plus résistant à l'eau chaude. En applications eaux grises, SOLOLIFT2 résiste à des températures allant jusqu'à 90 °C pendant 30 minutes (modèle C-3), soit davantage que toute autre solution concurrente. Les modèles WC sont équipés de moteurs plus puissants et de broyeurs de qualité professionnelle pour garantir une évacuation fiable des eaux usées.

Trouvez votre pompe actuelle au verso afin d'identifier son remplacement direct par SOLOLIFT2

Quelle pompe remplacez-vous ?

Vue d'ensemble du remplacement : garantir une compatibilité parfaite

Lors du choix d'une pompe de remplacement, la précision est essentielle. C'est pourquoi notre vue d'ensemble des remplacements est conçue pour garantir que votre nouvelle pompe SOLOLIFT2 s'intègre parfaitement à l'installation actuelle.

Voici comment nous procédons :

- **Compatibilité dimensionnelle** : nous comparons soigneusement les dimensions globales (longueur, hauteur et largeur) de chaque pompe afin de garantir une intégration parfaite dans l'espace prévu, sur la base des données techniques disponibles sur les sites web des fabricants.
- **Position des entrées et sorties** : la position exacte et le diamètre des entrées et sorties sont comparés afin de limiter au maximum les modifications nécessaires. Nombre de raccords : nous vérifions le nombre d'entrées et de sorties pour assurer une installation simple et sans contrainte
- **Facilité d'installation** : notre analyse évalue si le remplacement peut être effectué avec de légers ajustements de tuyauterie ou en réutilisant les accessoires

existants, tels que les rallonges et adaptateurs, afin de vous faire gagner du temps et de réduire les coûts.

Grâce à ces critères au cœur de notre vue d'ensemble, vous pouvez aborder le remplacement de votre pompe en toute confiance : une transition fluide et efficace, sans surprise, pour des performances fiables.

Vous ne trouvez pas votre ancienne pompe ici ?

Pas d'inquiétude. Il existe malgré tout une solution SOLOLIFT2 adaptée à votre installation ; cela peut simplement nécessiter un peu plus de travaux d'installation. Contactez votre interlocuteur Grundfos : il se fera un plaisir de vous accompagner.

Veuillez noter : cette vue d'ensemble est basée sur les fiches techniques et les informations disponibles sur les sites web des fabricants. Les caractéristiques peuvent varier.

- s'adapte sans ajustement
- S'adapte avec de légers ajustements ou des accessoires optionnels

Marque	Modèle de pompe	Fit	Modèle de remplacement
KESSEL	MINILIFT F	●	SOLOLIFT2 WC-3
	MINILIFT F nouvelle version	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	MINILIFT L WC Dry	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	MINILIFT M WC	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	MINILIFT S	●	SOLOLIFT2 D-2
	MINILIFT M	●	SOLOLIFT2 C-3
DAB	GENIX VT 010	●	SOLOLIFT2 C-3
	GENIX VT 030	●	SOLOLIFT2 C-3
	GENIX WL 130	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	GENIX WL 110	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	GENIX 110 (COMFORT)	●	SOLOLIFT2 WC-1
	GENIX 130 (COMFORT)	●	SOLOLIFT2 WC-3
HOMA	Sanifox	●	SOLOLIFT2 WC-3
	San.iQ cut	●	SOLOLIFT2 WC-3
	San.iQ cut V	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	Saniflux V	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	Saniquick 1A	●	SOLOLIFT2 C-3
	San.iQ One	●	SOLOLIFT2 C-3
JUNG Pumpen (PENTAIR)	WCFIX 260	●	SOLOLIFT2 WC-3
	WCFIX PLUS (WC)	●	SOLOLIFT2 WC-3
	WCFIX PLUS (WC)	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	HEBEFIX MINI	●	SOLOLIFT2 D-2
SULZER	Piranhamat 100 - 120	●	SOLOLIFT2 WC-3


SFA	SANI ACCESS PUMP	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANISPEED/ SANISPEED +	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIVITE	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIACCESS 4	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIPACK	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	SANIPACK PRO UP	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	SANIDOUCHE / SANIDOUCHE +	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANISHOWER / SANISHOWER FLAT inklusive Siphon	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIACCESS 1	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROY PRO UP/ SANITOP UP	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROY UP	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANITOP / SANIBROY PRO	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANI 2	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROY	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIACCESS 2	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBEST/ SANIBEST PRO	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIACCESS 3	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS UP	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPRO XR UP / SANIPRO UP	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPRO / SANIPRO XR	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANISLIM	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANI 3	●	SOLOLIFT2 WC-3
ZEHNDER	VersaCut (WC)	●	SOLOLIFT2 WC-3
	VersaCut (WC)	●	SOLOLIFT2 CWC-3
Setma Watermatic (SFA)	VD80	●	SOLOLIFT2 D-2
	VD110	●	SOLOLIFT2 C-3
	VD120	●	SOLOLIFT2 C-3
	W16P	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	VD90/ VD90 livré avec siphon	●	SOLOLIFT2 D-2
	W19P	●	SOLOLIFT2 WC-3
	W155P SILENCE	●	SOLOLIFT2 WC-3
WILO	HiDrainlift 3-35	●	SOLOLIFT2 C-3
	HiDrainlift 3-37	●	SOLOLIFT2 C-3
	HiSewlift 3-I35	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	HiDrainlift 3-24	●	SOLOLIFT2 D-2
	HiSewlift 3-15	●	SOLOLIFT2 WC-1
	HiSewlift 3-35	●	SOLOLIFT2 WC-3
	DRAINLIFT MINI 5 -XS/WC	●	SOLOLIFT2 WC-3
	DRAINLIFT MINI 3 - XS/WC	●	SOLOLIFT2 WC-1
	DRAINLIFT MINI 5	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	DRAINLIFT MINI 3 - XXS	●	SOLOLIFT2 D-2
	DRAINLIFT MINI 3 - XS	●	SOLOLIFT2 C-3
	DRAINLIFT MINI 5 - XS	●	SOLOLIFT2 C-3

Modèle SOLOLIFT2



Stations de relevage avec broyeur

Adaptées aux eaux noires




WC-1

Idéal pour les installations avec un seul WC, et un appareil sanitaire supplémentaire en option.

97775314

Page 8




WC-3

Gère les eaux usées provenant d'un WC et jusqu'à trois appareils sanitaires supplémentaires.

97775315

Page 10



CWC-3

Convient aux WC suspendus et jusqu'à trois appareils sanitaires supplémentaires.


97775316

Page 12



Stations de relevage

Adaptées aux eaux grises



C-3

Capable de gérer jusqu'à trois appareils produisant de l'eau chaude, comme des lave-linge ou des lave-vaisselle, ainsi que d'autres sources d'eaux grises.

97775317

Page 14



D-2

Très compacte, pour deux appareils tels qu'un lavabo, une douche ou un bidet.

97775318

Page 16

Accessoires

Inclus avec SOLOLIFT2

- Adaptateurs d'entrée et de sortie : permettent de raccorder des canalisations de 22 à 50 mm de diamètre

En option

- Flexible de refoulement : comprenant deux colliers de serrage et un adaptateur de refoulement ; longueur 500 mm
- Kit d'adaptateurs : pour deuxième entrée
- Système d'alarme : alarme à enficher signalant tout dysfonctionnement

Page 18

SOLOLIFT2 WC-1


97775314

Idéal pour une installation avec un seul WC et un appareil sanitaire supplémentaire en option.



Raccord de refoulement : $\varnothing 22/25/28/32/36/40$

Entrées supplémentaires : 1-fach, $\varnothing 32/36/40$ sur le dessus





Adapté au relevage des eaux usées provenant de :

1 WC au sol



Appareils sanitaires supplémentaires en option, par exemple

1 lavabo

1 bidet ou urinoir



Remplacement :

● Compatible sans ajustement

Die folgenden Pumpen können einfach direkt durch die SOLOLIFT2 ersetzt werden. Das mitgelieferte Zubehör enthält alle erforderlichen Anschlüsse.

Marque	Modèle de pompe
DAB	GENIX 110 (COMFORT)
	SANIACCESS 1
	SANIACCESS 2
	SANIBROY PRO UP / SANITOP UP
	SANIBROY UP
	SANITOP / SANIBROY PRO
	SANI 2
	SANIBROY
WILO	HiSewlift 3-15
	DRAINLIFT MINI 3 - XS/WC

● Compatible avec de légers ajustements ou avec des accessoires optionnels

Les pompes suivantes sont également remplaçables directement, mais de légères différences au niveau de la tuyauterie, des dimensions ou de la configuration de la sortie peuvent être à prendre en compte. En cas de doute, votre partenaire Grundfos local se tient à votre disposition pour vous accompagner.

SOLOLIFT2 WC-3

97775315




Gère les eaux usées
provenant d'un WC et jusqu'à
trois appareils sanitaires
supplémentaires



Raccord de refoulement : $\varnothing 22/25/28/32/36/40$

Entrées supplémentaires : 1-fach, $\varnothing 32/36/40$ sur le dessus

2x $\varnothing 6/40/50$ sur les côtés gauche et droit de la cuve



Les dimensions mises en évidence sont soigneusement comparées à celles d'autres pompes (sur la base des données techniques disponibles sur les sites des fabricants) afin de garantir que le SOLOLIFT2 s'intègre parfaitement dans l'espace prévu.



Adapté au relevage des eaux usées provenant de :
1 WC au sol



Appareils sanitaires supplémentaires en option, par exemple :
1 lavabo, 1 douche, 1 bidet ou urinoir



Remplacement :

● Compatible sans ajustement

Les pompes suivantes peuvent être remplacées directement par un SOLOLIFT2. Le kit d'accessoires fourni comprend tous les raccords nécessaires.

Marke	Pumpenmodell
DAB	GENIX 130 (COMFORT)
HOMA	San.iQ Cut
SFA	SANIBEST/ SANIBEST PRO
	SANIACCESS 3
	SANIPLUS UP
	SANIPLUS UP IP68
	SANIPRO XR UP / SANIPRO UP
	SANIPRO / SANIPRO XR
	SANISLIM
	SANIPLUS
WILO	SANI 3
	HiSewlift 3-35
	DRAINLIFT MINI 3 - XS/WC
	DRAINLIFT MINI 5 - XS/WC

● Compatible avec de légers ajustements ou avec des accessoires optionnels

Les pompes suivantes sont également remplaçables directement, mais de légères différences au niveau de la tuyauterie, des dimensions ou de la configuration de la sortie peuvent être à prendre en compte. En cas de doute, votre partenaire Grundfos local se tient à votre disposition pour vous accompagner.

Marke	Pumpenmodell
HOMA	Sanifox
SULZER	Piranhamat 100-120
ZEHNDER	VersaCut (WC)
JUNG Pumpen (PENTAIR)	WCFIX 260
	WCFIX PLUS (WC)
KESSEL	MINILIFT F
Setma Watermatic (SFA)	W19P
	W155P SILENCE

SOLOLIFT2 CWC-3

97775316




Adapté aux WC suspendus
et jusqu'à trois appareils
sanitaires supplémentaires.



Raccord de refoulement : $\varnothing 22/25/28/32/36/40$

Entrées supplémentaires : 1-fach, $\varnothing 32/36/40$ sur le dessus

2-x $\varnothing 36/40/50$ s sur les côtés gauche et droit de la cuve



Les dimensions mises en évidence sont soigneusement comparées à celles d'autres pompes (sur la base des données techniques disponibles sur les sites des fabricants) afin de garantir que le SOLOLIFT2 s'intègre parfaitement dans l'espace prévu..



Adapté au relevage des eaux usées provenant de :

1 WC suspendu



Appareils sanitaires supplémentaires en option, par exemple :

1 lavabo, 1 douche, 1 bidet ou urinoir



Remplacement :

● Compatible sans ajustement

Les pompes suivantes peuvent être remplacées directement par un SOLOLIFT2. Le kit d'accessoires fourni comprend tous les raccords nécessaires.

Marque	Modèle de pompe
DAB	GENIX WL 130
	GENIX WL 110
SFA	SANIPACK PRO UP
KESSEL	MINILIFT F
	MINILIFT F nouvelle version
	MINILIFT L WC Dry
	MINILIFT M WC
JUNG Pumpen (PENTAIR)	WXFIX PLUS (WC)
WILO	DRAINLIFT MINI 5

● Compatible avec de légers ajustements ou avec des accessoires optionnels

Les pompes suivantes sont également remplaçables directement, mais de légères différences au niveau de la tuyauterie, des dimensions ou de la configuration de la sortie peuvent être à prendre en compte. En cas de doute, votre partenaire Grundfos local se tient à votre disposition pour vous accompagner.

Marque	Modèle de pompe
ZEHNDER	VersaCut (WC)
HOMA	Saniflux
	San.iQ cut V
SFA	SANIPACK
Setma Watermatic (SFA)	W16P
WILO	HiSewlift 3-I35

SOLOLIFT2 C-3

97775317


Adapté au relevage des eaux grises et eaux chaudes provenant de trois appareils maximum, tels que les lave-linge et les lave-vaisselle. sources.



Raccord de refoulement : $\varnothing 22/25/28/32/36/40$

Entrées supplémentaires : 1 x, $\varnothing 32/36/40$ sur le dessus

2x $\varnothing 36/40/50$ sur les côtés gauche et droit de la cuve





Adaptée au relevage des eaux grises provenant de trois équipements sanitaires au total, par exemple :

1 lave-linge et/ou lave-vaisselle (résistance à l'eau chaude jusqu'à 90 °C pendant 30 minutes)

1 baignoire et/ou douche

1 lavabo ou évier de cuisine



S'intègre dans les installations en bâti-support et dispose d'un passage libre de 20 mm.

Remplacement :

● Compatible sans ajustement

Les pompes suivantes peuvent être remplacées directement par un SOLOLIFT2. Le kit d'accessoires fourni comprend tous les raccords nécessaires.

Marque	Modèle de pompe
DAB	GENIX VT 010
	GENIX VT 030
SFA	SANI ACCESS PUMP
	SANISPEED/ SANISPEED +
	SANIVITE
	SANIACCESS 4
Setma Water-matic (SFA)	VD120
WILO	DRAINLIFT MINI 3 - XXS

● Compatible avec de légers ajustements ou avec des accessoires optionnels

Les pompes suivantes sont également remplaçables directement, mais de légères différences au niveau de la tuyauterie, des dimensions ou de la configuration de la sortie peuvent être à prendre en compte. En cas de doute, votre partenaire Grundfos local se tient à votre disposition pour vous accompagner.

Marque	Modèle de pompe
KESSEL	MINILIFT S
JUNG Pumpen (PENTAIR)	HEBFIX MINI
Setma Water-matic (SFA)	VD110
WILO	HiDrainlift 3-24

SOLOLIFT2

D-2


97775318

Ultra-compact, pour deux appareils sanitaires tels qu'un lave-mains, une douche ou un bidet.



Raccord de refoulement : $\varnothing 22/32$

Entrées supplémentaires : 2-fach $\varnothing 36/40/50$ sur les côtés gauche et droit de la cuve



Les dimensions mises en évidence sont soigneusement comparées à celles d'autres pompes (sur la base des données techniques disponibles sur les sites des fabricants) afin de garantir que le SOLOLIFT2 s'intègre parfaitement dans l'espace prévu.



Compatible avec deux appareils sanitaires différents, par exemple :

1 × lave-mains

1 × douche ou bidet



Remplacement :

● Compatible sans ajustement

Les pompes suivantes peuvent être remplacées directement par un SOLOLIFT2. Le kit d'accessoires fourni comprend tous les raccords nécessaires.

Marque	Modèle de pompe
HOMA	Saniquick 1A
	San.iQ One
SFA	SANIDOUCHE/ SANIDOUCHE +
	SANISHOWER/ SANISHOWER FLAT avec bonde intégrée
Setma	VD80
Watermatic (SFA)	
KESSEL	MINILIFT M
WILO	HiDrainlift 3-35
	HiDrainlift 3-37
	DRAINLIFT MINI 3 - XS
	DRAINLIFT MINI 5 - XS

● Compatible avec de légers ajustements ou avec des accessoires optionnels

Les pompes suivantes sont également remplaçables directement, mais de légères différences au niveau de la tuyauterie, des dimensions ou de la configuration de la sortie peuvent être à prendre en compte. En cas de doute, votre partenaire Grundfos local se tient à votre disposition pour vous accompagner.

Marque	Modèle de pompe
Setma	VD90 avec bonde intégrée
Watermatic (SFA)	

Accessoires SOLOLIFT2


Chaque SOLOLIFT2 est livré avec un kit d'adaptateurs d'entrée et de sortie. Des accessoires optionnels sont également disponibles, si nécessaire, pour compléter votre installation.

Inclus dans le pack SOLOLIFT2

Produit	Description	Applicable à	Code produit
Kit d'adaptateurs, entrée 	Kit, entrée additionnelle ø40/40/32..	D-2	97775334
Kit d'adaptateurs, entrée 	Adaptersatz, zweiter Ansaugstutzen ø50/50/40.	WC-3, CWC-3, C-3	97775335
Bague d'adaptation 	Kit, adaptateur ø36 UK.	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3, D2	97775336
Raccord de refoulement 	Sortie ø32, ø40	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Bouchon de refoulement 	Adaptateurs pour différents diamètres de tuyaux, sortie	WC-1, WC-3, C-3	
Adaptateurs 	Adaptateurs pour différents diamètres de tuyaux, sortie, ø22, ø25, ø28, and ø36	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Collier de serrage 	Collier de serrage pour raccordement, sortie	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Raccord de refoulement 	Sortie ø22, ø32	D-2	



Accessoires optionnels :

Produit	Description	Applicable à	Code produit
Dispositif d'alarme 	Alarme acoustique en cas de dysfonctionnement. Carte électronique à insérer dans un logement interne.	WC-1, WC-3, CWC-3	97772315
Tuyau de remplacement 	tuyau flexible en PVC avec deux colliers de serrage et un adaptateur tateur pour la sortie du SOLOLIFT2. Longueur : 500 mm Diamètre intérieur : ø32 Diamètre extérieur : ø38	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	97772316
Interrupteur de niveau 	Flotteur magnétique Longueur du câble : 10 m	C-3	97775337
Tuyau de vidange 	Tuyau flexible en PVC avec deux colliers de serrage et un bouchon. Applicable lorsque la cuve du SOLOLIFT2 doit être vidangée pour maintenance. Longueur : 500 mm Diamètre intérieur : ø12 Diamètre extérieur : ø14,4	WC-1, WC-3	97789093
Tuyau d'extension 	Le raccordement d'un SOLOLIFT2 WC-1 ou WC-3 à certains modèles de WC, comme ceux de la marque Ifö, peut s'avérer compliqué. Ces toilettes disposent d'un habillage en céramique autour de la sortie arrière, ce qui empêche un raccordement (rapide) au SOLOLIFT2. Dans ces cas-là, un tuyau d'extension permet à l'installateur de faciliter et d'accélérer l'installation.	WC1, WC-3	98162129 (250 mm) 98162133 (160 mm)

