



Vaihto- opas

Valitse oikea SOLOLIFT2-
pienpumppaamo vanhan tilalle

Lue lisää [→](#)

GRUNDFOS 

Possibility in every drop

Vaihto-opas SOLOLIFT2

Miksi päivittää SOLOLIFT2:een?

Kun vanha pienpumppaamo alkaa tukkeutua helposti, se vuotaa tai haisee, on aika vaihtaa uuteen.





SOLOLIFT2 on helppo valita, asentaa ja huoltaa – ja lisäksi se on kestävä ja luotettava vaihtoehto.

Helppo valita

Viiden mallin selkeä SOLOLIFT2-valikoima kattaa kaikki kotitalouskäytön tarpeet. Mallit eivät mene päällekkäin ja nimitys on sama maailmanlaajuisesti, joten oikean tuotteen valinta ja sen muistaminen seuraavaa projektia varten on helppoa.

Helppo asentaa

SOLOLIFT2 on helppo asentaa verrattuna moniin kilpaileviin malleihin, sen **esiasennettu “plug-and-play”-ratkaisu säästää aikaa**. Joustavat tulo- ja poistoliitännät (liikkumavara jopa 10 mm) sekä 360° kääntyvä paineyhde helpottavat liittämistä olemassa olevaan putkistoon.

Helppo huoltaa

SOLOLIFT2 on helppo irrottaa ja huoltaa; tukosten avaaminen onnistuu ruuvimeisselillä. WC-malleissa modulaarinen moottori helpottaa varaosavaihtoa, ja kattava varaosavalikoima pitää huoltoajat ja kustannukset kurissa

Kestävä ja luotettava

SOLOLIFT2 on suunniteltu vahvaksi, tehokkaaksi ja kestäväksi kuumaa vettä. SOLOLIFT2 kestää harmaavesikäytössä jopa 90 °C lämpötilan enintään 30 minuutin ajan (C-3-malli) – enemmän kuin mikään kilpailijoista. WC-malleissa on tehokkaammat moottorit ja ammattitason repijäterät, jotka varmistavat jäteveden häiriöttömän virtauksen.

Etsi nykyinen pumppusi ja katso sen korvaava SOLOLIFT2-pienpumppaamo.

Mitä pumppua olet vaihtamassa?

Korvaustaulukko: varmistetaan täydellinen yhteensopivuus

Kun valitaan korvauspumppua, tarkkuus on ratkaisevaa.

Siksi korvausoppaamme on suunniteltu varmistamaan, että uusi SOLOLIFT2 sopii saumattomasti olemassa olevaan asennukseen. Näin se tehdään:

- **Mittayhteensopivuus:** vertaamme huolellisesti jokaisen pumpun kokonaismitat valmistajan teknisten tietojen perusteella (pituus, korkeus ja leveys), jotta uusi pumppu sopii täydellisesti olemassa olevaan tilaan.
- **Tulo- ja poistoliitäntöjen sijainti:** liitäntöjen tarkka sijainti ja koko täsmätetään jotta suuremmilta muutoksilta vältytään.
- **Liitäntöjen määrä:** varmistamme tulo- ja poistoliitäntöjen lukumäärän sujuvan asennuksen takaamiseksi.
- **Asennuksen helppous:** arvioimme, voidaanko vaihto tehdä vain pienin putkimuutoksien tai hyödyntämällä olemassa olevia lisävarusteita, kuten jatkoputkia ja adaptereita – mikä säästää aikaa ja kustannuksia.

Näiden kriteerien ansiosta voit luottaa siihen, että siirtyminen uuteen pienpumppaamoon sujuu vaivattomasti ja tehokkaasti – ilman yllätyksiä.

Etkö löydä omaa pumppuasi listasta?

Ei huolta. Sopiva SOLOLIFT2 löytyy silti – se voi vain vaatia hieman enemmän aikaa. Ota yhteyttä paikallisen Grundfosin asiakaspalveluun, niin saat apua valintaan.

Huomio: Tämä opas perustuu teknisiin ja valmistajien verkkosivuilta saatuihin tietoihin. Tiedot voivat vaihdella.

- Sopii suoraan vanhan paikalle
- Vaatii pieniä muutostöitä ja/tai lisävarusteita

Merkki	Pumppumalli	Sopii	Vaihtomalli
CICLON	LS Macerator	●	SOLOLIFT2 C-3
	XS Macerator	●	SOLOLIFT2 WC-1
	L Macerator	●	SOLOLIFT2 WC-1
	FIT Macerator	●	SOLOLIFT2 WC-3
	L Macerator	●	SOLOLIFT2 WC-3
DAB	GENIX VT 010	●	SOLOLIFT2 C-3
	GENIX VT 030	●	SOLOLIFT2 C-3
	GENIX WL 130	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	GENIX WL 110	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	GENIX 110(COMFORT)	●	SOLOLIFT2 WC-1
	GENIX 130(COMFORT)	●	SOLOLIFT2 WC-3
IBO	Aquasan mini bathroom pump	●	SOLOLIFT2 D-2
	Aquasan pro toilet pump	●	SOLOLIFT2 WC-1
	Sanibo 4 toilet pump	●	SOLOLIFT2 WC-3
JIMTEN	CICLON LS ,EB-705	●	SOLOLIFT2 C-3
	CICLON T-604CS	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	CICLON L, T-503	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON L,T-604L	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON XS, T502	●	SOLOLIFT2 WC-1
	"CICLON FIT1, T501FIT"	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON FIT2, T502FIT	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON L, T-503	●	SOLOLIFT2 WC-3
	CICLON L, T-604L	●	SOLOLIFT2 WC-3
	CICLON FIT 3,T503FIT	●	SOLOLIFT2 WC-3
		●	
KESSEL	MINILIFT F	●	SOLOLIFT2 WC-3

LEO	WC601C	●	SOLOLIFT2 C-3
	WC601B	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	WC600A	●	SOLOLIFT2 WC-3
	WC601A	●	SOLOLIFT2 WC-3
SFA	SANI ACCESS PUMP	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANISPEED (PLUS)	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIVITE / SANI PUMP2 (US variant)	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIPOMPE VITE	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIPACK / SANINSIDE	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	SANIPACK PRO UP / SANIACCESS PACK	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	SANIDOUCHE+ / SANISHOWER+ / SANIPUMP+ / SANIFLOOR UP	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIDOUCHE / SANISHOWER / SANI PUMP	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIDOUCHE FLAT / SANISHOWER FLAT including siphon	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIFLO	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIACCESS 1	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIACCESS 2	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR PRO UP / SANI BROY PRO UP / SANITOP UP	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR UP / SANIBROY UP / SANIFLO UP / SANITRIT UP	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANITOP / SANIBROYEUR PRO / SANIBROY PRO	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR TOP SILENCE / SANI 2	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR SILENCE / SANI 1 : SANIBROYEUR / SANIBROY / SANIFLO / SANITRIT	●	SOLOLIFT2 WC-1
	"SANIACCESS 3"	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS UP	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS UP IP IP68	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPRO XR UP / SANIPRO UP	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPRO / SANIPRO XR	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANISLIM	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIBEST PRO	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIBROYEUR PLUS SILENCE / SANI 3	●	SOLOLIFT2 WC-3
SHIMGE	WT500B	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	WT400A	●	SOLOLIFT2 WC-1
	WT400A	●	SOLOLIFT2 WC-3
	WT500A	●	SOLOLIFT2 WC-3
WATERMATIC	VD80	●	SOLOLIFT2 D-2
WATERMATIC (SFA)	VD110	●	SOLOLIFT2 C-3
	VD120	●	SOLOLIFT2 C-3
	W16P	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	"VD90 including siphon"	●	SOLOLIFT2 D-2
	W19P	●	SOLOLIFT2 WC-3
	W15SP SILENCE	●	SOLOLIFT2 WC-3
WILO	HiDrainlift 3-35	●	SOLOLIFT2 C-3
	HiDrainlift 3-37	●	SOLOLIFT2 C-3
	HiSewlift 3-135	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	HiDrainlift 3-24	●	SOLOLIFT2 D-2
	HiSewlift 3-15	●	SOLOLIFT2 WC-1
	Hisewlift 3-35	●	SOLOLIFT2 WC-3

SOLOLIFT2- mallit



Pienpumppaamot repijällä

Mustalle vedelle




WC-1

Yksi wc-istuin + yksi
saniteettikaluste (esim.
käsienpesuallas).

LVI-nro 4965312
Tuotenro 97775314

Sivu 8




WC-3

Yksi wc-istuin + jopa kolme
saniteettikalustetta (esim.
suihkukaappi, pesuallas, bidee).

LVI-nro 4965313
Tuotenro 97775315

Sivu 10



CWC-3

Seinä-wc-istuin + jopa kolme
saniteettikalustetta.

LVI-nro 4965314
Tuotenro 97775316

Sivu 12



Pienpumppaamot

Harmaalle vedelle



C-3

Jopa kolmelle kalusteelle (pesukone, astianpesukone jne.), kestää kuumaa vettä.

LVI-nro 4695315
Tuotenro 97775317

Sivu 14



D-2

Erittäin kompakti – kahdelle kalusteelle (esim. pesuallas + suihku).

LVI-nro 4695317
Tuotenro 97775318

Sivu 16

Lisävarusteet

SOLOLIFT2-paketin mukana tulee

- Tulo- ja poistoadapterit – yhdysputket halk. 22–50 mm.

Valinnaiset lisävarusteet

- Joustava vaihtoletku – sis. kaksi kiristintä ja poistopuolen adapterin; pituus 500 mm
- Adapterisarja – toista tuloliitäntää varten
- Hälytysjärjestelmä – asennettava hälytin, joka varoittaa mahdollisista häiriötilanteista

Sivu 18




SOLOLIFT2 WC-1

Täydellinen yhden wc-
istuimen ja yhden valinnaisen
saniteettikalusteen asennuksiin.



Paineputki: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$

Tuloyhde optiolle: 1x $\varnothing 32/36/40$ päällä



Ympyröidyt mitat on vertailtu huolellisesti muiden valmistajien pumppujen mittoihin (valmistajan verkkosivujen teknisten tietojen perusteella), jotta SOLOLIFT2 sopii täydellisesti olemassa olevaan tilaan.



Sopii jätevedenpoistoon:

1x wc-istuin (lattialla seisova), 4-9 l huuhtelu



Optio, esimerkiksi:

1x pesuallas, bidet tai urinaali



Vaihtopumpuksi:

● Sopii ilman muutostöitä

SOLOLIFT2 sopii alla olevien pumppujen tilalle suoraan. Vaihdon saa tehtyä toimituksen mukana tulevilla liitososilla.

Merkki	Pumppumalli
DAB	GENIX 130(COMFORT)
IBO	Aquasan pro toilet pump
SFA	SANIFLO
	SANIACCESS 1
	SANIACCESS 2
	SANIBROYEUR PRO UP / SANI BROY PRO UP / SANITOP UP
	SANIBROYEUR UP / SANIBROY UP / SANIFLO UP / SANITRIT UP
	SANITOP / SANIBROYEUR PRO / SANIBROY PRO
	SANIBROYEUR TOP SILENCE / SANI 2
	SANIBROYEUR SILENCE / SANI 1: SANIBROYEUR/ SANIBROY / SANIFLO / SANITRIT
WILO	Hisewlift 3-35

● Tarvitaan pieniä muutostöitä tai lisävarusteita

Seuraavat pumput ovat myös suoraan korvattavissa, mutta putkituksessa, mitoissa tai poistoliitännän rakenteessa voi olla pieniä eroja, jotka on hyvä huomioida. Ota tarvittaessa yhteyttä Grundfosiin.




Merkki	Pumppumalli
CICLON	XS Macerator
	L Macerator
JIMTEN	CICLON L, T-503
	CICLON L,T-604L
	CICLON XS, T502
	CICLON FIT1, T501FIT
	CICLON FIT2, T502FIT
SHIMGE	WT400A

SOLOLIFT2 WC-3

Poistaa jäteveden wc-istuimesta ja jopa kolmesta muusta saniteettikalusteesta.



Paineputki: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$
Tuloyhde optiolle: 1x $\varnothing 32/36/40$ päällä
2x $\varnothing 36/40/50$ säiliön vasemmalla ja oikealla



Ympyröidyt mitat on vertailtu huolellisesti muiden valmistajien pumppujen mittoihin (valmistajan verkkosivujen teknisten tietojen perusteella), jotta SOLOLIFT2 sopii täydellisesti olemassa olevaan tilaan.



Sopii jätevedenpoistoon:

1x wc-istuin (lattialla seisova), 4-9 l huuhtelu



Optio, esimerkiksi:

1x pesuallas, 1x suihku, 1x bidee tai urinaali



Vaihtopumpuksi:

● Sopii ilman muutostöitä

SOLOLIFT2 sopii alla olevien pumppujen tilalle suoraan. Vaihdon saa tehtyä toimituksen mukana tulevilla liitososilla.

Merkki	Pumppumalli
DAB	GENIX 130(COMFORT)
LEO	WC600A
	WC601A
SFA	"SANIACCESS 3"
	SANIPLUS UP
	SANIPLUS UP IP68
	SANIPRO XR UP / SANIPRO UP
	SANIPRO / SANIPRO XR
	SANISLIM
	SANIPLUS
	SANIBEST PRO
WILO	SANIBROYEUR PLUS SILENCE / SANI 3
	Hisewlift 3-35

● Tarvitaan pieniä muutostöitä tai lisävarusteita

Seuraavat pumput ovat myös suoraan korvattavissa, mutta putkituksessa, mitoissa tai poistoliitännän rakenteessa voi olla pieniä eroja, jotka on hyvä huomioida. Ota tarvittaessa yhteyttä Grundfosiin.




Merkki	Pumppumalli
CICLON	FIT Macerator
	L Macerator
IBO	Sanibo 4 toilet pump
JIMTEN	CICLON L, T-503
	CICLON L, T-604L
	CICLON FIT 3,T503FIT
KESSEL	MINILIFT F
SHIMGE	WT400A
	WT500A
WATERMATIC (SFA)	W19P
	W15SP SILENCE

SOLOLIFT2 CWC-3



Sopii seinä-wc-istuimen
ja lisäksi kolmen muun
saniteettikalusteen
asennukseen.

Paineputki: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$
Tuloyhde optiolle: 1x $\varnothing 32/36/40$ päällä
2x $\varnothing 36/40/50$ säiliön vasemmalla ja oikealla puolella



Ympyröidyt mitat on vertailtu huolellisesti muiden valmistajien pumppujen mittoihin (valmistajan verkkosivujen teknisten tietojen perusteella), jotta SOLOLIFT2 sopii täydellisesti olemassa olevaan tilaan.



Sopii jätevedenpoistoon:

1 x wc-istuin (seinä-wc), 4-9 l huuhtelu



Optio, esimerkiksi:

1x pesuallas, 1x suihku, 1x bidee tai urinaali



Vaihtopumpuksi:

● Sopii ilman muutostöitä

SOLOLIFT2 sopii alla olevien pumppujen tilalle suoraan. Vaihdon saa tehtyä toimituksen mukana tulevilla liitososilla.

Merkki	Pumppumalli
DAB	GENIX WL 130
	GENIX WL 110
SFA	SANIPACK PRO UP / SANIACCESS PACK

● Tarvitaan pieniä muutostöitä tai lisävarusteita

Seuraavat pumput ovat myös suoraan korvattavissa, mutta putkituksessa, mitoissa tai poistoliitännän rakenteessa voi olla pieniä eroja, jotka on hyvä huomioida. Ota tarvittaessa yhteyttä Grundfosiin.


Merkki	Pumppumalli
JIMTEN	CICLON T-604CS
LEO	WC601B
SFA	SANIPACK / SANINSIDE
SHIMGE	WT500B
WATERMATIC (SFA)	W16P
WILO	HiSewlift 3-I35

SOLOLIFT2 C-3

Pystyy käsittelemään kuumaa vettä kolmesta kalusteesta, kuten pesukoneesta ja astianpesukoneesta, sekä muista harmaan veden lähteistä.



Paineputki: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$
Tuloyhde optiolle: 1x $\varnothing 32/36/40$ päällä
2x $\varnothing 36/40/50$ säiliön vasemmalla ja oikealla puolella





Sopii harmaan veden poistamiseen kolmesta eri kalusteesta, esim.:

1x pesukone ja/tai astianpesukone (kestää kuumaa vettä 90°C asti 30 minuutin ajan)

1x kylpyamme ja/tai suihku

1x pesuallas ja/tai keittiölavuaari



Sopii esiasennuksiin (seinärakenteen sisään) ja tarjoaa 20 mm vapaan läpivirtauksen.

Vaihtopumpuksi:

● Sopii ilman muutostöitä

SOLOLIFT2 sopii alla olevien pumppujen tilalle suoraan. Vaihdon saa tehtyä toimituksen mukana tulevilla liitososilla.

Merkki	Pumppumalli
DAB	GENIX VT 010
	GENIX VT 030
LEO	WC601C
SFA	SANI ACCESS PUMP
	SANISPEED (PLUS)
	SANIVITE / SANI PUMP2 (US variant)
	SANIPOMPE VITE
WATERMATIC (SFA)	VD120
WILO	HiDrainlift 3-35
	HiDrainlift 3-37

● Tarvitaan pieniä muutostöitä tai lisävarusteita

Seuraavat pumput ovat myös suoraan korvattavissa, mutta putkituksessa, mitoissa tai poistoliitännän rakenteessa voi olla pieniä eroja, jotka on hyvä huomioida. Ota tarvittaessa yhteyttä Grundfosiin.

Merkki	Pumppumalli
CICLON	LS Macerator
JIMTEN	CICLON LS ,EB-705
WATERMATIC (SFA)	VD110


SOLOLIFT2 D-2

Erittäin kompakti malli, sopii kahdelle kalusteelle, kuten pesuallas, suihkukaappi tai bidee-istuin.



Paineputki: $\varnothing 22/32$

Tuloyhde optiolle: 2x $\varnothing 36/40/50$ säiliön vasemmalla ja oikealla puolella



- Ympyröidyt mitat on vertailtu huolellisesti muiden valmistajien pumppujen mittoihin (valmistajan verkkosivujen teknisten tietojen perusteella), jotta SOLOLIFT2 sopii täydellisesti olemassa olevaan tilaan.



Sopii kahdelle eri saniteettikalusteelle, esim.:

1x pesuallas

1x suihku tai bidee-istuim



Vaihtopumpuksi:

● Sopii ilman muutostöitä

SOLOLIFT2 sopii alla olevien pumppujen tilalle suoraan. Vaihdon saa tehtyä toimituksen mukana tulevilla liitososilla.

Merkki	Pumppumalli
IBO	Aquasan mini bathroom pump
SFA	SANIDOUCHE+ /
	SANISHOWER+ /
	SANIPUMP+/SANIFLOOR UP
	SANIDOUCHE / SANISHOWER /
	SANI PUMP
	SANIDOUCHE FLAT /
	SANISHOWER FLAT including siphon
WATERMATIC	VD80

● Tarvitaan pieniä muutostöitä tai lisävarusteita


Seuraavat pumput ovat myös suoraan korvattavissa, mutta putkituksessa, mitoissa tai poistoliitännän rakenteessa voi olla pieniä eroja, jotka on hyvä huomioida. Ota tarvittaessa yhteyttä Grundfosiin.

Merkki	Pumppumalli
WATERMATIC (SFA)	VD90 including siphon
WILO	HiDrainlift 3-24

Lisävarusteet SOLOLIFT2:lle


Jokaisen SOLOLIFT2-toimituksen mukana on adapteri tuloyhteelle ja paineputkelle. Myös lisävarusteita on saatavilla asennuksen helpottamiseksi.

SOLOLIFT2-toimitukseen sisältyy

Tuote	Kuvaus	Sopii tuotteeseen	Tuotenro
Adapteri, tulo 	Adapterisarja, toinen tulo ø40/40/32.	D-2	97775334
Adapteri, tulo 	Adapterisarja, toinen tulo ø50/50/40.	WC-3, CWC-3, C-3	97775335
Adapterirengas 	Adapterisarja ø36 UK.	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3, D2	97775336
Paineyhde 	Lähtö ø32, ø40	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Jatkoyhde ja tulppa 	Lähtöpuolen jatkoyhde ja tulppa	WC-1, WC-3, C-3	
Adapterit 	Adapterit eri putkikoille, lähtö, ø22, ø25, ø28, and ø36	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Kiristysrengas 	Kiristysrengas lähtöyhteeseen	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Paineyhde 	Lähtö, ø22, ø32	D-2	



Lisävarusteet

Tuote	Kuvaus	Sopii tuotteeseen	Tuotenro
Hälytyslaite 	Akustinen hälytin ilmaisee häiriötilanteen. Piirikortti asetetaan sisäiseen korttipaikkaan.	WC-1, WC-3, CWC-3	97772315
Vaihtoletku 	Joustava PVC-letku kahdella kiristimellä ja adapterilla SOLOLIFT2:n painepuolelle. Pituus: 500 mm Sisähalkaisija: ø32 Ulkohalkaisija: ø38	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	97772316
Pintakytkin 	Magneettinen pintakytkin. Kaapelin pituus: 10 m	C-3	97775337
Tyhjennysletku 	Joustava PVC-letku kahdella kiristimellä ja adapterilla. Soveltuu SOLOLIFT2 tyhjennykseen huoltoa varten. Pituus: 500 mm Sisähalkaisija: ø12 Ulkohalkaisija: ø14.4	WC-1, WC-3	97789093
Jatkoputki 	SOLOLIFT2 WC-1 tai WC-3 liittäminen joihinkin WC-istuimiin, kuten Ifö, voi olla haastavaa, koska niissä on keraaminen kehys lähtöliitännän ympärillä. Tällöin pikaliitäntä SOLOLIFT2-pumppaamoon ei ole mahdollista ja jatkoputki helpottaa asennusta.	WC1, WC-3	98162129 (250 mm) 98162133 (160 mm)

