



Guida per la sostituzione

Scegli la soluzione SOLOLIFT2 più adatta per sostituire le stazioni di sollevamento esistenti in casa

GRUNDFOS 

Scopri di più 

Possibility in every drop

Guida alla sostituzione **SOLOLIFT2**

Perché passare a **SOLOLIFT2**?

Quando i tuoi clienti notano che le loro stazioni di sollevamento o i tritadori tendono sempre più a intasarsi, perdere o emanare cattivi odori, è il momento di valutare una sostituzione.





SOLOLIFT2 è la soluzione ideale:
più facile da scegliere, installare e
manutenere, oltre che più robusta e
affidabile rispetto alle altre stazioni di
sollevamento.

Più facile da scegliere

Con soli cinque modelli, SOLOLIFT2 copre ogni esigenza. Grundfos offre una gamma chiara di cinque modelli SOLOLIFT2 per applicazioni domestiche di sollevamento e scarico. Sono facili da dimensionare, non si sovrappongono e hanno lo stesso nome in tutto il mondo, rendendo più semplice fare la scelta giusta e ricordare il prodotto per i progetti futuri.

Più facile da installare

SOLOLIFT2 consente di risparmiare tempo in fase di installazione rispetto a molte alternative. Il sistema, già assemblato e pronto all'uso, dispone di connessioni di ingresso e uscita intelligenti che permettono fino a 10 mm di tolleranza, e di un adattatore di scarico orientabile a 360° per un collegamento semplice, orizzontale o verticale, alle tubazioni esistenti.

Più facile da mantenere

SOLOLIFT2 è molto più semplice da sbloccare e mantenere rispetto alle altre stazioni di sollevamento. Puoi sbloccarlo con un semplice cacciavite. Il motore modulare nei modelli WC facilita eventuali sostituzioni. Inoltre, è disponibile una gamma completa di ricambi per ridurre al minimo tempi di intervento e costi per i tuoi clienti.

Robusto e affidabile

SOLOLIFT2 è progettato per essere più resistente, efficiente e tollerante alle alte temperature. Nelle applicazioni con acque grigie (modello C-3) resiste fino a 90°C per 30 minuti — più dei concorrenti. I modelli WC sono dotati di motori più potenti e sistemi di triturazione professionali per garantire uno scarico sempre efficiente.

Cerca nella pagina seguente la tua pompa attuale e individua il modello SOLOLIFT2 più adatto per sostituirla.

Quale pompa stai sostituendo?

Panoramica sostituzione: compatibilità garantita

Quando si sceglie una pompa sostitutiva, la precisione è fondamentale. Questa panoramica ti aiuta a integrare perfettamente la nuova pompa SOLOLIFT2 nell'impianto esistente:

- Compatibilità dimensionale: confronto accurato di lunghezza, altezza e profondità sulla base dei dati tecnici dei produttori
- Numero di connessioni: verifica per un'installazione senza complicazioni
- Numero di connessioni: verifica per un'installazione senza complicazioni
- Facilità di installazione: controllo della possibilità di riutilizzare accessori esistenti (prolunghe, adattatori) e limitare gli interventi

Risultato: passaggio rapido ed efficiente alla nuova pompa, senza sorprese.

Non trovi la tua pompa?

C'è comunque una pompa SOLOLIFT2 adatta: potrebbe richiedere solo qualche intervento in più. Contatta il referente Grundfos locale.

Nota: dati basati su schede tecniche dei produttori; le specifiche possono variare.

- Compatibile senza modifiche
- Compatibile con lievi adattamenti o accessori opzionali

Marca	Modello	Compatibilità	Modello sostitutivo
CICLON	LS Macerator	●	SOLOLIFT2 C-3
	XS Macerator	●	SOLOLIFT2 WC-1
	L Macerator	●	SOLOLIFT2 WC-1
	FIT Macerator	●	SOLOLIFT2 WC-3
	L Macerator	●	SOLOLIFT2 WC-3
DAB	GENIX VT 010	●	SOLOLIFT2 C-3
	GENIX VT 030	●	SOLOLIFT2 C-3
	GENIX WL 130	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	GENIX WL 110	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	GENIX 110(COMFORT)	●	SOLOLIFT2 WC-1
	GENIX 130(COMFORT)	●	SOLOLIFT2 WC-3
IBO	Aquasan Pompa compatta per mini bagno	●	SOLOLIFT2 D-2
	Aquasan pro Pompa WC	●	SOLOLIFT2 WC-1
	Sanibo 4 Pompa WC	●	SOLOLIFT2 WC-3
JIMTEN	CICLON LS ,EB-705	●	SOLOLIFT2 C-3
	CICLON T-604CS	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	CICLON L, T-503	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON L,T-604L	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON XS, T502	●	SOLOLIFT2 WC-1
	"CICLON FIT1, T501FIT"	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON FIT2, T502FIT	●	SOLOLIFT2 WC-1
	CICLON L, T-503	●	SOLOLIFT2 WC-3
	CICLON L, T-604L	●	SOLOLIFT2 WC-3
	CICLON FIT 3,T503FIT	●	SOLOLIFT2 WC-3
		●	
KESSEL	MINILIFT F	●	SOLOLIFT2 WC-3


LEO	WC601C	●	SOLOLIFT2 C-3
	WC601B	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	WC600A	●	SOLOLIFT2 WC-3
	WC601A	●	SOLOLIFT2 WC-3
SFA	SANI ACCESS PUMP	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANISPEED (PLUS)	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIVITE/ SANI PUMP2 (US variant)	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIPOMPE VITE	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIPACK / SANINSIDE	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	SANIPACK PRO UP/SANIACCESS PACK	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	SANIDOUCHE+ / SANISHOWER+ / SANIPUMP+ / SANIFLOOR UP	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIDOUCHE / SANISHOWER / SANI PUMP	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIDOUCHE FLAT / SANISHOWER FLAT con sifone incluso	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIFLO	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIACCESS 1	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIACCESS 22	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR PRO UP / SANI BROY PRO UP / SANITOP UP	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR UP / SANIBROY UP / SANIFLO UP / SANITRIT UP	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANITOP / SANIBROYEUR PRO / SANIBROY PRO	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR TOP SILENCE / SANI 2	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR SILENCE / SANI 1 : SANIBROYEUR/ SANIBROY / SANIFLO / SANITRIT	●	SOLOLIFT2 WC-1
	"SANIACCESS 3"	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS UP	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS UP IP68/	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPRO XR UP / SANIPRO UP	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPRO / SANIPRO XR	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANISLIM	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIBEST PRO	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIBROYEUR PLUS SILENCE / SANI 3	●	SOLOLIFT2 WC-3
SHIMGE	WT500B	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	WT400A	●	SOLOLIFT2 WC-1
	WT400A	●	SOLOLIFT2 WC-3
	WT500A	●	SOLOLIFT2 WC-3
WATERMATIC	VD80	●	SOLOLIFT2 D-2
WATERMATIC (SFA)	VD110	●	SOLOLIFT2 C-3
	VD120	●	SOLOLIFT2 C-3
	W16P	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	"VD90 con sifone incluso"	●	SOLOLIFT2 D-2
	W19P	●	SOLOLIFT2 WC-3
	W15SP SILENCE	●	SOLOLIFT2 WC-3
WILO	HiDrainlift 3-35	●	SOLOLIFT2 C-3
	HiDrainlift 3-37	●	SOLOLIFT2 C-3
	HiSewlift 3-135	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	HiDrainlift 3-24	●	SOLOLIFT2 D-2
	HiSewlift 3-15	●	SOLOLIFT2 WC-1
	Hisewlift 3-35	●	SOLOLIFT2 WC-3

SOLOLIFT2 modelli



Stazioni di sollevamento con tritratore


Adatte per acque nere



WC-1

Perfetta per installazioni con un solo WC e un sanitario aggiuntivo opzionale.


Pagina 8



WC-3

Gestisce acque reflue provenienti da un WC e fino a tre sanitari aggiuntivi.

Pagina 10



CWC-3


Adatta per WC sospesi e fino a tre sanitari aggiuntivi.

Pagina 12



Stazioni di sollevamento senza trituttore

Adatte per acque grigie



C-3

Gestisce acqua calda proveniente da massimo tre apparecchi, come lavatrici e lavastoviglie, oltre ad altre fonti di acque grigie.

Pagina 14



D-2

Estremamente compatta, per due apparecchi come lavandino, doccia o bidet.

Pagina 16

Accessori

Inclusi con SOLOLIFT2

- Adattatori di ingresso e uscita – collegano tubazioni con diametro da 22 a 50 mm

Opzionali

- Tubo flessibile di ricambio, con due fascette e adattatore di scarico; lunghezza 500mm
- Kit adattatore per secondo ingresso
- Sistema di allarme: modulo inseribile per segnalare eventuali malfunzionamenti

Pagina 18




SOLOLIFT2 WC-1

Perfetta per installazioni con
un singolo WC e un sanitario
aggiuntivo opzionale



Connessione di scarico: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$

Ingresso aggiuntivo: 1x $\varnothing 32/36/40$ (in alto)



○ Le dimensioni evidenziate vengono confrontate attentamente con quelle di altre pompe (sulla base dei dati tecnici disponibili sui siti dei produttori) per garantire che SOLOLIFT2 si integri perfettamente nello spazio previsto.



Adatto per il pompaggio di acque reflue da: 
1 WC (a pavimento)

Sanitari aggiuntivi opzionali, ad esempio:   
1 lavandino, bidet o orinatoio

Sostituisce:

● Compatibile senza modifiche

Le seguenti pompe possono essere sostituite direttamente con SOLOLIFT2. Il kit di accessori incluso contiene tutti i raccordi necessari.

Marca	Modello
DAB	GENIX 130(COMFORT)
IBO	Aquasan pro Pompa WC
SFA	SANIFLO
	SANIACCESS 1
	SANIACCESS 2
	SANIBROYEUR PRO UP / SANI BROY PRO UP / SANITOP UP
	SANIBROYEUR UP / SANIBROY UP / SANIFLO UP / SANITRIT UP
	SANITOP / SANIBROYEUR PRO / SANI- BROY PRO
	SANIBROYEUR TOP SILENCE / SANI 2
	SANIBROYEUR SILENCE / SANI 1: SANIBROYEUR/ SANIBROY / SANIFLO / SANITRIT
WILO	Hisewlift 3-35

● Compatibile con lievi adattamenti o accessori opzionali

Le seguenti pompe sono anch'esse sostituibili direttamente, ma potrebbero essere presenti leggere differenze nelle tubazioni, nelle dimensioni o nella configurazione dello scarico.

Marca	Modello
CICLON	XS Macerator
	L Macerator
JIMTEN	CICLON L, T-503
	CICLON L,T-604L
	CICLON XS, T502
	CICLON FIT1, T501FIT
	CICLON FIT2, T502FIT
SHIMGE	WT400A

SOLOLIFT2 WC-3




Gestisce acque reflue provenienti da un WC e fino a tre sanitari aggiuntivi



Connessione di scarico: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$

Ingresso aggiuntivo: 1x $\varnothing 32/36/40$ (in alto)

2x $\varnothing 36/40/50$ sui lati sinistro e destro del serbatoio



Le dimensioni evidenziate vengono confrontate attentamente con quelle di altre pompe (sulla base dei dati tecnici disponibili sui siti dei produttori) per garantire che SOLOLIFT2 si integri perfettamente nello spazio previsto.



Adatto per il pompaggio di acque reflue da:
1 WC (a pavimento)



Sanitari aggiuntivi opzionali, ad esempio:
1 lavandino, 1 doccia, 1 bidet o orinatoio



Sostituisce:

● Compatibile senza modifiche

Le seguenti pompe possono essere sostituite direttamente con SOLOLIFT2. Il kit di accessori incluso contiene tutti i raccordi necessari.

Marca	Modello
DAB	GENIX 130(COMFORT)
LEO	WC600A
	WC601A
SFA	"SANIACCESS 3"
	SANIPLUS UP
	SANIPLUS UP IP IP68/
	SANIPRO XR UP / SANIPRO UP
	SANIPRO / SANIPRO XR
	SANISLIM
	SANIPLUS
	SANIBEST PRO
WILO	SANIBROYEUR PLUS SILENCE / SANI 3
	Hisewlift 3-35

● Compatibile con lievi adattamenti o accessori opzionali

Le seguenti pompe sono anch'esse sostituibili direttamente, ma potrebbero essere presenti leggere differenze nelle tubazioni, nelle dimensioni o nella configurazione dello scarico.

Marca	Modello
CICLON	FIT Macerator
	L Macerator
IBO	Sanibo 4 Pompa WC
JIMTEN	CICLON L, T-503
	CICLON L, T-604L
	CICLON FIT 3,T503FIT
KESSEL	MINILIFT F
SHIMGE	WT400A
	WT500A
WATERMATIC (SFA)	W19P
	W15SP SILENCE

SOLOLIFT2 CWC-3




Gestisce acque reflue
provenienti da WC sospesi e
fino a tre sanitari aggiuntivi



Connessione di scarico: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$

Ingresso aggiuntivo: 1x $\varnothing 32/36/40$ (in alto)

2x $\varnothing 36/40/50$ sui lati sinistro e destro del serbatoio



○ Le dimensioni evidenziate vengono confrontate attentamente con quelle di altre pompe (sulla base dei dati tecnici disponibili sui siti dei produttori) per garantire che SOLOLIFT2 si integri perfettamente nello spazio previsto.



Adatto per il pompaggio di acque reflue da:

1 WC sospeso



Sanitari aggiuntivi opzionali, ad esempio:

1 lavandino, 1 doccia, 1 bidet o orinatoio



Sostituisce:

● Compatibile senza modifiche

Le seguenti pompe possono essere sostituite direttamente con SOLOLIFT2. Il kit di accessori incluso contiene tutti i raccordi necessari.

Marca	Modello
DAB	GENIX WL 130
	GENIX WL 110
SFA	SANIPACK PRO UP/ SANIACCESS PACK

● Compatibile con lievi adattamenti o accessori opzionali

Le seguenti pompe sono anch'esse sostituibili direttamente, ma potrebbero essere presenti leggere differenze nelle tubazioni, nelle dimensioni o nella configurazione dello scarico.

Marca	Modello
JIMTEN	CICLON T-604CS
LEO	WC601B
SFA	SANIPACK / SANINSIDE
SHIMGE	WT500B
WATERMATIC (SFA)	W16P
WILO	HiSewlift 3-I35

Nota: questa panoramica si basa su schede tecniche e informazioni disponibili sui siti dei produttori. Le specifiche possono variare.

SOLOLIFT2 C-3


Gestisce acqua calda proveniente da un massimo di tre apparecchi, come lavatrice e lavastoviglie, oltre ad altre acque grigie



Connessione di scarico: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$

Ingresso aggiuntivo: 1x $\varnothing 32/36/40$ (in alto)

2x $\varnothing 36/40/50$ sui lati sinistro e destro del serbatoio



Le dimensioni evidenziate vengono confrontate attentamente con quelle di altre pompe (sulla base dei dati tecnici disponibili sui siti dei produttori) per garantire che SOLOLIFT2 si integri perfettamente nello spazio previsto.



Gestisce acque grigie provenienti da tre diversi apparecchi in totale, ad esempio:

1 lavatrice e/o lavastoviglie (resiste ad acqua calda fino a 90 °C per 30 minuti)

1 vasca e/o doccia

1 lavandino o lavello cucina



Si integra nelle installazioni a parete e offre un passaggio libero di 20 mm.

Sostituisce:

● Compatibile senza modifiche

Le seguenti pompe possono essere sostituite direttamente con SOLOLIFT2. Il kit di accessori incluso contiene tutti i raccordi necessari.

Marca	Modello
DAB	GENIX VT 010
	GENIX VT 030
LEO	WC601C
SFA	SANI ACCESS PUMP
	SANISPEED (PLUS)
	SANIVITE 升利流/
	SANI PUMP2 (US variant)
WATERMATIC (SFA)	SANIPOMPE VITE
	VD120
WILO	HiDrainlift 3-35
	HiDrainlift 3-37

● Compatibile con lievi adattamenti o accessori opzionali

Le seguenti pompe sono anch'esse sostituibili direttamente, ma potrebbero essere presenti leggere differenze nelle tubazioni, nelle dimensioni o nella configurazione dello scarico.

Marca	Modello
CICLON	LS Macerator
JIMTEN	CICLON LS ,EB-705
WATERMATIC (SFA)	VD110


SOLOLIFT2 D-2

Estremamente compatto,
per due apparecchi come
lavandino, doccia o bidet



Connessione di scarico: $\varnothing 22/32$

Ingresso aggiuntivo: 2x $\varnothing 36/40/50$ sui lati sinistro e destro del serbatoio



Le dimensioni evidenziate vengono confrontate attentamente con quelle di altre pompe (sulla base dei dati tecnici disponibili sui siti dei produttori) per garantire che SOLOLIFT2 si integri perfettamente nello spazio previsto.



Gestisce acque reflue provenienti da due sanitari, ad esempio:

1 lavandino

1 doccia o bidet



Sostituisce:

● Compatibile senza modifiche

Le seguenti pompe possono essere sostituite direttamente con SOLOLIFT2. Il kit di accessori incluso contiene tutti i raccordi necessari.

Marca	Modello
IBO	Aquasan Pompa compatta per mini bagno
SFA	SANIDOUCHE+ /
	SANISHOWER+ /
	SANIPUMP+/SANIFLOOR UP
	SANIDOUCHE / SANISHOWER / SANI PUMP
	SANIDOUCHE FLAT /
	SANISHOWER FLAT con sifone incluso
WATERMATIC	VD80

● Compatibile con lievi adattamenti o accessori opzionali



Le seguenti pompe sono anch'esse sostituibili direttamente, ma potrebbero essere presenti leggere differenze nelle tubazioni, nelle dimensioni o nella configurazione dello scarico.

Marca	Modello
WATERMATIC (SFA)	VD90 con sifone incluso
WILO	HiDrainlift 3-24

Accessori per SOLOLIFT2


Ogni SOLOLIFT2 è fornito con un kit di adattatori di ingresso e uscita. Sono disponibili anche accessori opzionali, se necessari, per completare l'installazione.

Incluso nella confezione con SOLOLIFT2

Prodotto	Descrizione	Applicabile a	Codice Prodotto
Kit adattatore, ingresso 	Kit per secondo ingresso ø40/40/32.	D-2	97775334
Kit adattatore, ingresso 	Kit per secondo ingresso ø50/50/40.	WC-3, CWC-3, C-3	97775335
Anello adattatore 	Kit adattatore Ø36 (UK)	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3, D2	97775336
Raccordo di mandata 	Uscita ø32, ø40	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Tappo e raccordo di mandata 	Tappo di mandata e prolunga di mandata, uscita	WC-1, WC-3, C-3	
Adattatori 	Adattatori per diversi diametri di tubo, uscita: Ø22, Ø25, Ø28 e Ø36	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Fascetta 	Fascetta per collegamento, uscita	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Raccordo di mandata 	Uscita, ø22, ø32	D-2	



Accessori opzionali

Prodotto	Descrizione	Applicabile a	Codice Prodotto
Dispositivo di allarme 	Allarme acustico in caso di malfunzionamento. Scheda elettronica da inserire nell'apposito alloggiamento interno.	WC-1, WC-3, CWC-3	97772315
Tubo di ricambio 	Tubo flessibile in PVC con due fascette e adattatore per l'uscita di SOLOLIFT2. Lunghezza: 500 mm Diametro interno: Ø32 Diametro esterno: Ø38	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	97772316
Interruttore di livello 	Interruttore a galleggiante magnetico. Lunghezza del cavo: 10 m	C-3	97775337
Tubo di scarico 	Tubo flessibile in PVC con due fascette e tappo. Utilizzato per lo svuotamento del serbatoio SOLOLIFT2 durante la manutenzione. Lunghezza: 500 mm Diametro interno: Ø12 Diametro esterno: Ø14,4	WC-1, WC-3	97789093
Tubo di prolunga 	Collegare SOLOLIFT2 WC-1 o WC-3 ad alcune tipologie di WC (ad esempio modelli Ifö) può risultare complesso. Questi modelli presentano una cornice in ceramica attorno all'uscita posteriore che ostacola un collegamento rapido al SOLOLIFT2. In questi casi, un tubo di prolunga aiuta a velocizzare l'installazione.	WC1, WC-3	98162129 (250 mm) 98162133 (160 mm)

