



Vervangingsgids

Kies de juiste SOLOLIFT2 vervanger voor
bestaande opvoerinstallaties in woningen.

GRUNDFOS 

Possibility in every drop

Vervangingsgids SOLOLIFT2

Waarom upgraden naar SOLOLIFT2?

Wanneer opvoerinstallaties of vermalers bij je klanten steeds vaker verstopping, beginnen te lekken of geurhinder veroorzaken, is het tijd om een vervanging te overwegen.





SOLOLIFT2 is de ideale upgrade:
eenvoudiger in keuze, installatie en
onderhoud – en betrouwbaarder dan
andere alternatieven op de markt.

Eenvoudige te kiezen

Met slechts vijf modellen dekt SOLOLIFT2 alle toepassingen. Grundfos biedt een overzichtelijk assortiment. Een duidelijk assortiment van vijf SOLOLIFT2 modellen voor huishoudelijke opvoer- en afvoertoepassingen. Ze zijn eenvoudig te kiezen, zonder overlapping, en dragen wereldwijd dezelfde naam. Zo maak je makkelijk de juiste keuze en weet je ook bij toekomstige projecten meteen welk model je nodig hebt.

Eenvoudiger te plaatsen

SOLOLIFT2 bespaart installatietijd in vergelijking met andere alternatieven op de markt. De plug-and-go, voorgesmonteerde SOLOLIFT2 is uitgerust met slimme in- en uitlaataansluitingen die tot 10 mm speling toelaten, en met een 360° draaibare aansluiting voor een eenvoudige horizontale of verticale aansluiting op bestaande afvoerleidingen.

Eenvoudiger te onderhouden

SOLOLIFT2 is veel eenvoudiger te ontstoppen en onderhouden dan andere opvoerinstallatie. Met de SOLOLIFT2 volstaat een schroevendraaier. Bij WC-modellen is de motor modulair opgebouwd, wat vervanging vereenvoudigt. Dankzij het uitgebreide gamma aan wisselstukken beperkt je onderhoudstijd en -kosten.

Robuust en betrouwbaar

SOLOLIFT2 is ontworpen om sterker, efficiënter en beter bestand tegen warm water te zijn. In grijswatertoepassingen is SOLOLIFT2 bestand tegen temperaturen tot 90 °C gedurende 30 minuten (C-3-model) – meer dan eender welke model op de markt. De WC-modellen zijn uitgerust met krachtigere motoren en professionele versnijders, zodat het afvalwater probleemloos blijft afvoeren.

Bekijk op de volgende pagina's welke SOLOLIFT2 de juiste vervanger is.

Welke pomp vervang je?

Vervangingsoverzicht: kies het perfecte vervangmodel

Bij de keuze van een vervangingspomp is precisie cruciaal. Daarom is ons vervangingsoverzicht ontworpen om ervoor te zorgen dat je nieuwe SOLOLIFT2 naadloos integreert in de bestaande installatie. Zo pakken we dat aan:

- Passende afmetingen: we vergelijken zorgvuldig de totale afmetingen (lengte, hoogte en breedte) van elke pomp op basis van de technische gegevens uit de documentatie van de fabrikant, zodat de pomp perfect past in de voorziene ruimte.
- Positie van in- en uitlaten: de exacte positie en diameter van zowel in- als uitlaten worden afgecheckt, zodat ingrijpende aanpassingen tot een minimum beperkt blijven.
- Aantal aansluitingen: we controleren het aantal in- en uitlaten voor een vlotte en zorgeloze installatie.
- Installatiegemak: onze analyse gaat na of de vervanging kan gebeuren met slechts beperkte leidingaanpassingen of door hergebruik van bestaande toebehoren, zoals

verlengbuizen en adapters. Zo bespaar je tijd en kosten.

Met deze criteria als basis van ons vervangingsoverzicht ben je zeker van een vlotte en efficiënte overstap naar je nieuwe pomp – zonder verrassingen, met betrouwbare prestaties.

Vind je een bestaande pomp hier niet terug?

Geen probleem. Er is zeker een geschikte SOLOLIFT2 oplossing beschikbaar; mogelijk vraagt dit enkel wat extra installatiewerk. Neem gerust contact op met je lokale Grundfos contact – die helpt je graag verder.

Let op: dit overzicht is opgesteld op basis van technische gegevens en informatie van de websites van de fabrikanten. Specificaties kunnen afwijken.

- Past zonder aanpassingen
- Past met beperkte aanpassingen of optionele toebehoren

Merk	Model	Fit	Vervangingsmodel
DAB	GENIX VT 010	●	SOLOLIFT2 C-3
	GENIX VT 030	●	SOLOLIFT2 C-3
	GENIX WL 130	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	GENIX WL 110	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	GENIX 110(COMFORT)	●	SOLOLIFT2 WC-1
	GENIX 130(COMFORT)	●	SOLOLIFT2 WC-3
KESSEL	MINILIFT F	●	SOLOLIFT2 WC-3
LEO	WC601C	●	SOLOLIFT2 C-3
	WC601B	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	WC600A	●	SOLOLIFT2 WC-3
	WC601A	●	SOLOLIFT2 WC-3
SFA	SANI ACCESS PUMP	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANISPEED (PLUS)	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIVITE SANI PUMP2 (US variant)	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIPOMPE VITE	●	SOLOLIFT2 C-3
	SANIPACK / SANINSIDE	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	SANIPACK PRO UP / SANIACCESS PACK	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	SANIDOUCHE+ / SANISHOWER+ / SANIPUMP+ / SANIFLOOR UP	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIDOUCHE / SANISHOWER / SANI PUMP	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIDOUCHE FLAT / SANISHOWER FLAT including siphon	●	SOLOLIFT2 D-2
	SANIFLO	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIACCESS 1	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIACCESS 2	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR PRO UP / SANI BROY PRO UP / SANITOP UP	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR UP / SANIBROY UP / SANIFLO UP / SANITRIT UP	●	SOLOLIFT2 WC-1

	SANITOP / SANIBROYEUR PRO / SANIBROY PRO	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR TOP SILENCE / SANI 2	●	SOLOLIFT2 WC-1
	SANIBROYEUR SILENCE / SANI 1 : SANIBROYEUR/ SANIBROY / SANIFLO / SANITRIT	●	SOLOLIFT2 WC-1
	"SANIACCESS 3 "	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS UP	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS UP IP IP68	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPRO XR UP / SANIPRO UP	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPRO / SANIPRO XR	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANISLIM	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIPLUS	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIBEST PRO	●	SOLOLIFT2 WC-3
	SANIBROYEUR PLUS SILENCE / SANI 3	●	SOLOLIFT2 WC-3
WATERMATIC	VD80	●	SOLOLIFT2 D-2
WATERMATIC (SFA)	VD110	●	SOLOLIFT2 C-3
	VD120	●	SOLOLIFT2 C-3
	W16P	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	"VD90 including siphon"	●	SOLOLIFT2 D-2
	W19P	●	SOLOLIFT2 WC-3
	W15SP SILENCE	●	SOLOLIFT2 WC-3
WILO	HiDrainlift 3-35	●	SOLOLIFT2 C-3
	HiDrainlift 3-37	●	SOLOLIFT2 C-3
	HiSewlift 3-I35	●	SOLOLIFT2 CWC-3
	HiDrainlift 3-24	●	SOLOLIFT2 D-2
	HiSewlift 3-15	●	SOLOLIFT2 WC-1
	Hisewlift 3-35	●	SOLOLIFT2 WC-3

SOLOLIFT2 modellen



Opvoerinstallaties met versnijding

Geschikt voor zwart water



WC-1

Geschikt voor installaties met één toilet en optioneel één extra sanitair toestel.



WC-3

Geschikt voor het afvoeren van afvalwater van één toilet en tot drie extra sanitaire toestellen.



CWC-3

Geschikt voor hangtoiletten en tot drie extra sanitaire toestellen.



Opvoerinstallaties zonder versnijding

Geschikt voor grijs water



C-3

Verwerkt het warm afvalwater tot drie toestellen, zoals wasmachines en vaatwassers. samen met andere bronnen grijs afvalwater.

Pagina 14



D-2

Uiterst compact, geschikt voor twee toestellen zoals één wastafel en één douche of urinoir.

Pagina 16

Toebehoren

Inbegrepen bij SOLOLIFT2

- In- en uitlaatadapters – voor aansluiting op leidingen met een diameter van 22–50 mm.

Optioneel

- Flexibele vervangslang – inclusief twee klemmen en persadapter; lengte 500 mm
- Adapterkit – voor een tweede inlaat
- Alarmsysteem – insteekbare alarmmodule die waarschuwt bij een storing


Pagina 18

SOLOLIFT2 WC-1

Geschikt voor installaties met één toilet en één optioneel extra sanitair toestel.



Afvoeraansluiting: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$
Extra inlaat: 1x $\varnothing 32/36/40$ at the top



De gemarkeerde afmetingen worden zorgvuldig vergeleken met die van andere pompen (op basis van technische gegevens van de website van de fabrikant), om ervoor te zorgen dat SOLOLIFT2 perfect past in de voorziene ruimte.



Geschikt voor het verpompen van afvalwater van: 1x toilet (staand)



Extra sanitaire toestellen optioneel, zoals: 1x wastafel, 1 x bidet of urinoir



Vervanging voor:

● Past zonder aanpassingen

De volgende pompen kunnen rechtstreeks worden vervangen door SOLOLIFT2. De meegeleverde set toebehoren bevat alle nodige aansluitstukken.




Merk	Model
DAB	GENIX 130(COMFORT)
SFA	SANIFLO
	SANIACCESS 1
	SANIACCESS 2
	SANIBROYEUR PRO UP /
	SANI BROY PRO UP / SANITOP UP
	SANIBROYEUR UP / SANIBROY UP /
	SANIFLO UP / SANITRIT UP
	SANITOP / SANIBROYEUR PRO / SAN-
	IBROY PRO
	SANIBROYEUR TOP SILENCE / SANI 2
WILO	SANIBROYEUR SILENCE / SANI 1:
	SANIBROYEUR/ SANIBROY / SANIFLO /
	SANITRIT
	Hisewlift 3-35

SOLOLIFT2 WC-3

Geschikt voor het afvoeren van afvalwater van één toilet tot drie extra sanitaire toestellen.



Afvoeraansluiting: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$
 Extra inlaat: 1x $\varnothing 32/36/40$ at the top
 2x $\varnothing 36/40/50$ on the left and right sides of the tank



De gemarkeerde afmetingen worden zorgvuldig vergeleken met die van andere pompen (op basis van technische gegevens van de website van de fabrikant), om ervoor te zorgen dat SOLOLIFT2 perfect past in de voorziene ruimte.



Geschikt voor het verpompen van afvalwater van: 1x toilet (staand)



Extra sanitaire toestellen optioneel, zoals: 1x wastafel, 1 x douche, 1 x bidet of urinoir



Vervanging voor:

● Past zonder aanpassingen

De volgende pompen kunnen rechtstreeks worden vervangen door SOLOLIFT2. De meegeleverde set toebehoren bevat alle nodige aansluitstukken.

Merk	Model
DAB	GENIX 130(COMFORT)
LEO	WC600A
	WC601A
SFA	"SANIACCESS 3"
	SANIPLUS UP
	SANIPLUS UP IP IP68
	SANIPRO XR UP / SANIPRO UP
	SANIPRO / SANIPRO XR
	SANISLIM
	SANIPLUS
	SANIBEST PRO
	SANIBROYEUR PLUS SILENCE / SANI 3
WILO	Hisewlift 3-35

● Past met beperkte aanpassingen of toebehoren

Deze pompen zijn ook vervangbaar, al kunnen kleine aanpassingen aan leidingen, afmetingen of uitlaatorientatie nodig zijn. Je lokale Grundfos partner adviseert je graag.



Merk	Model
KESSEL	MINILIFT F
WATERMATIC (SFA)	W19P
	W15SP SILENCE

SOLOLIFT2 CWC-3




Geschikt voor hangtoiletten
en tot drie extra sanitaire
toestellen.

Afvoeraansluiting: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$
Extra inlaat: 1x $\varnothing 32/36/40$ bovenaan
2x $\varnothing 36/40/50$ links en rechts van de tank



- De gemarkeerde afmetingen worden zorgvuldig vergeleken met die van andere pompen (op basis van technische gegevens van de website van de fabrikant), om ervoor te zorgen dat SOLOLIFT2 perfect past in de voorziene ruimte.





Geschikt voor het verpompen van afvalwater van: 1x toilet (hangend)



Extra sanitaire toestellen optioneel, zoals: 1x wastafel, 1 x douche, 1 x bidet of urinoir



Vervanging voor:

● Past zonder aanpassingen

De volgende pompen kunnen rechtstreeks worden vervangen door SOLOLIFT2. De meegeleverde set toebehoren bevat alle nodige aansluitstukken.

Merk	Model
DAB	GENIX WL 130
	GENIX WL 110
SFA	SANIPACK PRO UP / SANIACCESS PACK

● Past met beperkte aanpassingen of toebehoren

Deze pompen zijn ook vervangbaar, al kunnen kleine aanpassingen aan leidingen, afmetingen of uitlaatorientatie nodig zijn. Je lokale Grundfos partner adviseert je graag.


Merk	Model
LEO	WC601B
SFA	SANIPACK / SANINSIDE
WATERMATIC (SFA)	W16P
WILO	HiSewlift 3-I35

SOLOLIFT2 C-3

Verwerkt het warm afvalwater van drie toestellen, zoals wasmachines en vaatwassers samen met andere bronnen grijs afvalwater.



Afvoeraansluiting: $\varnothing 22/25/28/32/36/40$
 Extra inlaat: 1x $\varnothing 32/36/40$ bovenaan
 2x $\varnothing 36/40/50$ links en rechts van de tank





Geschikt voor het verpompen van grijs afvalwater van in totaal drie toestellen, zoals:

1× wasmachine en/of vaatwasser (warmwaterbestendig tot 90 °C gedurende 30 minuten)

1× bad en/of douche

1× wastafel of keukenspoelbak



Geschikt voor voorwandinstallaties en voorzien van een vrije doorlaat van 20 mm.

Vervanging voor:

● Past zonder aanpassingen

De volgende pompen kunnen rechtstreeks worden vervangen door SOLOLIFT2. De meegeleverde set toebehoren bevat alle nodige aansluitstukken.

Merk	Model
DAB	GENIX VT 010
	GENIX VT 030
LEO	WC601C
SFA	SANI ACCESS PUMP
	SANISPEED (PLUS)
	SANIVITE
	SANIPOMPE VITE
WATERMATIC (SFA)	VD120
WILO	HiDrainlift 3-35
	HiDrainlift 3-37

● Past met beperkte aanpassingen of toebehoren

Deze pompen zijn ook vervangbaar, al kunnen kleine aanpassingen aan leidingen, afmetingen of uitlaatorientatie nodig zijn. Je lokale Grundfos partner adviseert je graag.


Merk	Model
WATERMATIC (SFA)	VD110

SOLOLIFT2 D-2

Uiterst compact, geschikt voor twee toestellen zoals één wastafel en een douche of urinoir.



Afvoeraansluiting: $\varnothing 22/32$
Extra inlaat: 2x $\varnothing 36/40/50$ links en rechts van de tank



- De gemarkeerde afmetingen worden zorgvuldig vergeleken met die van andere pompen (op basis van technische gegevens van de website van de fabrikant), om ervoor te zorgen dat SOLOLIFT2 perfect past in de voorziene ruimte.



Geschikt voor twee verschillende sanitaire toepassingen, zoals:

1x wastafel

1x douche of urinoir



Vervanging voor:

● Past zonder aanpassingen

De volgende pompen kunnen rechtstreeks worden vervangen door SOLOLIFT2. De meegeleverde set toebehoren bevat alle nodige aansluitstukken.

Merk	Model
SFA	SANIDOUCHE+ /
	SANISHOWER+ /
	SANIPUMP+/SANIFLOOR UP
	SANIDOUCHE / SANISHOWER / SANI PUMP
	SANIDOUCHE FLAT /
	SANISHOWER FLAT including siphon
WATERMATIC	VD80

● Past met beperkte aanpassingen of toebehoren


Deze pompen zijn ook vervangbaar, al kunnen kleine aanpassingen aan leidingen, afmetingen of uitlaatorientatie nodig zijn. Je lokale Grundfos partner adviseert je graag..

Merk	Model
WATERMATIC (SFA)	VD90 including siphon
WILO	HiDrainlift 3-24

Toebehoren voor SOLOLIFT2


Elke SOLOLIFT2 wordt geleverd met een in- en uitlaatadapterset. Indien nodig zijn er ook toebehoren beschikbaar om je installatie te vervolledigen.

Inbegrepen in SOLOLIFT2 verpakking

Product	Omschrijving	Geschikt voor	Product nummer
Adapterkit, inlaat 	Kit, tweede inlaat ø40/40/32.	D-2	97775334
Adapterkit, inlaat 	Kit, tweede inlaat ø50/50/40.	WC-3, CWC-3, C-3	97775335
Adapterring 	Kit, adapter ø36 UK.	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3, D2	97775336
Afvoeraansluiting 	Uitlaat ø32, ø40	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Plug en afvoer 	Afsluitplug en afvoerextentie, uitlaat	WC-1, WC-3, C-3	
Adapters 	Adapters voor verschillende leidingafmetingen, uitlaat, ø22, ø25, ø28, en ø36	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Klem 	Aansluitklem, uitlaat	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	
Afvoeraansluiting 	Uitlaat, ø22, ø32	D-2	



Optionele toebehoren

Product	Omschrijving	Geschikt voor	Productnummer
Alarm 	Akoestisch alarm bij storing. Printplaat die in een interne sleuf wordt geplaatst.	WC-1, WC-3, CWC-3	97772315
Vervangslang 	Flexibele PVC-slang met twee klemmen en een adapter voor de uitlaat van SOLOLIFT2. Lengte: 500 mm Binnendiameter: $\varnothing 32$ Buitendiameter: $\varnothing 38$	WC-1, WC-3, CWC-3, C-3	97772316
Niveauschakelaar 	Magnetische vlotterschakelaar. Kabellengte: 10 m	C-3	97775337
Aftapslang 	Flexibele PVC slang met twee klemmen en een afsluitplug. Geschikt wanneer de SOLOLIFT2 tank moet worden afgetapt voor onderhoud. Lengte: 500 mm Binnendiameter: $\varnothing 12$ Buitendiameter: $\varnothing 14,4$	WC-1, WC-3	97789093
Verlengbuis 	Het aansluiten van een SOLOLIFT2 WC-1 of WC-3 op bepaalde toiletvarianten, zoals Ifö, kan soms een uitdaging zijn. Deze toiletten hebben een keramisch kader rond de uitlaataansluiting aan de achterzijde, wat een (snelle) aansluiting op SOLOLIFT2 bemoeilijkt. In dergelijke gevallen kan een verlengbuis de installatietijd aanzienlijk verkorten.	WC-1, WC-3	98162129 (250 mm) 98162133 (160 mm)

