

# Guida alla sostituzione - ALPHA2

Questo elenco offre una panoramica di facile consultazione di molti dei vecchi circolatori che incontrerai nel tuo lavoro quotidiano e che potrai sostituire con Grundfos ALPHA2. Le pompe sostitutive suggerite sono ALPHA2 25-40 e 25-60 180 mm.



## WILO

ALPHA2 25-40	ALPHA2 25-60
Atmos PICO 25/1-4	Atmos PICO 25/1-6
Yonos PICO(plus) 25/1-4	Yonos PICO(plus) 25/1-6
Stratos PICO(plus) 25/1-4	Stratos PICO(plus) 25/1-6
Stratos ECO 25/1-3	Stratos ECO 25/1-5
Smart 25/4	Smart 25/6
Star-EP 25/1-3	Star-EP 25/1-5
Star-E 25/1-3	Star-E 25/1-5
Star-A 25/4	Star-A 25/6
Star-RS 25-4	Star-RS 25-6
RS 25/2 E(n)	RS 25/3 E(n)
RS 25-4	RS 25-6
RS 25/60 r, 25/60 v	RS 25/70 r, 25/70 v

E tante altre.

## SALMSON

ALPHA2 25-40	ALPHA2 25-60
Priux home 40-25/180	Priux home 60-25/180
Sirix home 40-25/180	Sirix home 60-25/180
Sirix Jr 3 m	Sirix Jr 5 m
NXT 33-25 P	NXT 53-25 P (homeson)
NXP 33-25 P	NXP 53-25 P
NXi 33-25 P	NYi 53-25 P (aXess 130 mm)
NXL 13-25, 33-25, 43-25 (P)	NXL 53-25, 57-25, 63-25 (P)
MXL 10-25, 12-25, 15-25 (P)	MXL 25-25, 30-25, 50-25 (P)

E tante altre.

## Biral

ALPHA2 25-40	ALPHA2 25-60
PrimAX 25-3 180, 25-4 180	PrimAX 25-6 180
AX 10-1, 12-1	AX 13-1
MXE 12-1	MXE 13-1
MX 10-1, 12-1	MX 13-1
ME 12-1	ME 13-1
M 10-1, 12-1	M 13-1
NRB 11-1, 12-1	NRB 13 TE-1
NRB 10 S-1, 11 S-1, 12 S-1	NRB 13 S-1

E tante altre.

## DAB

ALPHA2 25-40	ALPHA2 25-60
Evosta3 40/180	Evosta3 60/180
Evosta2 40-70/180 (Sp. 1)	Evosta2 40-70/180 (Sp. 2 o 3)
Evo tron 40/180	Evo tron 60/180
VEA 35/180	VEA 55/180, 65/180
VA 25/180, 35/180	VA 55/180, 65/180
A 35/180	A 55/180, 65/180

E tante altre.

## Grundfos

ALPHA2 25-40	ALPHA2 25-60
ALPHA2 25-40 180	ALPHA2 25-60 180
ALPHA1 25-40 180	ALPHA1 25-60 180
ALPHA2 L 25-40 180	ALPHA2 L 25-60 180
ALPHA Pro 25-40 180	ALPHA Pro 25-60 180
ALPHA+ 25-40 180	ALPHA+ 25-60 180
ALPHA 25-40 180	ALPHA 25-60 180
UPE 25-40 180	UPE 25-60 180
UPE 25-25 180	UPE 25-45 180
UPS 25-40 (-30, -20) 180	UPS 25-60 (25-50) 180
UPS 15-35x20	UPS 15-45x20
UPS 20-35	UPS 20-45, UPS 20-60

E tante altre.

## EMB (Svizzera)

ALPHA2 25-40	ALPHA2 25-60
Simplex-Micra 25/1-4	Simplex-Micra 25/1-6
Stratos-Micra 25/1-4	Stratos-Micra 25/1-6
ECO-Star 25/1-3	ECO-Star 25/1-6
Star-E 25/1-3	Star-E 25/1-5
Star-E 25/2	---
RSE 25, 25/4	RSE 25/6
RS 25/2 E(n)	RS 25/3 E(n)
RS 25/2, 25/4	RS 25/6
RP 25/60-2	---
NS 25-25, 25-35	NS 25-55

E tante altre.

## KSB

ALPHA2 25-40	ALPHA2 25-60
Calio S 25-40	Calio S 25-60
Riotronic S 25-40	Riotronic S 25-60
Riotronic P 25-40	Riotronic P 25-60
Riotronic ECO 25-40	Riotronic ECO 25-60
Riotronic 25-40	Riotronic 25-60
----	Riotron E 25/1-5
Riomatic C 22/20	Riomatic C 22/35
Rio-Eco N 25-40	Rio-Eco N 25-60
Riovar 22-2 E, 22-3 E	Riovar 22-4 E, 22-5 E, 22-6 E
Rio C 25-15, 25-25, 25-40	Rio C 25-50, 25-60
Rio C 22/25, C 22/40	Rio C 22/50, 22/60

E tante altre.

## LOWARA

ALPHA2 25-40	ALPHA2 25-60
Ecocirc S(+)-25-4/180	Ecocirc M(+)-25-6/180
Ecocirc Premium 25-4/180	Ecocirc Premium 25-6/180
Ecocirc Basic 25-4/180	Ecocirc Basic 25-6/180
Ecocirc 25-4/180	Ecocirc 25-6/180
EV(+)-25-4/180	EV(+)-25-6/180
EA(+)-25-4/180	EA(+)-25-6/180
ETLC 25-4 L	ETLC 25-6 L
ATLC 25-4 L	ETLC 25-6 L
TLC 25-2.5L, 25-4L	TLC 25-5L, 25-6L
ATCR 3	ATCR 5
ETCR 25-3L, ETCR 25-4L	---
TCR 25-4 (L)	TCR 25-5 (L), TCR 25-6
PLM 3 L	TLM 3 L / 2
NTLM 3L/2	NTLM 34L/2
RL2S 25-40	RL2S 25-50, 25-60

E tante altre.

Per ulteriori dettagli visita [www.grundfos.com](http://www.grundfos.com) e digita la pompa da sostituire nello strumento di sostituzione