

그린포스 CMBE TWIN 부스터

이 펌프는 소형 사무실 건물, 학교 또는 병원에 특히 적합합니다.



캐스케이드 부스터 시스템
정압
펌프 간 교대 운전
쉬운 설치

그런포스 CMBE TWIN은 상업용 수도 공급 및 상업적 증대를 위한 소형 트윈 부스터 펌프입니다

그런포스 CMBE TWIN은 상업용 수도 공급 및 상업적 적용 증대를 위한 소형 트윈 부스터 펌프입니다. 내장 속도 제어기를 통해 CMBE가 배관 시스템에 일정한 압력을 유지할 수 있으며 주로 다음과 같은 장소에 사용됩니다:

- 클러스터 공동 주택
- 아파트 건물
- 학교
- 소규모 호텔
- 소규모 사무실 건물
- 소규모 산업 플랜트 및 기업
- 병원

CMBE TWIN 부스터 시스템은 병렬로 연결된 2개의 CMBE 부스터로 구성되며 공통 베이스 플레이트에 장착되어 다음의 기능을 제공합니다.

- 내장 속도 제어기를 통한 정압
- 캐스케이드 제어 및 펌프 교대 운전
- 공회전 방지
- 간편한 설치

정압

내장 속도 제어기는 배관 시스템의 압력을 일정하게 유지합니다.

캐스케이드 제어

캐스케이드 제어를 통해 펌프를 끄는 방식으로 부스터 시스템의 성능이 자동으로 소모량에 맞게 조정되도록 보장합니다.

펌프 교대 운전


펌프 교대 운전을 통해 시간 경과에 따라 작동 시간이 펌프에 고르게 분배되도록 보장합니다.

공회전 방지

공회전은 베어링 및 샤프트 씰을 손상시킬 수 있으므로 공회전 방지는 매우 중요합니다.

간편한 설치

부스터는 설치가 간편합니다. 부스터가 배관에 연결되면 플러그를 꽂기만 하면 됩니다.




쉬운 작동



펌프 터미널 박스의 제어판을 사용하면 설정점 설정을 수동으로 변경할 수 있습니다. 펌프 작동 상태는 제어판의 그런포스 Eye를 통해 표시됩니다.

부속품

흡입구/토출구 배관을 쉽게 설치할 수 있도록 CMBE TWIN 부스터에 흡입구/토출구 배관 키트를 사용할 수 있습니다. 배관 키트에는 볼 밸브, 유니온 및 1½" 토출구 연결부가 포함되어 있습니다.



CMBE TWIN용 흡입구/토출구 배관 키트

한국그런포스펌프(주)
서울시 서초구 강남대로 351
(청남빌딩 10층)
전화: 02 531 7600
gpk_sales@sales.grundfos.com
www.grundfos.co.kr

