



GRUNDFOS CR(N) 185, CR(N) 215, CR(N) 255

PARA QUEM DESAFIA OS LIMITES

A nova geração de grandes bombas CR(N) da Grundfos apresenta três novos caudais até 400 m³/h, eficiência de excelência e novas características.

Mais fiável

As grandes bombas CR(N) estão mais robustas e resilientes do que nunca, empregando tecnologia de ponta na conceção baseada em simulação, nos materiais e ensaios, e na produção.



Mais Eficiente

Através do design hidráulico - do impulsor e das alhetas-guia à entrada, compressão, camisa e difusor - a nova geração de bombas CR(N) da Grundfos proporciona eficiência energética de excelência. Graças à sua pequena pegada, as bombas CR(N) são de instalação muito mais fácil e menos dispendiosa do que outros sistemas de bombeamento.

Mais opções

A nova geração de bombas CR(N) da Grundfos introduz ainda mais opções no que já era o sistema mais configurável do mundo - incluindo maior pressão, menor NPSH, e a utilização de motores standard. E é claro que as novas bombas CR(N) também estão disponíveis como sistemas de pressurização integrados, com acionamentos de frequência variável (AFVs) CUE dedicados.

| Especificações Técnicas | Modelos 50 Hz | | | Modelos 60 Hz | | | |
|------------------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | Modelo | CR/CRN 185 | CR/CRN 215 | CR/CRN 255 | CR/CRN 185 | CR/CRN 215 | CR/CRN 255 |
| Alt. Manométrica Máx. | | 400 m | 320 m | 320 m | 370 m | 260 m | 280 m |
| Caudal máx. | | 240 m ³ /h | 290 m ³ /h | 340 m ³ /h | 290 m ³ /h | 340 m ³ /h | 390 m ³ /h |
| Potência Motor | | 18,5-200 kW | 22-200 kW | 30-200 kW | 37-200 kW | 37-200 kW | 55-200 kW |
| Pressão | | CR (ferro fundido) - pressão máx. funcionamento - 25 bar CRN (aço inoxidável) - pressão máx. funcionamento - 40 bar | | | CR (ferro fundido) - pressão máx. funcionamento - 30 bar (435 PSI) CRN (aço inoxidável) - pressão máx. funcionamento - 40 bar (580 PSI) | | |



Grundfos Product Center



POUPE TEMPO COM O GRUNDFOS PRODUCT CENTER

O Grundfos Product Center permite-lhe encontrar, configurar e dimensionar bombas online. É a forma mais rápida e fácil de conseguir exatamente o que precisa. Comece em product-selection.grundfos.com

BOMBAS GRUNDFOS PORTUGAL
 Rua Calvet de Magalhães, 241
 2770-153 | Paço de Arcos
 Tel.: (+351) 21 440 76 00
www.grundfos.pt

