



GRUNDFOS CR(N) 185, CR(N) 215, CR(N) 255

PER CHI AMA SUPERARE I PROPRI LIMITI

La nuova generazione di pompe Grundfos CR(N) di grandi dimensioni introduce portate fino a 400 m³/h (1750 gpm), nuove caratteristiche e un'efficienza assolutamente ineguagliabile.

Maggiore affidabilità

Le pompe CR(N) di grandi dimensioni sono più resistenti e sono dotate di una tecnologia all'avanguardia in termini di simulazioni, design, materiali, collaudi e produzione.



Rapporto costo/efficienza insuperabile

Grazie al suo design idraulico, dalla girante e le alette di guida all'ingresso alla porta di scarico, il manicotto e il diffusore, la nuova generazione di pompe CR(N) di Grundfos offre un'efficienza energetica impareggiabile. L'ingombro ridotto permette di installare queste pompe in modo più semplice e meno costoso rispetto ad altri sistemi.

Un'ampia gamma di opzioni

La nuova generazione di pompe CR(N) Grundfos aggiunge ancora più opzioni al sistema precedente, includendo una pressione maggiore, NPSH minore e l'uso di motori standard. Ovviamente, le nuove pompe CR(N) sono disponibili anche come sistemi di aumento pressione integrati, dotati di convertitori di frequenza (VFD) dedicati.

Specifiche tecniche	Modelli da 50 Hz			Modelli da 60 Hz		
	CR, CRN 185	CR, CRN 215	CR, CRN 255	CR, CRN 185	CR, CRN 215	CR, CRN 255
Modello	CR, CRN 185	CR, CRN 215	CR, CRN 255	CR, CRN 185	CR, CRN 215	CR, CRN 255
Prevalenza massima	400 m	320 m	320 m	370 m (1213 Ft)	260 m (853 Ft)	280 m (918 Ft)
Portata massima	240 m ³ /h	290 m ³ /h	340 m ³ /h	290 m ³ /h (1276 gpm)	340 m ³ /h (1496 gpm)	390 m ³ /h (1716 gpm)
Potenza motore	18,5-200 kW	22-200 kW	30-200 kW	37-200 kW	37-200 kW	55-200 kW
Pressione	CR (ghisa): pressione d'esercizio max 25 bar CRN (acciaio inox): pressione d'esercizio max 40 bar			CR (ghisa): pressione d'esercizio max 30 bar (435 PSI) CRN (acciaio inox): pressione d'esercizio max 40 bar (580 PSI)		



Grundfos Product Center

RISPARMIA TEMPO CON IL GRUNDFOS PRODUCT CENTER



Il Grundfos Product Center vi permette di trovare, configurare e dimensionare le pompe direttamente online. È il mondo più semplice e rapido per trovare esattamente quello che di cui avete bisogno.

Visitate il sito product-selection.grundfos.com

GRUNDFOS Pompe Italia S.R.L.
 Via Gran Sasso, 4
 20060 Truccazzano (MI)
 Tel: +39 02 95 83 81 12
www.grundfos.it

