












**PERFEKT VAND
I HELE HJEMMET**

QUICKGUIDE

TRYKFORØGNING









TRYKFORØGNING - VALG AF PUMPE

Brug tabellerne nedenfor til at vælge den korrekte pumpe til din vandforsyningsopgave.
Brug derefter størrelsesguiden til at vælge den rigtige variant.


	God	Bedre	Bedst
 <p>Trykforøgning fra tagtank</p>	 <p>JP pumpe og Booster</p>	 <p>SCALA2</p>	 <p>CME BOOSTER</p>
<p>Positivt tilgangstryk (ned til 1 meter under niveau)</p>  <p>Trykforøgning fra tank</p>	 <p>JP pumpe og Booster</p>	 <p>SCALA2</p>	
 <p>Trykforøgning fra hovedledning</p>	 <p>JP pumpe og Booster</p>	 <p>SCALA2</p>	 <p>CME BOOSTER</p>


TRYKFORØGNING - VALG AF PUMPE

Brug tabellerne nedenfor til at vælge den korrekte pumpe til din vandforsyningsopgave.
Brug derefter størrelsesguiden til at vælge den rigtige variant.

	God	Bedre	Bedst
<p>Negativt tilgangstryk</p>  <p>Trykforøgning fra brønd eller tank med en dybde på mindre end 8 m.</p>	<p>TØRTOPSTILLET</p>  <p>JP og JP Booster</p>		 <p>SCALA2</p>
	<p>DYKKET</p>  <p>SB med PM2</p>	 <p>SBA</p>	 <p>SQE</p>
 <p>Trykforøgning fra brønd, tank eller borehul m/dybde på mere end 8 m.</p>			 <p>SP SQE MED KONSTANTTRYK</p>

TRYKFORØGNING - VALG AF STØRRELSE

 Haner




EKSEMPEL

- Krav til graden af komfort:**
- Justerbart konstant tryk
- Find den rette trykforøgerløsning:**
- Antal hanr: 6
- Antal etager: 3
- Result: CMBE 1-44**












Haner	1-5	6-10
Etager		
4	CMBE 1-75	CMBE 1-75
3	CMBE 1-44	CMBE 1-44
2	CMBE 1-44	CMBE 1-44
1	CMBE 1-44	CMBE 1-44

JUSTERBART KONSTANTTRYKNIVEAU




**CME BOOSTER/
CMBE TWIN BOOSTER**

- Justerbart konstanttryk
- Tørløbssikring
- Lav støj <55dB (A)








Etager \ Haner	 1-5	 6-10	 11-20	 21-50	 51-70	 71-90	 91-120
 4	1-75	1-75	3-62*	3-93*	3-93**	3-93**	N/A
 3	1-44	1-44	3-62*	3-62*	5-62*	3-62**	5-62**
 2	1-44	1-44	3-62*	3-62*	5-62*	3-62**	5-62**
 1	1-44	1-44	3-30*	3-62*	5-31*	3-62**	5-31**

* CMBE eller CMBE TWIN (duty/standby - indstillinger foretages med Grundfos GO Remote appen)
** CMBE TWIN kun



SCALA2

- Alt-i-en løsning
- Tørløbssikring

Etager \ Haner	 1-5	 6-10	 11-20
 4	SCALA2 3-45*		
 3	SCALA2 3-45	SCALA2 3-45	
 2	SCALA2 3-45	SCALA2 3-45	
 1	SCALA2 3-45	SCALA2 3-45	SCALA2 3-45

* Max 15 m t/højest placerede tapsted

TRYKFORØGNING - VALG AF STØRRELSE

TRADITIONEL PUMPEKONTROL

 <p>JP pumpe og booster</p> <ul style="list-style-type: none"> · Nem installation · Selvansugende · Robust design 	Haner eller m³/t			
	1-5 haner 1-2 m³/h	6-10 haner 3-4 m³/h	11-20 haner 4-5 m³/h	
	Manuelt justeret vandforsyning	JP 5-48	JP 5-48	JP 5-48
	Konstant vandforsyning med kompensation for trykfald	JP 5-48/tank	JP 5-48/tank	JP 5-48/tank
Konstant vandforsyning. Tørløbssikring og anti-cyklusfunktion	JP 5-48/PM1	JP 5-48/PM1	JP 5-48/PM1	

 <p>SBA SB</p>	Applikation	Anbefalet pumpe
	<p>Hus med 1 etage Til toiletsky, vaskemaskine, bilvask eller havevanding</p>	SBA 3-35/ SB 3-35
	<p>Hus med 2 etager Til toiletsky, vaskemaskine, bilvask eller havevanding</p>	SBA 3-45/ SB 3-45

FORUDSÆTNINGER

• 3 bars tryk. For 4 bar tilføjes 2 etager elektra • Fleksibel sugesslange m/flydende indløbsi • 0,5 l/s per hane i gennemsnit ift. antaget forbrugsmønstre.